

THM WO T 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejen fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Utförande	THM, Ledar- och kabelmärkning, 8 - 23 mm, 24.5 x 100 mm, vit
Art.nr.	1003380000
Typ	THM WO T 24.5/100 WS
GTIN (EAN)	4032248699278
Förp.	1 items

THM WO T 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.05 mm	Byggdjup (tum)	0.002 inch
Höjd	24.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.9646 inch
Bredd	100 mm	Byggbredd (tum)	3.937 inch
Nettovikt	838 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...107 °C
---------------------------------	--------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	Polyakrylatlim	
Materialfärg enligt motståndskod	9	
Typ av märkning	neutral	
Utförande	självhäftande	
Bredd	100 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Temperaturområde för användning max.	107 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	vit	
Halogener	Ja	
Grundläggande material	Polyvinylflouridfolie - Tedlar®	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
Teckenfältets storlek	25 x 24.5 mm	
Godkännande enligt UL 969	Nej	
anpassad skrivare	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Temperaturområde för användning	-40...107 °C	
Antal per rulle	2000	


Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	120 mm ²
Ledarytterdiameter, max.	23 mm	Ledarytterdiameter, min.	8 mm
Textfältsbredd	24.5 mm	Textfältshöjd	25 mm
Ledarytterdiameter	8 - 23 mm	Ledararea	120 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Ritningar



Färgband

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 ST	