

## TRS 60VUC 2CO EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktillustration



Avbildning liknande

TERMSERIES tomma socklar med:

- 2 växlande kontakt
- Unik inmatning med flera spänningar från 24 till 230 V UC
- Inmatningsspänningar från 5 V DC till 230 V UC med färgmarkering: AC: röd, DC: blå, UC: vit
- På grund av den högkvalitativa konstruktionen utan vassa kanter finns ingen risk för skärsador under installationen.
- Avskiljningsplattor för optisk separation och förstärkning av isoleringen.

### Allmänna beställningsdata

|            |                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | TERMSERIES, Reläsockel, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt, Märkstyrspänning: 60 V UC $\pm 10\%$ , Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning |
| Art.nr.    | <a href="#">1124010000</a>                                                                                                                |
| Typ        | TRS 60VUC 2CO EMPTY                                                                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248905898                                                                                                                             |
| Förp.      | 10 items                                                                                                                                  |

## TRS 60VUC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr (cURus) | E223759                      |

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 87.8 mm | Byggdjup (tum)  | 3.4567 inch |
| Höjd      | 89.6 mm | Bygghöjd (tum)  | 3.5276 inch |
| Bredd     | 12.8 mm | Byggbredd (tum) | 0.5039 inch |
| Nettovikt | 42 g    |                 |             |

## Temperaturer

|                 |                |                      |                |
|-----------------|----------------|----------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...85 °C | Omgivningstemperatur | -40 °C...60 °C |
| Drifttemperatur |                |                      |                |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |

## Märkdata UL

|                                    |                                              |                               |                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Omgivningstemperatur (drift), max. | 60 °C                                        | Utgångsström derating (ohmsk) | 6 A @ 60 °C, 8 A @ 50 °C |
| Anslutningsdiameter AWG, min.      | AWG 26                                       | Anslutningsarea AWG, max.     | AWG 14                   |
| Typ av ledare                      | massiv kopparledare, flertrådig kopparledare | Åtdragningsmoment, max.       | 0.4 Nm                   |
| Nedsmutsningsgrad                  | 2                                            | Certifikat nr (cURus)         | E223759                  |

## Styrsida

|                                 |               |                                                                 |          |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Märkstyrspänning                | 60 V UC ±10 % | Statusindikering                                                | Grön LED |
| Skyddskoppling                  | Likriktare    | Ersättningsreläets spolspänning avviker från märkstyrspänningen | Ja       |
| Ersättningsreläets spolspänning | 60 V DC       |                                                                 |          |

## Belastningssida

|                       |              |                |      |
|-----------------------|--------------|----------------|------|
| Märkkopplingsspänning | 250 V AC     | Normalspänning | 10 A |
| Kontakttyp            | 2 CO contact |                |      |

## Allmänna uppgifter

|                                      |                         |          |  |
|--------------------------------------|-------------------------|----------|--|
| Höjdområde för drift                 | ≤ 2000 m, över havsytan |          |  |
| Montageskena obestyckad              | TS 35                   |          |  |
| Färgkod                              | svart                   |          |  |
| UL94 brännbarhetsklass för komponent | Komponent               | Kapsling |  |
|                                      | UL94 brännbarhetsklass  | V-0      |  |
|                                      | Komponent               | Låsclip  |  |

## TRS 60VUC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

UL94 brännbarhetsklass

V-0

## Isolationskoordinater

|                                        |                  |                                                  |                  |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Märkspänning                           | 300 V            | Nedsmuttningsgrad                                | 2                |
| Överspänningskategori                  | III              | Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida | ≥ 5.5 mm         |
| Spänningstålighet styrsida - lastside  | 1,2 kVeff / 5 s  | Spänningstålighet för intilliggande kontakter    | 2,5 kVeff        |
| Spänningshållfasthet till montageskena | 4 kVeff / 1 Min. | Stöthållspänning                                 | 6 kV (1,2/50 µs) |
| Skyddsklass                            | IP20             |                                                  |                  |

## Ytterligare information om godkännanden/normer

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Certifikat nr (cURus) | E223759 |
|-----------------------|---------|

## Anslutningsdata

|                                                          |                      |                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ledaranslutningsteknik                                   | Skruvanslutning      | Avisoleringslängd nominellt                                | 8 mm                |
| Åtdragningsmoment, max.                                  | 0.4 Nm               | Anslutningsområde, märkarea                                | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsområde, min.                                  | 0.14 mm <sup>2</sup> | Anslutningsområde, max.                                    | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, AWG, min.                                 | AWG 26               | Ledardiameter, AWG, max                                    | AWG 14              |
| Ledardiameter, entrådig min.                             | 0.14 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, entrådig max.                               | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, entrådig, min. (AWG)                      | AWG 26               | Ledardiameter, entrådig, max. (AWG)                        | AWG 14              |
| Ledararea, fintrådig, min.                               | 0.14 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, fintrådig, max.                             | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG)                     | AWG 26               | Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)                       | AWG 14              |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.     | 0.25 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.        | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min | 0.25 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max. | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, min.        | 0.5 mm <sup>2</sup>  | Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, max.          | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Tvilling-ändhylsa, min.                                  | 0.5 mm <sup>2</sup>  | Tvilling-ändhylsa, max.                                    | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Klingmått                                                | Gr. PH0              | Delning i mm (P)                                           | 5.00 mm             |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001456    | ETIM 9.0    | EC001456    |
| ETIM 10.0   | EC001456    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-03 |             |             |


## TRS 60VUC 2CO EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Kopplingsbild




### Dimensional drawing



Miscellaneous

**Type code TERMSERIES empty sockets**



Typnycklar

## TRS 60VUC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Sektionsplatta



## Mångsidiga sektionsplattor

Sektionsplattor kan användas för att gruppera signaler visuellt för att elektriskt isolera moduler och infoga märkningar för bättre översikt. Det gör

dem till ett särskilt mångsidigt tillbehör. Sektionsplattor ökar

spel- och krypavstånden mellan två moduler och ökar därmed

märkisolationsspänningen mellan två moduler till upp till 600 V. Dubbla

sektionsplattor kan märkas med WAD5 eller WS10/5 och

möjliggör kontinuerliga överkopplingar. Montering underlättas med

perforeringar för individuell anslutning av överkopplingskanalerna.

- Avskiljningsplattor separerar grupper visuellt från varandra

- Urskärningar för individuell anslutning av överkopplingskanalerna

- Avskiljningsplattor mellan två moduler genom att öka spelet och krypavstånden på upp till 600 V.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ        | TW TXS/TXZ R3.2            | Utförande                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1240800000</a> | TERMSERIES, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118028188              |                            |
| Förp.      | 10 ST                      |                            |

## Inmatningsmodul



## Platssparande tillförselmoduler

Vra tillförselterminaler gör det möjligt att mata potentialer till ingången – t.ex.

neutral- eller minuspotentialer – eller kopplade potentialer som ska matas till utgången. Tillsammans

med överkopplingar med exakt passform från TERMSERIES,

är anslutningarna för kablarna på relämodulen fria för aktuatorer

eller givare. Inga ytterligare genomföringsplintar krävs vilket ger

stora platsbesparingar i panelen. Samtidigt förenklas kabeldragningen

eftersom inga dubbla ändhylsor krävs för potentialmatningen.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TXP SUPPLY                 | Utförande                                                          |
| Art.nr.    | <a href="#">2618940000</a> | TERMSERIES, Inmatningsmodul, Antal kontakter: 5, , Varaktig ström: |
| GTIN (EAN) | 4050118667592              | 10 A, PUSH IN                                                      |
| Förp.      | 10 ST                      |                                                                    |

## TRS 60VUC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TXS SUPPLY                 | Utförande                                                          |
| Art.nr.    | <a href="#">1240780000</a> | TERMSERIES, Inmatningsmodul, Antal kontakter: 5, , Varaktig ström: |
| GTIN (EAN) | 4050118028140              | 10 A, Skruvanslutning                                              |
| Förp.      | 10 ST                      |                                                                    |
| Typ        | TXZ SUPPLY                 | Utförande                                                          |
| Art.nr.    | <a href="#">1240790000</a> | TERMSERIES, Inmatningsmodul, Antal kontakter: 5, , Varaktig ström: |
| GTIN (EAN) | 4050118028164              | 10 A, Fjäderanslutning                                             |
| Förp.      | 10 ST                      |                                                                    |

## Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-formatFör specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/6 M MC NE WS         | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1818400000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | Allen-Bradley, vit                                                |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                                   |

## Krysspårskruvmejsel, typ Phillips



Kryssmejsel, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH, Spets krom top, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDK PHO X 60               | Utförande                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">2749400000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3 mm, 60 mm, Klingtjocklek: 0 |
| GTIN (EAN) | 4050118895629              |                                                            |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                            |
| Typ        | SDIK PHO X 60              | Utförande                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">2749880000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 0 mm, 60 mm, Klingtjocklek: 0 |
| GTIN (EAN) | 4050118897081              |                                                            |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                            |

## TRS 60VUC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">2749340000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              | Klingtjocklek: 0.6 mm                                    |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                          |

## Spårskruvmejsel



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Utförande                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2749610000</a> | Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | Klingtjocklek: 0.6 mm                                       |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                             |

## Överkopplingar



## Justerbara överkopplingar

Öka flexibiliteten i dina överkopplingar. TERMSERIES ÖVERKOPPLING (TCC) möjliggör individuellt justerbara överkopplingar med upp till 51 poler. Det maximala antalet instickspoler har ökats till 32 poler. Det avisolerade materialet kan mycket enkelt kortas till önskad längd. Överkopplingarna övertygar tack vare deras enkla hantering och synlighet samt deras universella anslutningsmöjligheter. Ett extranät hindrar fjädern från att deformeras under monteringen.

- Individuellt justerbar överkoppling med 51 poler
- Extra stag för att undvika deformation av fjädern
- Ökad överkoppling - upp till 32 poler möjliga
- Vibrationstålighet



## TRS 60VUC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | TCC 6.4/51 RD              | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556410000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566925              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/51 OR              | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556370000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566680              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/51 BL              | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556450000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566963              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/51 BK              | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556490000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118567007              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/2 OR               | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556350000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566826              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/2 BL               | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556430000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566949              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/2 BK               | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556470000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566987              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/10 RD              | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556400000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566918              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/10 OR              | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556360000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566673              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/10 BL              | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556440000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566956              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/10 BK              | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556480000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566994              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 12.8/26 RD             | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556420000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566932              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 12.8/26 OR             | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556380000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566697              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |

## TRS 60VUC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | TCC 12.8/26 BL             | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556460000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566970              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 12.8/26 BK             | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556500000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118567014              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/2 RD               | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556390000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566901              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |

## Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
  - Märkning i beprövat MultiCard-format
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/12 MC NE WS          | Utförande                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">1905970000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 12 mm, Delning i mm (P): 12.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248528127              | Weidmueller, vit                                       |
| Förp.      | 300 ST                     |                                                        |

## TRS 60VUC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## WS 12/6



## WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

## Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typ        | WS 12/6 MM WS              | Utförande                                      |
| Art.nr.    | <a href="#">2007200000</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118391886              |                                                |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                |