


FAD S7/300 HE20 16DIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Frontadaptrarna för 20-och 40-poliga Siemens-kort S7-300. Matningsspänningen kan anslutas direkt till frontadaptern eller fördelas enskilt per byte (8 signaler).

Allmänna beställningsdata

Utförande	Gränssnitt, FAD, Specifik, Kontaktdon enligt IEC 60603-13/DIN 41651 20p
Art.nr.	1127850000
Typ	FAD S7/300 HE20 16DIO
GTIN (EAN)	4032248909278
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld

FAD S7/300 HE20 16DIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Bredd	23 mm	Byggbredd (tum)	0.9055 inch
Längd	124 mm	Bygglängd (tum)	4.8819 inch
Nettovikt	857.92 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40...60 °C	Drifttemperatur	-25...50
-----------------	-------------	-----------------	----------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Anslutningsdata

Försörjningsstickanslutning	LM 3.5mm	Anslutning till kort	6ES7 321-1BH01-0AA0, 6ES7 321-1BH81-0AA0, 6ES7 321-1BH50-0AA0, 6ES7 321-7RD00-0AB0, 6ES7 322-1BH01-0AB0, 6ES7 322-1BH81-0AA0
Anslutning (fält sida)	Kontaktdon enligt IEC 60603-13/DIN 41651 20p	Anslutning till PLC	Siemens S7-300

Märkdata

Driftspänning	30 V AC / 60 V DC	Maximal ström per kanal	1 A
Maximal ström per byte	2 A		

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	< 50 V AC
Överspänningskategori	III	Nedsmuttningsgrad	2
Impulsspänningskontroll	0.5 kV	Isolationskontroll spänning AC	0.35 kV

Anslutning försörjning

Typ av anslutning	Skruvanslutning	Klämområde min.	0.08 mm ²
Klämområde max.	1.5 mm ²	Fast, min. H05(07) V-U	0.5 mm ²
Fast, max. H05(07) V-K	1.5 mm ²	Flexibel med hylsa, min.	0.5 mm ²
Hylsa med plastkrage, max.	0.75 mm ²	Ledardiameter, AWG , min.	AWG 28
Ledardiameter, AWG , max.	AWG 14	Åtdragningsmoment min.	0.2 Nm
Åtdragningsmoment max.	0.25 Nm	Avisoleringslängd	5 mm

FAD S7/300 HE20 16DIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

