


ZQV 2.5N/10 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 10
Art.nr.	1193340000
Typ	ZQV 2.5N/10 WS
GTIN (EAN)	4032248976355
Förp.	20 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2021-12-31T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	ZQV 2.5N/10 WT

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	23 mm	Byggdjup (tum)	0.9055 inch
Höjd	49.7 mm	Bygghöjd (tum)	1.9567 inch
Bredd	2.8 mm	Byggbredd (tum)	0.1102 inch
Nettovikt	6.25 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60	Varaktig driftstemperatur, max.	130

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	10	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	----	---------------------	---------------

Märkdata

Märkström	24 A
-----------	------

Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	vit
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Mått

Delning i mm (P)	5.10 mm
------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	för plintar
-----------	-------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Ja		

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Av stabilitets- och temperaturskäl går det endast att koppla ur 60 % av kontaktelement. Om överkopplingar används minskar märkspänningen till 400 V. Spänningen minskas till 25 V om överkopplingar för kapning med jämna skärkanter används. Överkopplingar med > 10 poler har bara skärkanter från fabrik.
--------------------	--

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		