


SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller erbjuder ett stort och brett utbud av givar- och ställdonskablar. Vi erbjuder såväl givarledningar som buss- och ventilledningar i olika storlekar och längder. Om du inte kan hitta en specifik produkt eller en produkt i önskad längd, bara kontakta oss.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Bussledning, Antal poler: 2, 100 m, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Ja
Art.nr.	1232630000
Typ	SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL
GTIN (EAN)	4050118016505
Förp.	100 M

SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	68.7 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data för kabel

Kabellängd	100 m	Mantelfärg	blå (RAL 5015)
Släpkedjetålighet	Nej	Ledararea	1 mm ²
Antal ledare	2	Skärmad	Ja
Halogener	Ja	Isolering	PE
Böjradie min, rörlig	8 x kabeldiameter	Böjradie min, fast monterad	8 x kabeldiameter
Mantelmateriäl	PVC	Konfigurerbar kabellängd	Nej
Hybridkabel	Nej	Bestrålning tvärbunden	Nej
Beständighet mot svetsgnistor	Nej	Dräneringsledare integrerad	Nej
Färgkodning	röd, grön	Temperaturområde, fast lagd	-30...80 °C
Säker mot svetsstänk	Nej	Temperaturområde, rörligt	-5...60 °C
Antal poler	2	Ytterdiameter	8 mm ± 0.4 mm

Elektriska egenskaper kabel

Isolationsmotstånd	108 Ω	Kategori	övriga
--------------------	-------	----------	--------

Kabeluppbyggnad

Mantelfärg	blå (RAL 5015)	Antal ledare	2
Isolering	PE	Material mantel	PVC
Färgkodning	röd, grön		

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Halogener	Ja
-----------	----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		