

KLBUE 15-32 CPF16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Med vårt breda sortiment av KLBÜ skärmanslutningar kan man uppnå en flexibel och självjusterande skärmkontakt och säkerställa felfri anläggningsdrift.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klämbygel, Klämbygel för skärmanslutning
Art.nr.	1252540000
Typ	KLBUE 15-32 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104424
Förp.	10 items

KLBUE 15-32 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	64 mm	Byggdjup (tum)	2.5197 inch
Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1.2598 inch
Bredd	34.5 mm	Byggbredd (tum)	1.3583 inch
Montagemått bredd	33.5 mm	Nettovikt	91.4 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSVHC över 0,1 viktprocent
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind 0.226 kg CO2 eq.

Allmänt

Monteringsanvisning	C-skena med 16 mm öppning	Montageskena obestyckad	TS 27
---------------------	---------------------------	-------------------------	-------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Avisoleringslängd	32 mm	Anslutningstyp	Fjäderanslutning
Antal anslutningar	1	Kabeldiameter max.	32 mm
Kabeldiameter min.	15 mm	Anslutningsarea, flertrådig, max.	32 mm ²
Anslutningsarea, flertrådig, min.	15 mm ²		

Märkdata

Märkarea	32 mm ²
----------	--------------------

Materialdata

Färgkod	grå	Brännbarhetsklass enligt UL 94	None
---------	-----	--------------------------------	------

Systemparametrar

Ändplatta krävs	Nej	Montageskena obestyckad	TS 27
-----------------	-----	-------------------------	-------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	C-skena med 16 mm öppning	explosionstestat utförande	Nej
Monteringstyp	Skruv		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		