


SAIL-M16BW-12-3.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Givar-/ställdonsledningar används för anslutning av givare och ställdon och för data- eller spänningsöverföring i en rad olika applikationer. Den formgjutna ledningen erbjuder en ansluten och testad anslutning av kontaktdonet till den fabriksanslutna ledningen. Ledningarna kan bli utsatta för en mängd olika driftvillkor såsom fukt, damm, värme, kyla, stötar och vibration.

Om det är något du inte har hittat eller behöver du rådgivning? Kontakta oss!

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M16, Antal poler: 12, 3 m, Hona, vinklad, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmateriäl: PUR, Halogener: Ja
Art.nr.	1259010300
Typ	SAIL-M16BW-12-3.0U
GTIN (EAN)	4050118146691
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2026-03-31T00:00:00+02:00

SAIL-M16BW-12-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

252 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Tekniska data för kabel

Kabellängd	3 m	Mantelfärg	svart
Släpkedjetålighet	Nej	Ledararea	0.25 mm ²
Skärmad	Nej	Halogener	Ja
Isolering	PVC	Böjradie min, rörlig	15 x kabeldiameter
Böjradie min, fast monterad	8 x kabeldiameter	Mantelmateriäl	PUR
Bestrålning tvärbunden	Nej	Beständighet mot svetsgnistor	Nej
Färgkodning	vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd, svart, violett, Grå/rosa, Röd/blå	Vridtålighet	0 °/m
Temperaturområde, fast lagd	-25...70 °C	Säker mot svetsstänk	Nej
Temperaturområde, rörligt	-5...70 °C	Antal poler	12
Ytterdiameter	7 mm ± 0.2 mm		

Allmänna tekniska data

Anslutningsgänga	M16	Kontaktyta	förgylld
LED	Nej	Utförande	Hona, vinklad
Kapslingsmaterial	PUR	Isolationsmotstånd	1012 Ω
Nominell spänning	60 V	Märkström	3 A
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 500
Nedsmutsningsgrad	1	bockad	Nej
Material låsring	Mässing, förnicklad	Temperaturområde kapsling	-25 ... +70 °C
Anslutningsvridmoment	M16: 0,6 Nm		

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	1012 Ω	Nominell spänning	60 V
--------------------	--------	-------------------	------

Kontakt höger

Stickkontakt höger fri ledarände

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster M16, IP67, honkontakt, vinklad 90°, Plast, oskärmad

SAIL-M16BW-12-3.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com**Technical data****Klassificeringar**

ETIM 8.0		EC001855	ETIM 9.0		EC001855
ETIM 10.0		EC001855	ECLASS 14.0		27-06-03-11
ECLASS 15.0		27-06-03-11			


Drawings

Profilritning



Angled socket

Polschema



Socket

Kopplingsbild

1	+		brown
2	-		blue
3			white
4			green
5			pink
6			yellow
7			black
8			grey
9			red
10			violet
11			grey/pink
12			red/blue

Det idealiska verktyget: Screwty® med momentfunktion

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

