

## ADAPS NPT1-1/4-M40-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ADAP-seriens adapterar ger flexibilitet och mångsidighet när de sitter i oanvända ingångar i Ex-utrustning och bibehåller samtidigt flamsäkerhet Ex d och förhöjd säkerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68 inträngningsskydd.

## Allmänna beställningsdata

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande        | ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, Rak, 1 1/4" NPT ,M 40, Rostfritt stål 1.4404 |
| Art.nr.          | <a href="#">1262420000</a>                                                       |
| Typ              | ADAPS NPT1-1/4-M40-W                                                             |
| GTIN (EAN)       | 4050118093407                                                                    |
| Förp.            | 12 items                                                                         |
| Leveransstatus   | Avanmald                                                                         |
| Sista orderdatum | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                                        |

## ADAPS NPT1-1/4-M40-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |       |                 |             |
|-----------|-------|-----------------|-------------|
| Bredd     | 52 mm | Byggbredd (tum) | 2.0472 inch |
| Längd     | 39 mm | Bygglängd (tum) | 1.5354 inch |
| Nettovikt | 208 g |                 |             |

## Temperaturer

Drifttemperatur -50 °C...120 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna uppgifter

|                                      |                         |                                      |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabeldiameter utsidan max.           | 32 mm                   | Kabeldiameter utsidan min.           | 1 mm                                                                                                                                                          |
| Åtdragningsmoment                    | 113 Nm                  | Temperaturområde för användning max. | 120 °C                                                                                                                                                        |
| Temperaturområde för användning min. | -50 °C                  | Gängstigning                         | 2.21 mm                                                                                                                                                       |
| Halogener                            | halogenfri              | Normer                               | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| Nyckelbredd 1                        | 48 mm                   | Skyddsklass                          | IP66                                                                                                                                                          |
| Kabelförskruvning                    | NPT 1-1/4"              | Grundläggande material               | Rostfritt stål 1.4404                                                                                                                                         |
| Gänga (yttre)                        | 1 1/4" NPT              | Gänga (inre)                         | M 40                                                                                                                                                          |
| Gängningslängd                       | 16 mm                   | Tändskyddstyp                        | Ex d - Brandsäker, Ex e - Ökad säkerhet                                                                                                                       |
| Installationsanvisningar             | Se montageinstruktioner |                                      |                                                                                                                                                               |

## Certifikatnummer kabelförskruvning

|                                                |                                                     |                                               |                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Märkning                                       | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X                                  | Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC)      | 2020322313000069   |
| Certifikat nr. (IECEX)                         | IECEXTPS16.0004X                                    |                                               |                    |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-06 |             |             |