

## SCS 24VDC P2SIL3ES


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Särskilt för områden med processautomation där funktionellt säker avstängning av bränsletillförsel till förbränningsanläggningar är nödvändig. Reläet överensstämmer med SIL3 och uppfyller kraven i EN ISO 13849-1 (PLe).

- TÜV-certifierad "Approved Safety Function"
- Tvångsstyrda kontakter enligt EN 61810-3 typ B
- 2-kanalig utformning som är lämplig för person- och maskinskydd
- Kan användas för elektrisk utrustning i förbränningsanläggningar enligt EN 50156

## Allmänna beställningsdata

Utförande	SAFESERIES, Säkerhetsreläer, 24 V DC $\pm 15\%$ , 24 V DC $+15\%/-10\%$ under autostart, 35 mA, 5, SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)
Art.nr.	<a href="#">1319280000</a>
Typ	SCS 24VDC P2SIL3ES
GTIN (EAN)	4050118125078
Förp.	1 items

## SCS 24VDC P2SIL3ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	114.1 mm	Byggdjup (tum)	4.4921 inch
Höjd	119.6 mm	Bygghöjd (tum)	4.7087 inch
Bredd	22.5 mm	Byggbredd (tum)	0.8858 inch
Nettovikt	292 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Omgivningstemperatur	-25 °C...55 °C
Drifttemperatur		Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	332bc555-bc84-431d-ba7a-563be05e80bd

## Ingång (spänningsförsörjning)

Översiktlig anslutningsbeteckning	A1, A2, C1, C2	Märkstyrspänning	24 V DC $\pm 15\%$ , 24 V DC $+15\%/-10\%$ under autostart
Strömförbrukning	55 mA (frigivningskrets aktiverad), 6 mA (frigivningskrets ej aktiverad)	Garanterad strömförbrukning 24 V DC $-10\%$	35 mA
Inkopplingsströmmen	750 mA/5 ms (för start med S33/S34 (startkrets)), 2 A/20 ms (för start med A1/A2 (autostart))	Reaktionstid	Med bygel via C1/C2: typ. 50 ms, Utan bygel via C1/C2: typ. 20 ms
Indikeringsdisplay	LED lyser grönt, till, Led lyser gult, signal	Skyddskoppling	Skydd mot polföväxling, Frihjulsdiod
Detektering av kortslutning	Ja, max. 4 s fram till avstängning (Polyfuse)		

## Startkrets

Anslutningsbeteckning	S33, S34, S35	Driftspänning	22 V DC, från intern spänningsförsörjning
Funktion	Fallande flank (knapp via S33/S34), Stigande flank (permanent bygel via S33/S35)		

## SCS 24VDC P2SIL3ES

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Övervakningskrets

Översiktlig anslutningsbeteckning	S11, S12, S21, S22	Ingång	2, båda kan överkopplas externt
Driftspänning	22 V DC, från intern spänningsförsörjning		

## Utgång (frigivningskrets)

Översiktlig anslutningsbeteckning	13, 14, 23, 24	Kontaktupbyggnad	2 NO positivt-driven (EN 50205 type B)
Kontaktens basmaterial	AgSnO	Brytspänning AC, max.	250.00 V
Max. tillåten brytström	5 A	Max. brytström extern säkring	5 A
Max. brytförmåga	1250 VA	Extern försäkring	5 A tidsfördröjning
Inkopplingstid	55 ms (C1/C2 byglad, kopplad via A1/A2), 30 ms (brytning/slutning av övervakningskrets)	Frånslagstid	55 ms (C1/C2 byglad, kopplad via A1/A2), 15 ms (brytning/slutning av övervakningskrets)
Min. brytförmåga	10 mA @ 12 V		

## Återkoppling utgång

Översiktlig anslutningsbeteckning	31, 32	Kontaktupbyggnad	1 NC tvångsstyrd (EN 50205 typ B)
Brytspänning AC, max.	250 V	Max. brytström	1 A

## Säkerhetstekniska basmärkdata

Tproof	12 a	Apparattyp	A
Hårdvara-feltolerans (HFT)	1	Säkerhetskategori	SIL 3
Säkerhetsnorm	DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)		

## Allmänna uppgifter

Höjdområde för drift	≤ 2000 m, över havsytan	Montageskena obestyckad	TS 35
Färgkod	svart, gul		

## Isolationskoordinater

Märkspänning	300 V	Nedsmutningsgrad	2
Överspänningskategori	III	Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida	≥ 5.5 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida	4 kVeff / 1 min	Spänningshållfasthet till montageskena	4 kVeff / 1 Min.
Stöthållspänning	6 kV (1,2/50 μs)	Skyddsklass	IP20

## Ytterligare information om godkännanden/normer

Normer	EN 61000, EN 61326-3-2, EN ISO 13849-1 (PLe)	Utrustning för ugnar	EN 50156
--------	--	----------------------	----------

## Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Skruvanslutning	Avisoleringslängd nominellt	8 mm
Åtdragningsmoment, min.	0.4 Nm	Åtdragningsmoment, max.	0.6 Nm
Anslutningsområde, märkarea	1.5 mm <sup>2</sup>	Anslutningsområde, min.	0.13 mm <sup>2</sup>
Anslutningsområde, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 26
Ledardiameter, AWG, max	AWG 12	Ledardiameter, entrådlig min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, entrådlig max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Ledarearea, fintrådlig, min.	0.2 mm <sup>2</sup>

## SCS 24VDC P2SIL3ES

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

Ledardiameter, fintrådig, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min	0.2 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Klingmått	Gr. PH0

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001449	ETIM 9.0	EC001449
ETIM 10.0	EC001449	ECLASS 14.0	27-37-18-19
ECLASS 15.0	27-37-18-19		


**SCS 24VDC P2SIL3ES**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

**Drawings**


**Kopplingsbild**



**DC-lastgränskurva**



**Profilritning**




**SCS 24VDC P2SIL3ES**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**Drawings**

www.weidmueller.com

**Miscellaneous**



Typnycklar

## SCS 24VDC P2SIL3ES

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1082540000</a>	ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar
GTIN (EAN)	4032248845439	
Förp.	200 ST	

## Neutral självhäftande



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärrarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skraddarsydd skyltar kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.

• Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SM 18/9.5 K MC NE GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1248590000</a>	SwitchMark, Apparatmärkning, 9.5 x 18 mm, Siemens 3 SB, gul
GTIN (EAN)	4050118038958	
Förp.	200 ST	
Typ	SM 18/9.5 K MC NE GR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1248610000</a>	SwitchMark, Apparatmärkning, 9.5 x 18 mm, grå
GTIN (EAN)	4050118038675	
Förp.	200 ST	

## SCS 24VDC P2SIL3ES


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	SM 18/9.5 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1248580000</a>	SwitchMark, Apparatmärkning, 9.5 x 18 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118038965	
Förp.	200 ST	

## Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 6/17 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1880120000</a>	ESG, Apparatmärkning x 17 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248478804	
Förp.	200 ST	
Typ	ESG 6/17 K MC NE GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1880110000</a>	ESG, Apparatmärkning x 17 mm, PA 66, Färgkod: gul, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248478798	
Förp.	200 ST	
Typ	ESG 6/15 K MC NE GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1880130000</a>	ESG, Apparatmärkning x 15 mm, PA 66, Färgkod: gul, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248478910	
Förp.	200 ST	
Typ	ESG 6/15 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1880100000</a>	ESG, Apparatmärkning x 15 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248478781	
Förp.	200 ST	
Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	



## SCS 24VDC P2SIL3ES

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## SM 18/9.5



Förebyggande av felmanövrering: SM  
 MultiMark apparatmärkning kan användas med  
 märkningsmaterial från olika tillverkare. Var de än  
 används, säkerställer de att alla komponenter, som styr-  
 och signalanordningar från olika leverantörer, tydligt  
 märks upp.

Dina fördelar med MultiMark

- "Olika material för olika krav"
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

## Allmänna beställningsdata

Typ	SM 18/9.5 MM WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2006220000</a>	SwitchMark, Apparatmärkning, 9 x 18 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118391435	
Förp.	1000 ST	
Typ	SM 18/9.5 MM GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2006240000</a>	SwitchMark, Apparatmärkning, 9 x 18 mm, gul
GTIN (EAN)	4050118390698	
Förp.	1000 ST	
Typ	SM 18/9.5 MM GR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2006260000</a>	SwitchMark, Apparatmärkning, 9 x 18 mm, grå
GTIN (EAN)	4050118390964	
Förp.	1000 ST	

## ESG 6/17



Garanterad lång livslängd: ESG

De flerfärgade och i flera format formaterade etiketterna  
 har ett starkt självhäftande skikt för att säkerställa den  
 bästa möjliga vidhäftningen vid den underliggande ytan.  
 Dubbellaminerad polyester gör basmaterialet mycket tunt  
 och ändå extremt rivhållfast.

Dina fördelar med MultiMark

- "Olika material för olika krav"
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

## Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 6/17 MM WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005100000</a>	ESG, Apparatmärkning, 6 x 17 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118390728	
Förp.	3000 ST	
Typ	ESG 6/17 MM GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005110000</a>	ESG, Apparatmärkning, 6 x 17 mm, gul
GTIN (EAN)	4050118390827	
Förp.	3000 ST	

## SCS 24VDC P2SIL3ES

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Vit




THM GEW vävda tygetiketter är gjorda av ett mycket flexibelt bomullstyg. Leverans på rullar för användning med termotransferskrivare möjliggör ett limskikt som är tjockare än det för A4-ark för laserskrivare. Tillsammans säkerställer denna flexibilitet och det tjocka limskiktet högre häftförmåga och möjliggör användning på kantiga eller runda föremål såsom t.ex. kablar eller slangar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	THM GEW 15/6 WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1059780000</a>	THM, Apparatmärkning, 6 x 15 mm, vit
GTIN (EAN)	4032248808175	
Förp.	1 ST	

## Gul



THM GEW vävda tygetiketter är gjorda av ett mycket flexibelt bomullstyg. Leverans på rullar för användning med termotransferskrivare möjliggör ett limskikt som är tjockare än det för A4-ark för laserskrivare. Tillsammans säkerställer denna flexibilitet och det tjocka limskiktet högre häftförmåga och möjliggör användning på kantiga eller runda föremål såsom t.ex. kablar eller slangar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	THM GEW 15/6 GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1059790000</a>	THM, Apparatmärkning, 6 x 15 mm, gul
GTIN (EAN)	4032248808182	
Förp.	1 ST	

## Krysspårskruvmejsel, typ Phillips



VDE-isolerad kryssmejsel, Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

Typ	SDIK PHO X 60	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2749880000</a>	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 0 mm, 60 mm, Klingtjocklek: 0
GTIN (EAN)	4050118897081	
Förp.	1 ST	

## SCS 24VDC P2SIL3ES

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	SDK PHO X 60	Utförande
Art.nr.	<a href="#">274940000</a>	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3 mm, 60 mm, Klingjocklek: 0
GTIN (EAN)	4050118895629	
Förp.	1 ST	

## ESG 6/15



Garanterad lång livslängd: ESG

De flerfärgade och i flera format formaterade etiketterna har ett starkt självhäftande skikt för att säkerställa den bästa möjliga vidhäftningen vid den underliggande ytan. Dubbellaminerad polyester gör basmaterialet mycket tunt och ändå extremt rivhållfast.

Dina fördelar med MultiMark

- "Olika material för olika krav"
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

## Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 6/15 MM WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">261994000</a>	ESG, Apparatmärkning, 6 x 15 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118626148	
Förp.	3000 ST	