

## PAC-UNIV-HE40-F-10M


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Avbildning liknande

### Allmänna beställningsdata

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Utförande  | Förkonfektionerad kabel, PAC |
| Art.nr.    | <a href="#">1349880100</a>   |
| Typ        | PAC-UNIV-HE40-F-10M          |
| GTIN (EAN) | 4032248267712                |
| Förp.      | 1 items                      |

## PAC-UNIV-HE40-F-10M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 1315 g |
|-----------|--------|

## Temperaturer

|                 |             |                 |          |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Drifttemperatur | -10...50 |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel                     |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|                        |                          |                   |                                          |
|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Kabellängd             | 10 m                     | Lämplig för       | digitala signaler                        |
| Grundläggande material | PVC                      | Kabel             | Kabel LiYY                               |
| Anslutning gränssnitt  | Flatkabel PLANO HE10 40P | Antal poler, min. | 40 poler                                 |
| Ytterdiameter          | 11,7 ± 1 mm              | PLC-gränssnitt    | H0.14/10 (FERRULES 0.14mm <sup>2</sup> ) |
| Ledararea              | 0.14 mm <sup>2</sup>     |                   |                                          |

## Elektriska data

|                        |                     |                                       |            |
|------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------|
| Totalström max.        | 3 A                 | Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A        |
| Märkspänning           | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Motstånd                              | ≤ 150 mΩ/m |
| Driftspänning          | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Kapacitet ledare/ledare               | 300 pF/m   |
| Kapacitet ledare/skärm | 300 pF/m            |                                       |            |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |