

RSM 4RS 230VAC LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



Avbildning liknande

Reläsocklar (RSM) med gemensam plus och minus för anslutning till PLC eller annan typ av styrenhet. Gränssnittet utgörs av grupper av 4, 8 eller 16 RCL-reläer (12,7 mm) eller RSS (6,1 mm). Anslutningen till styrenheten kan skapas med jackbara kontakter eller med direkt kabeldragning med IEC 60603-13-kontakter. Brett urval av alternativ:

- 1 eller 2 växlande kontakter med 16/8/6 A-reläer
 - Spänningar från 5 till 230 V
 - Skruv-, fjäderanslutnings- eller PUSH IN-anslutning
 - Kompatibel med Weidmüllers optokopplare
- Sortimentet av reläer ger galvanisk isolering mellan ingång/utgång såväl som mellan intilliggande kontakter på reläerna.

Detta gör att de olika spänningarna i styrenheterna och de som krävs av de olika fältelementen kan anpassas på ett säkert sätt.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Serie RSM, Relämodul, Antal kontakter: 4, Växlandekontakt AgNi 90/10, Märkstyrspänning: 230 V AC, Varaktig ström: 3 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
Art.nr.	1114861001
Typ	RSM 4RS 230VAC LP
GTIN (EAN)	4032248047833
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2026-02-10T00:00:00+01:00

RSM 4RS 230VAC LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	76 mm	Byggdjup (tum)	2.9921 inch
Höjd	87 mm	Bygghöjd (tum)	3.4252 inch
Bredd	75 mm	Byggbredd (tum)	2.9527 inch
Nettovikt	204 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...60 °C	Drifttemperatur	-25 °C...50 °C
Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	71d9bdc4-a0b5-4af0-93bd-2ad4e523fb14

Märkdata UL

Drifttemperatur UL, min.	0 °C	Drifttemperatur UL, max	50 °C
Märkspänning AC UN (ingång)	230 V	Märkspänning AC UN (utgång)	250 V
Märkström I _{max} . (utgång)	3 A		

Märkdata

Mekanisk livslängd	30 X 106 kopplingar	Inkopplingsfördröjning	≤ 10 ms
Frånslagsfördröjning	≤ 10 ms, = 10 ms		

Märkdata ingång

Märkeffekt	1,2 VA
------------	--------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		