

**PAC-CMLX-UNIS-V0-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

De förkonfektionerade PAC-kablarna skapar en elektrisk och logisk förbindelse mellan PLC och PLC-gränssnitten.

Dessa kablar består av följande komponenter:

- Tillverkarens PLC-kontakt.
- Flerpolig LIYY eller LY YCY (skärmad) kabel med 0,14 mm<sup>2</sup> eller 0,25 mm<sup>2</sup> area.
- Bandkabelkontakt, D-sub eller RSV, för anslutning till gränssnittet. Kablarna provas automatiskt vad avser genomgång och isolering för att garantera den funktionalitet som de utformats för.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Utförande  | Kabel LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Art.nr.    | <a href="#">1350270010</a>        |
| Typ        | PAC-CMLX-UNIS-V0-1M               |
| GTIN (EAN) | 4032248420094                     |
| Förp.      | 1 items                           |

## PAC-CMLX-UNIS-V0-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |       |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 234 g |
|-----------|-------|

## Temperaturer

|                 |             |                 |             |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Drifttemperatur | -10...50 °C |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Allmänna data

|                        |  |                   |                                      |
|------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|
| Kabellängd             | 1 m                                      | Lämplig för       | analoga signaler                     |
| Grundläggande material | PVC                                      | Kabel             | Kabel LiYCY                          |
| Anslutning gränssnitt  | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) | Antal poler, min. | 18-polig                             |
| Ytterdiameter          | 10,15 ± 1 mm                             | PLC-gränssnitt    | ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P |
| Ledararea              | 0.25 mm <sup>2</sup>                     |                   |                                      |

## Elektriska data

|                                       |           |                         |                     |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| Totalström max.                       | 3 A       | Högspänningstest        | 1 KV/1s             |
| Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A       | Märkspänning            | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| Motstånd                              | ≤ 80 mΩ/m | Kapacitet ledare/ledare | 300 pF/m            |
| Kapacitet ledare/skärm                | 300 pF/m  |                         |                     |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |