Datablad

PAC-M340-UNIU-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Med hjälp av detta kabeldragningssystem för de viktigaste Siemens in-/utgångskorten S7-300 och S7-400 kan användaren gestalta ett byte-förbindelsesystem både för de digitala in- och utgångar. Systemet består av:
• Kabel med frontadapter för PLC och standardkontakt för flatkabel till gränssnittet.
• Passivt gränssnitt eller med reläer i byte-modus (gemensam försörjning i grupper om 8 signaler).
• Viktiga systemfördelar:
• Kortare projekterings-, planerings- och idrifttagningstider
• Tidsbesparing vid monteringen.
• Platssparande.
• Undanröjande av felaktig lednnigsdragning

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kabel LiYY, 0.25 mm²
Art.nr.	1355950040
Typ	PAC-M340-UNIU-V0-4M
GTIN (EAN)	4099986581128
Förp.	1 items

PAC-M340-UNIU-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt	504 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-10...60 °C	Drifttemperatur	-10...50 °C

Allmänna data

Kabellängd	4 m	Lämplig för	digitala signaler
Grundläggande material	PVC	Kabel	Kabel LiYY
Anslutning gränssnitt	H0.25 (FERRULES 0.25mm²)	Antal poler, min.	20 poler
Ytterdiameter	8,6 ± 1 mm	PLC-gränssnitt	SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P
Ledararea	0.25 mm²		

Elektriska data

Totalström max.	3 A	Högspänningstest	1 KV/1s
Tillåten strömstyrka per ledare, max.	1 A	Märkspänning	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
Motstånd	≤ 80 mΩ/m	Driftsspänning	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Kapacitet (ledare/ledare)	300 pF/m		

Märkdata UL

Totalström max.	3 A

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		