



**B2CF 3.50/30/180LH SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Tvåradig hylsdel med PUSH IN-anslutning

- Skjut bara i den förberedda ledaren – klart!
- Intuitiv hantering genom entydig
- märkning av ledarinföring och manöverställe
- Integrerade tryckknappar för att öppna anslutningen
- Hög packningstäthet genom låga bygghöjder
- Alternativ: låsning och lösgöring kräver inga verktyg när man använder Weidmüllers patenterade lösgöringsarm (LR) eller lösgöringsspk (LH)

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande         | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 30, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box |
| Art.nr.           | <a href="#">1375840000</a>                                                                                                                  |
| Typ               | B2CF 3.50/30/180LH SN BK BX                                                                                                                 |
| GTIN (EAN)        | 4050118176636                                                                                                                               |
| Förp.             | 30 items                                                                                                                                    |
| Produktparametrar | IEC: 320 V / 13.4 A / 0.14 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 9.5 A / AWG 30 - AWG 16                                                                 |
| Förpackning       | Box                                                                                                                                         |

## B2CF 3.50/30/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr (cURus) | E60693                       |

## Mått och vikter

|           |          |                 |             |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup      | 29.9 mm  | Byggdjup (tum)  | 1.1772 inch |
| Höjd      | 17.25 mm | Bygghöjd (tum)  | 0.6791 inch |
| Bredd     | 59.4 mm  | Byggbredd (tum) | 2.3386 inch |
| Nettovikt | 20.43 g  |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                             |                                |                 |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
|                             |                                |                 |
| RoHS-kompatibilitetsstatus  | Kompatibel utan undantag       |                 |
| REACH SVHC                  | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |                 |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind               | 0.452 kg CO2eq. |

## Packaging

|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Förpackning | Box       | VPE-längd | 349.00 mm |
| VPE-bredd   | 135.00 mm | VPE-höjd  | 41.00 mm  |

## Typprovningar

|                                               |               |                                                                                                                             |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Test: Hållfasthet för märkningar              | Standard      | IEC 61984 avsnitt 6.2 och 7.3.2 / 10.11 med mönster från IEC 60068-2-70 / 12.95                                             |                                 |
|                                               | Test          | ursprungsmärkning, typmärkning, raster, typ av material, datum och tid, godkännande märkning UL, godkännande märkning cULus |                                 |
|                                               | Utvärdering   | tillgänglig                                                                                                                 |                                 |
|                                               | Test          | hållbarhet                                                                                                                  |                                 |
|                                               | Utvärdering   | godkänd                                                                                                                     |                                 |
| Test: Felaktig inkoppling (ingen utbytbarhet) | Standard      | IEC 61984 avsnitt 6.3 och 6.9.1 / 10.11, IEC 60512-13-5 / 02.06                                                             |                                 |
|                                               | Test          | 180° vridning utan kodningselement                                                                                          |                                 |
|                                               | Utvärdering   | godkänd                                                                                                                     |                                 |
|                                               | Test          | 180° vridning med kodningselement                                                                                           |                                 |
|                                               | Utvärdering   | godkänd                                                                                                                     |                                 |
|                                               | Test          | visuell undersökning                                                                                                        |                                 |
| Test: Klämbare area                           | Utvärdering   | godkänd                                                                                                                     |                                 |
|                                               | Standard      | IEC 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 03.11                                                |                                 |
|                                               | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledarearea                                                                                            | massiv 0,14 mm <sup>2</sup>     |
|                                               |               | Typ av ledare och för ledarearea                                                                                            | flertrådig 0,14 mm <sup>2</sup> |
|                                               |               | Typ av ledare och för ledarearea                                                                                            | massiv 1,5 mm <sup>2</sup>      |
|                                               |               | Typ av ledare och för ledarearea                                                                                            | flertrådig 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                               |               | Typ av ledare och för ledarearea                                                                                            | AWG 26/1                        |

## B2CF 3.50/30/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

|                                                             |               |                                 |                                 |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt |               |                                 | Typ av ledare och för ledararea | AWG 26/19  |
|                                                             |               |                                 | Typ av ledare och för ledararea | AWG 16/1   |
|                                                             |               |                                 | Typ av ledare och för ledararea | AWG 16/19  |
|                                                             | Utvärdering   |                                 | godkänd                         |            |
|                                                             | Standard      |                                 | IEC 60999-1 avsnitt 9.4 / 11.99 |            |
|                                                             | Krav          |                                 | 0,2 kg                          |            |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea |                                 | AWG 26/1   |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea |                                 | AWG 26/19  |
|                                                             | Utvärdering   |                                 | godkänd                         |            |
|                                                             | Krav          |                                 | 0,3 kg                          |            |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea |                                 | H05V-U0.75 |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea |                                 | H05V-K0.75 |
|                                                             | Utvärdering   |                                 | godkänd                         |            |
|                                                             | Krav          |                                 | 0,4 kg                          |            |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea |                                 | H07V-U1.5  |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea |                                 | H07V-K1.5  |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea |                                 | AWG 16/1   |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea |                                 | AWG 16/19  |
| Frånslagstest                                               | Utvärdering   |                                 | godkänd                         |            |
|                                                             | Standard      |                                 | IEC 60999-1 avsnitt 9.5 / 11.99 |            |
|                                                             | Krav          |                                 | ≥10 N                           |            |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea |                                 | AWG 26/1   |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea |                                 | AWG 26/19  |
|                                                             | Utvärdering   |                                 | godkänd                         |            |
|                                                             | Krav          |                                 | ≥20 N                           |            |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea |                                 | H05V-U0.75 |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea |                                 | H05V-K0.75 |
|                                                             | Utvärdering   |                                 | godkänd                         |            |
|                                                             | Krav          |                                 | ≥40 N                           |            |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea |                                 | H07V-U1.5  |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea |                                 | H07V-K1.5  |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea |                                 | AWG 16/1   |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea |                                 | AWG 16/19  |
|                                                             | Utvärdering   |                                 | godkänd                         |            |

## Systemvärden

|                        |                                                |                  |                |
|------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Produktfamilj          | OMNIMATE Signal – serie B2C/S2C 3.50 – 2-radig | Anslutningstyp   | Fältanslutning |
| Ledaranslutningsteknik | PUSH IN med manöverknapp                       | Delning i mm (P) | 3.50 mm        |

**B2CF 3.50/30/180LH SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**

|                                  |                         |                                    |                    |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Delning i tum (P)                | 0.138 "                 | Ledarutgångsriktning               | 180°               |
| Antal poler                      | 30                      | L1 i mm                            | 49.00 mm           |
| L1 i tum                         | 1.929 "                 | Antal rader                        | 1                  |
| Polradstal                       | 2                       | Märkarea                           | 15 mm <sup>2</sup> |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | fingersäker             | Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 ansluten     |
| Skyddsklass                      | IP20, komplett monterad | Koderbar                           | Ja                 |
| Avisoleringslängd                | 10 mm                   | Skruvmejselklinga                  | 0,4 x 2,5          |
| Skruvmejselklinga Norm           | DIN 5264                | Stickcykler                        | 25                 |
| Max. instickskraft/pol           | 3.5 N                   | Max. dragkraft/pol                 | 3.5 N              |

**Materialdata**

|                                |             |                                  |                            |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------|
| Isoleringsmaterial             | PA 66 GF 30 | Färgkod                          | svart                      |
| Färg manöverelement            | orange      | Färgtabell (jämförbar)           | RAL 9011                   |
| Isoleringsmaterialgrupp        | II          | CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 600                      |
| Isolationsmotstånd             | ≥ 108 Ω     | Moisture Level (MSL)             |                            |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0         | Kontaktmaterial                  | Kopparlegering             |
| Kontaktyta                     | förtennad   | Skiktstruktur för stiftkontakten | 2...5 µm Sn hot-dip tinned |
| Lagertemperatur, min.          | -40 °C      | Lagertemperatur, max.            | 70 °C                      |
| Drifttemperatur, min.          | -50 °C      | Drifttemperatur, max.            | 120 °C                     |
| Temperaturområde Montage, min. | -40 °C      | Temperaturområde Montage, max.   | 120 °C                     |

**Anslutningsbara ledare**

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Anslutningsområde, min.                   | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsområde, max.                   | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledardiameter, AWG, min.                  | AWG 30               |
| Ledardiameter, AWG, max.                  | AWG 16               |
| entrådig, min. H05(07) V-U                | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| entrådig, max. H05(07) V-U                | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| fintrådig, min. H05(07) V-K               | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| fintrådig, max. H05(07) V-K               | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| med AEH med krage DIN 46 228/4, min.      | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. | 1 mm <sup>2</sup>    |
| med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min.        | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max.    | 1.5 mm <sup>2</sup>  |

|                       |                                      |                        |                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Anslutningsbar ledare | Ledarens anslutningsarea<br>kabelsko | nominell               | 0.14 mm <sup>2</sup>            |
|                       |                                      | Avisoleringslängd      | nominell 10 mm                  |
|                       |                                      | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.14/12 GR SV</a>  |
|                       | Ledarens anslutningsarea<br>kabelsko | nominell               | 0.25 mm <sup>2</sup>            |
|                       |                                      | Avisoleringslängd      | nominell 10 mm                  |
|                       |                                      | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.25/12 HBL SV</a> |
|                       | Ledarens anslutningsarea<br>kabelsko | nominell               | 0.34 mm <sup>2</sup>            |
|                       |                                      | Avisoleringslängd      | nominell 10 mm                  |
|                       |                                      | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.34/12 TK SV</a>  |
|                       | Ledarens anslutningsarea<br>kabelsko | nominell               | 0.5 mm <sup>2</sup>             |
|                       |                                      | Avisoleringslängd      | nominell 12 mm                  |
|                       |                                      | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.5/16 OR SV</a>   |
|                       |                                      | Avisoleringslängd      | nominell 10 mm                  |
|                       | Ledarens anslutningsarea             | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.5/10</a>         |
|                       |                                      | nominell               | 0.75 mm <sup>2</sup>            |

## B2CF 3.50/30/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

|                          |                        |                               |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 12 mm                |
|                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.75/16 W SV</a> |
|                          | Avisoleringslängd      | nominell 10 mm                |
|                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.75/10</a>      |
| Ledarens anslutningsarea | nominell               | 1                             |
| kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 12 mm                |
|                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H1.0/16 GE SV</a> |
|                          | Avisoleringslängd      | nominell 10 mm                |
|                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H1.0/10</a>       |
| Ledarens anslutningsarea | nominell               | 1.5 mm <sup>2</sup>           |
| kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 10 mm                |
|                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H1.5/10</a>       |

Referenstext Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P). Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.

## Märkdata enligt CSA

|                                      |                                                                           |                                      |                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                       | CSA                                                                       | Certifikat nr. (CSA)                 | 200039-1121690 |
| Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V                                                                     | Märkspänning (användargrupp C / CSA) | 50 V           |
| Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 300 V                                                                     | Märkström (användargrupp B / CSA)    | 9.5 A          |
| Märkström (användargrupp C / CSA)    | 9.5 A                                                                     | Märkström (användargrupp D / CSA)    | 9.5 A          |
| Ledardiameter AWG, min.              | AWG 30                                                                    | Ledardiameter AWG, max.              | AWG 16         |
| Hänvisning till godkännandevärden    | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                      |                |

## Märkdata enligt UL 1059

|                                          |                                                                           |                                          |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Institut (cURus)                         | CURUS                                                                     | Certifikat nr (cURus)                    | E60693 |
| Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V                                                                     | Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) | 50 V   |
| Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V                                                                     | Märkström (användargrupp B / UL 1059)    | 9.5 A  |
| Märkström (användargrupp C / UL 1059)    | 9.5 A                                                                     | Märkström (användargrupp D / UL 1059)    | 9.5 A  |
| Ledardiameter AWG, min.                  | AWG 30                                                                    | Ledardiameter AWG, max.                  | AWG 16 |
| Hänvisning till godkännandevärden        | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                          |        |

## Märkdata enligt IEC

|                                                             |                        |                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| testad enligt standard                                      | IEC 60664-1, IEC 61984 | Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)                     | 13.4 A          |
| Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)                       | 10 A                   | Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)                     | 12 A            |
| Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)                       | 9 A                    | Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2    | 320 V           |
| Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2     | 160 V                  | Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutningsgrad III/3 | 160 V           |
| Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2      | 2.5 kV                 | Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2   | 2.5 kV          |
| Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/3 | 2.5 kV                 | Korttidströmhållfasthet                                   | 3 x 1s mit 80 A |

**B2CF 3.50/30/180LH SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Viktig hänvisningstext**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hänvisningstext | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1,5 (order no. 9005990000) or PZ 6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• Max. outer diameter of the conductor 2.6 mm</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

**Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


## B2CF 3.50/30/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar


### Produktillustration




### Dimensional drawing



### Graph




### Produktförel



Solid PUSH IN contact Safe and durable

## Ritningar

### Produktfördel




Large connection cross-section Up to 1.5 mm possible with ease

### Produktfördel



Fast PUSH IN connection Tool-free and touch-safe

### Exempel på användning





## B2CF 3.50/30/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Kodelement



Kopplar bara vad som hör ihop: Rätt anslutning på rätt ställe.

Kodnings- och förvriddningsskyddselementen tilldelar tydligt anslutande element under tillverkningen och driften

Kodnings- och förvriddningsskyddselementen skjuts in innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen. Alternativen hos Weidmüller: konfigurera enkelt och individuellt online i variantkonfiguratorn och få färdigt förkodat.

En felbestyckning på kretskortet eller felanslutning av anslutningselement är inte längre möjligt.

Fördelen: Ingen felsökning vid tillverkningen och ingen felhantering av användaren.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | B2L/S2L 3.50 KO BK BX      | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1849740000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4032248378203              | 1                                                                     |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                       |
| Typ        | B2L/S2L 3.50 KO OR BX      | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1849730000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, orange, Antal       |
| GTIN (EAN) | 4032248378197              | poler: 1                                                              |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                       |


**B2CF 3.50/30/180LH SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Motsvarighet****S2C-SMT 3.50/180LF Box**

Högtemperaturlång stiftlist.

- fingersäker
- kan anslutas till PUSH IN honkontakt B2CF 3.50
- Anslutningsriktning vinkelrätt mot eller parallellt med kretskortet (180°/90°)
- Sluten kapslingsvariant (G) och med lödfäns (F).
- Förpackning i box (BX) eller anti-statisk, Tape-on-Reel (RL)
- Lämplig för reflow- och våglödningsapplikationer
- Stiftlängd 1,5 mm eller 3,5 mm

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | S2C-SMT 3.50/30/180LF 3... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1290360000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfäns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4050118083453              | 3.50 mm, Antal poler: 30, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, |
| Förp.      | 30 ST                      | svart, Box                                                            |


**S2C-SMT 3.50/90LF Box**

Högtemperaturlång stiftlist

- Fingersäker
- Kan jackas i hylsdelen B2CF 3.50 PUSH IN
- Anslutningsriktning vinkelrätt mot eller parallellt med kretskortet (180°/90°)
- Sluten kapslingsvariant (G) och med lödfäns (F).
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på rulle (Tape-on-Reel, RL)
- För reflow- och våglödnings-
- användningsområden
- Stiftlängd 1,5 mm eller 3,2 mm

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | S2C-SMT 3.50/30/90LF 1...  | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1289990000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfäns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4050118083071              | 3.50 mm, Antal poler: 30, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,  |
| Förp.      | 30 ST                      | svart, Box                                                            |
| Typ        | S2C-SMT 3.50/30/90LF 3.... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1289590000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfäns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4050118082180              | 3.50 mm, Antal poler: 30, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,  |
| Förp.      | 30 ST                      | svart, Box                                                            |

**S2L 3.50/180F**

Raka, tvåradiga stiftlistor i utförande med stängda sidor eller med fläns (stiftlistor med öppen sida efter förfrågan). Hankontakterna med en stiftlängd på 3,5 mm är byggda för våglödnings och förpackade i en låda. Skruvfastsättning mot kretskortet är möjligt. Hylslistor har plats för märkning och kan kodas.

## B2CF 3.50/30/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Motsvarighet

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | S2L 3.50/30/180F 3.5SN ... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1729550000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248040957              | mm, Antal poler: 30, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 30 ST                      | orange, Box                                                          |

### S2L 3.50/90F



Vinklad, tvåradig stiftlist i utförande med stänga sidor eller med fläns (stiftlist med öppen sida efter förfrågan). Stiftlisterna med stiftlängden 3,5 mm är konstruerade för våglödning och lev. i en box-förpackning. Skruv fastsättning mot kretskortet är möjligt. Stiftlisten har plats för märkningar och kan kodas.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | S2L 3.50/30/90F 3.5SN O... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1728590000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50    |
| GTIN (EAN) | 4032248040056              | mm, Antal poler: 30, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, |
| Förp.      | 30 ST                      | Box                                                                     |