

LXXX 15.00/08/90 4.5SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



Mer Power on board: 150 A / 1000 V med ledare upp till 50 mm² kan helt enkelt anslutas till kretskortet!

Die LXXX 15.0 förbinder marknadens krav på säkerhet, effekttäthet och miniatyrisering med den beprövade klämbyggetekniken i kompakt standardkapsling till en effektiv lösning för hela värdekedjan – utvecklingen och tillverkning, ända till försäljning och underhåll

Som funktion- och formfaktor påverkar anslutningstekniken förutom tillförlitlighet och design även kostnaderna för och hanteringen av en applikation. Med ersättning av komplexa t.ex. bult- eller strömskenekonstruktioner blir kretskortet även i högströmsområdet en genomgående, framtidssäker systemplattform.

Med bättre integration i applikationen och samtidigt en minskning av storleken uppfyller LXXX 15.0 de viktiga kraven inom effektelektroniken på ett bättre sätt än de kända konstruktionerna och anslutningselementen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kretskortsplint, 15.00 mm, Antal poler: 8, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad, kiselgrå, Klämbyggeanslutning, Anslutningsområde, max.: 50 mm ² , Box
Art.nr.	1386730000
Typ	LXXX 15.00/08/90 4.5SN GY BX
GTIN (EAN)	4050118186987
Förp.	10 items
Produktparametrar	IEC: 1000 V / 150 A / 0.5 - 50 mm ² UL: 600 V / 126 A / AWG 20 - AWG 1
Förpackning	Box

LXXX 15.00/08/90 4.5SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E60693

Mått och vikter

Djup	31 mm	Byggdjup (tum)	1.2205 inch
Höjd	56 mm	Bygghöjd (tum)	2.2047 inch
Höjd lägstbyggande	51.5 mm	Bredd	121 mm
Byggbredd (tum)	4.7638 inch	Nettovikt	238.82 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Packaging

Förpackning	Box	VPE-längd	338.00 mm
VPE-bredd	130.00 mm	VPE-höjd	54.00 mm

Typprovningar

Test: Hållfasthet för märkningar	Standard	DIN EN 60512-1-1 / 01.03	
	Test	ursprungsmärkning, typmärkning, typ av material, raster, datum och tid, godkännande märkning CSA, godkännande märkning UL, hållbarhet	
	Utvärdering	tillgänglig	
Test: Klämbär area	Standard	DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 12.02	
	Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	massiv 0,5 mm ²
		Typ av ledare och för ledararea	flertrådig 0,5 mm ²
		Typ av ledare och för ledararea	massiv 16 mm ²
		Typ av ledare och för ledararea	flexibel 35 mm ²
		Typ av ledare och för ledararea	AWG 20/1
		Typ av ledare och för ledararea	AWG 20/19
		Typ av ledare och för ledararea	AWG 10/1
		Typ av ledare och för ledararea	AWG 1/19
		Typ av ledare och för ledararea	H07V-R50
		Typ av ledare och för ledararea	H07V-K35
	Utvärdering	godkänd	

LXXX 15.00/08/90 4.5SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt

Standard	DIN EN 60999-1 avsnitt 9.5 / 12.00		
Krav	0,3 kg		
Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	massiv 0,5 mm ²	
	Typ av ledare och för ledararea	flertrådig 0,5 mm ²	
	Typ av ledare och för ledararea	AWG 20/1	
	Typ av ledare och för ledararea	AWG 20/19	
Utvärdering	godkänd		
Krav	1,4 kg		
Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	AWG 10/1	
Utvärdering	godkänd		
Krav	2,0 kg		
Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	flertrådig 10 mm ²	
Utvärdering	godkänd		
Krav	8,6 kg		
Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	AWG 1/19	
Utvärdering	inte kontrollerad		
Krav	8,6 kg		
Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	flexibel 35 mm ²	
Utvärdering	godkänd		
Standard	DIN EN 60999 avsnitt 8.5 / 04.94		
Krav	≥20 N		
Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	massiv 0,5 mm ²	
	Typ av ledare och för ledararea	flertrådig 0,5 mm ²	
	Typ av ledare och för ledararea	AWG 20/1	
	Typ av ledare och för ledararea	AWG 20/19	
Utvärdering	godkänd		
Krav	≥80 N		
Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	AWG 10/1	
Utvärdering	godkänd		
Krav	≥ 90N		
Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	flertrådig 10 mm ²	
Utvärdering	godkänd		
Krav	> 236 N		
Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	AWG 1/19	
Utvärdering	inte kontrollerad		
Krav	> 190 N		
Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	flexibel 35 mm ²	
Utvärdering	godkänd		

Frånslagstest

Karaktäristiska systemvärden

Produktfamilj	OMNIMATE Power – serie LXXX	Ledaranslutningsteknik	Klämbygelanslutning
Montering på kretskortet	THT lödanslutning	Ledarutgångsriktning	90°

LXXX 15.00/08/90 4.5SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Delning i mm (P)	15.00 mm
Antal poler	8
Uppgraderbar av kunden	Nej
Lödstiftlängd (l)	4.5 mm
Diameter bestyckningshål (D)	1.6 mm
Antal lödstift per pol	4
Skruvmejselklinga Norm	DIN 5264
Åtdragningsmoment, max.	4 Nm
Avisoleringslängd	18 mm
L1 i tum	4.136 "
Skyddsklass	IP20

Delning i tum (P)	0.591 "
Polradstal	1
Antal rader	1
Dimensioner för lödstift	1,2 x 1,2 mm
Tolerans diameter bestyckningshål (D)	+ 0,1 mm
Skruvmejselklinga	1,2 x 6,5
Åtdragningsmoment, min.	2.5 Nm
Klämskruv	M 6
L1 i mm	105.00 mm
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470	IP 20

Materialdata

Isoleringsmaterial	Wemid (PA)
Färgtabell (jämförbar)	RAL 7032
CTI (Comparative Tracking Index)	≥ 600
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kontaktyta	förtennad
Skiktstruktur för lödanslutningen	1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
Lagertemperatur, max.	70 °C
Driftstemperatur, max	120 °C
Temperaturområde Montage, max.	120 °C

Färgkod	kiselgrå
Isoleringsmaterialgrupp	I
Moisture Level (MSL)	
Kontaktmaterial	Cu-legering
Ytbehandling	4-6 µm SN
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Driftstemperatur, min.	-50 °C
Temperaturområde Montage, min.	-25 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min.	0.5 mm ²
Anslutningsområde, max.	50 mm ²
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 20
Ledardiameter, AWG, max	AWG 1
entrådig, min. H05(07) V-U	0.5 mm ²
entrådig, max. H05(07) V-U	16 mm ²
Flertrådig, min. H07 V-R	6 mm ²
flertrådig, max. H07 V-R	50 mm ²
fintrådig, min. H05(07) V-K	0.5 mm ²
fintrådig, max. H05(07) V-K	35 mm ²
med AEH med krage DIN 46 228/4, min.	0.5 mm ²
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max.	35 mm ²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min.	0.5 mm ²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max.	35 mm ²

Anslutningsbar ledare	Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig
		nominell	2.5 mm ²
	kabelsko	Avisoleringslängd	nominell 20 mm
		Rekommenderad ändhylsa	H2.5/25D BL
		Avisoleringslängd	nominell 18 mm
		Rekommenderad ändhylsa	H2.5/18
	Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig
		nominell	4 mm ²
	kabelsko	Avisoleringslängd	nominell 20 mm
		Rekommenderad ändhylsa	H4.0/26D GR
		Avisoleringslängd	nominell 18 mm

Tekniska data

		Rekommenderad ändhylsa	H4,0/18
Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig	
	nominell	6 mm ²	
kabelsko	Avisoleringslängd	nominell	20 mm
	Rekommenderad ändhylsa	H6,0/26 SW	
	Avisoleringslängd	nominell	18 mm
	Rekommenderad ändhylsa	H6,0/18	
Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig	
	nominell	10 mm ²	
kabelsko	Avisoleringslängd	nominell	21 mm
	Rekommenderad ändhylsa	H10,0/28 EB	
	Avisoleringslängd	nominell	18 mm
	Rekommenderad ändhylsa	H10,0/18	
Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig	
	nominell	16 mm ²	
kabelsko	Avisoleringslängd	nominell	21 mm
	Rekommenderad ändhylsa	H16,0/28 GN	
	Avisoleringslängd	nominell	18 mm
	Rekommenderad ändhylsa	H16,0/18	
Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig	
	nominell	1.5 mm ²	
kabelsko	Avisoleringslängd	nominell	20 mm
	Rekommenderad ändhylsa	H1,5/24 R	
	Avisoleringslängd	nominell	18 mm
	Rekommenderad ändhylsa	H1,5/18	
Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig	
	nominell	35 mm ²	
kabelsko	Avisoleringslängd	nominell	19 mm
	Rekommenderad ändhylsa	H35,0/32D R	
	Avisoleringslängd	nominell	18 mm
	Rekommenderad ändhylsa	H35,0/18	
Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig	
	nominell	50 mm ²	
kabelsko	Avisoleringslängd	nominell	18 mm
	Rekommenderad ändhylsa	H50,0/18	

Referenstext

Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen., Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P)

Märkdata enligt CSA

Märkspänning (användargrupp B / CSA) 600 V

Märkspänning (användargrupp D / CSA) 600 V

Märkström (användargrupp C / CSA) 127 A

Ledardiameter AWG, min. AWG 20

Märkspänning (användargrupp C / CSA) 600 V

Märkström (användargrupp B / CSA) 127 A

Märkström (användargrupp D / CSA) 5 A

Ledardiameter AWG, max. AWG 1

Tekniska data

Märkdata enligt UL 1059

Institut (UR)	UR	Certifikat nr. (UR)	E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)	600 V	Märkspänning (användargrupp C / UL 1059)	600 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059)	126 A	Märkström (användargrupp C / UL 1059)	126 A
Ledardiameter AWG, min.	AWG 20	Ledardiameter AWG, max.	AWG 1
Hänvisning till godkännandevärden	Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.		

Märkdata enligt IEC

Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)	150 A	Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)	150 A
Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad II/2	1000 V	Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/2	1000 V
Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/3	1000 V	Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad II/2	8 kV
Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/2	8 kV	Märkstötspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/3	8 kV


Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet	Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext	• Additional variants on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • IP 20 from 16 mm² to 50 mm² • The test point can only be used as potential-pickup point. • Wire-end ferrules are mandatory for stranded wires with more than 19 strands. • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months


Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		


Produktillustration




Dimensional drawing




Graph




Graph



Graph



Produktförel



Increased power reserves Optimised application safety



Standard-compliant integration