

VP NPT1-1/4-EX W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VP-seriens täckpluggar används för att plugga oanvända ingångar i Ex-utrustning och samtidigt bibehålla flamsäkerhet Ex d och höjd säkerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68 inträngningshastighet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VP (Klippon Ex låsskruv med svampformat huvud), Låspropp, Rak, 1 1/4" NPT, 20 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1188570000
Typ	VP NPT1-1/4-EX W
GTIN (EAN)	4050118075526
Förp.	12 items

VP NPT1-1/4-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	20 mm	Bygghöjd (tum)	0.7874 inch
Bredd	41.9 mm	Byggbredd (tum)	1.6496 inch
Längd	20 mm	Bygglängd (tum)	0.7874 inch
Diameter	1.25 mm	Vägg tjocklek, min.	0.5 mm
Vägg tjocklek, max.	19 mm	Nettovikt	287 g

Temperaturer

Drifttemperatur -50 °C...120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Allmänna uppgifter

O-Ring	Silikon	Åtdragningsmoment	113 Nm
Silikon	Ja	Halogener	halogenfri
Normer	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	Slagtålighet	7.00 J
Skyddsklass	IP66, IP68	Kabelförskruvning	NPT 1-1/4"
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Tätningring diameter	1.25 mm
Gänga (yttre)	1 1/4" NPT	Gängningslängd	20 mm
Tändskyddstyp	Ex d - Brandsäker, Ex e - Ökad säkerhet	Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC)	2020322313000069
Certifikat nr. (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		