



**LM 5.00/10/180 3.5SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktillustration**

Kretskortsplint med beprövad klämbygelanslutning i raster 5,00 och 5,08 mm. Ledaravgångsriktning i 90°, 135° och 180° utförande. Lämplig för ledningsdiameter upp till 2,5 mm<sup>2</sup>.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande         | Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm <sup>2</sup> , Box |
| Art.nr.           | <a href="#">1234310000</a>                                                                                                                                              |
| Typ               | LM 5.00/10/180 3.5SN OR BX                                                                                                                                              |
| GTIN (EAN)        | 4050118018691                                                                                                                                                           |
| Förp.             | 50 items                                                                                                                                                                |
| Produktparametrar | IEC: 630 V / 17.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 15 A / AWG 24 - AWG 14                                                                                   |
| Förpackning       | Box                                                                                                                                                                     |

## LM 5.00/10/180 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr (cURus) | E60693                       |

## Mått och vikter

|                    |             |                |             |
|--------------------|-------------|----------------|-------------|
| Djup               | 13.8        | Byggdjup (tum) | 0.5433 inch |
| Höjd               | 13.5 mm     | Bygghöjd (tum) | 0.5315 inch |
| Höjd lägstbyggande | 10 mm       | Bredd          | 50.55 mm    |
| Byggbredd (tum)    | 1.9902 inch | Nettovikt      | 12 g        |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Packaging

|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Förpackning | Box       | VPE-längd | 278.00 mm |
| VPE-bredd   | 154.00 mm | VPE-höjd  | 58.00 mm  |

## Typprovningar

|                                                             |               |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test: Hållfasthet för märkningar                            | Standard      | DIN EN 60512-1-1 / 01.03                                                                                               |
|                                                             | Test          | ursprungsmärkning, typmärkning, raster, typ av material, godkännande märkning UL, godkännande märkning CSA, hållbarhet |
|                                                             | Utvärdering   | tillgänglig                                                                                                            |
| Test: Klämbär area                                          | Standard      | DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 12.02                                     |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    massiv 0,2 mm <sup>2</sup>                                                          |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    flertrådig 0,2 mm <sup>2</sup>                                                      |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    flertrådig 1,5 mm <sup>2</sup>                                                      |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    massiv 2,5 mm <sup>2</sup>                                                          |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    AWG 24/1                                                                            |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    AWG 24/19                                                                           |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    AWG 14/1                                                                            |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    AWG 14/19                                                                           |
| Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt | Utvärdering   | godkänd                                                                                                                |
|                                                             | Standard      | DIN EN 60999-1 avsnitt 9.4 / 12.00                                                                                     |
|                                                             | Krav          | 0,2 kg                                                                                                                 |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    flertrådig 0,25 mm <sup>2</sup>                                                     |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    AWG 24/1                                                                            |

## LM 5.00/10/180 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|               |               |                                    |                                 |
|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Frånslagstest |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 24/19                       |
|               | Utvärdering   | godkänd                            |                                 |
|               | Krav          | 0,3 kg                             |                                 |
|               | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | massiv 0,5 mm <sup>2</sup>      |
|               | Utvärdering   | godkänd                            |                                 |
|               | Krav          | 0,4 kg                             |                                 |
|               | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | flertrådig 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|               | Utvärdering   | godkänd                            |                                 |
|               | Krav          | 0,7 kg                             |                                 |
|               | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | massiv 2,5 mm <sup>2</sup>      |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 14/1                        |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 14/19                       |
|               | Utvärdering   | godkänd                            |                                 |
|               | Standard      | DIN EN 60999-1 avsnitt 9.5 / 12.00 |                                 |
|               | Krav          | ≥10 N                              |                                 |
|               | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | flertrådig 0,25 mm <sup>2</sup> |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 24/1                        |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 24/19                       |
|               | Utvärdering   | godkänd                            |                                 |
|               | Krav          | ≥20 N                              |                                 |
|               | Krav          | ≥40 N                              |                                 |
|               | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | H07V-K1.5                       |
|               | Utvärdering   | godkänd                            |                                 |
|               | Krav          | ≥50 N                              |                                 |
|               | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | H07V-U2.5                       |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 14/1                        |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 14/19                       |
|               | Utvärdering   | godkänd                            |                                 |

## Karaktäristiska systemvärden

| Produktfamilj                         | OMNIMATE Signal – serie LM | Ledaranslutningsteknik           | Klämbygelanslutning                   |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Montering på kretskortet              | THT lödanslutning          | Ledarutgångsriktning             | 180°                                  |
| Delning i mm (P)                      | 5.00 mm                    | Delning i tum (P)                | 0.197 "                               |
| Antal poler                           | 10                         | Polradstal                       | 1                                     |
| Uppgraderbar av kunden                | Ja                         | Antal rader                      | 1                                     |
| maximalt radmonterbara poler per rad  | 24                         | Lödstiftlängd (l)                | 3.5 mm                                |
| Dimensioner för lödstift              | 0,95 x 0,8 mm              | Diameter bestyckningshål (D)     | 1.3 mm                                |
| Tolerans diameter bestyckningshål (D) | + 0,1 mm                   | Antal lödstift per pol           | 1                                     |
| Skruvmejselklinga                     | 0,6 x 3,5                  | Skruvmejselklinga Norm           | DIN 5264                              |
| Åtdragningsmoment, min.               | 0.4 Nm                     | Åtdragningsmoment, max.          | 0.5 Nm                                |
| Klämskruv                             | M 2,5                      | Avisoleringslängd                | 6 mm                                  |
| L1 i mm                               | 45.00 mm                   | L1 i tum                         | 1.772 "                               |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470    | IP 10                      | Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | beröringssäker för baksidan av handen |
| Skyddsklass                           | IP20                       | Genomgångsmotstånd (6)           | 1,20 mΩ                               |

## LM 5.00/10/180 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Materialdata

|                                   |                                |                                |           |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Isoleringsmaterial                | Wemid (PA)                     | Färgkod                        | orange    |
| Färgtabell (jämförbar)            | RAL 2000                       | Isoleringsmaterialgrupp        | I         |
| CTI (Comparative Tracking Index)  | ≥ 600                          | Isoleringsmotstånd             | ≥ 108 Ω   |
| Moisture Level (MSL)              |                                | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0       |
| Kontaktmaterial                   | Cu-legering                    | Kontakttyta                    | förtennad |
| Ytbehandling                      | 1-3 µm Ni, 4-6 µm SN           | Typ av förtäning               | matt      |
| Skiktstruktur för lödanslutningen | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt | Lagertemperatur, min.          | -40 °C    |
| Lagertemperatur, max.             | 70 °C                          | Driftstemperatur, min.         | -50 °C    |
| Driftstemperatur, max             | 120                            | Temperaturområde Montage, min. | -25 °C    |
| Temperaturområde Montage, max.    | 120 °C                         |                                |           |

## Anslutningsbara ledare

|                                           |                          |                        |                            |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| Anslutningsområde, min.                   | 0.2 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| Anslutningsområde, max.                   | 2.5 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| Leddiameter, AWG, min.                    | AWG 24                   |                        |                            |
| Leddiameter, AWG, max                     | AWG 14                   |                        |                            |
| entrådig, min. H05(07) V-U                | 0.2 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| entrådig, max. H05(07) V-U                | 2.5 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| fintrådig, min. H05(07) V-K               | 0.2 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| fintrådig, max. H05(07) V-K               | 2.5 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| med AEH med krage DIN 46 228/4, min.      | 0.25 mm <sup>2</sup>     |                        |                            |
| med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min.        | 0.25 mm <sup>2</sup>     |                        |                            |
| med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max.    | 1.5 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| Passtift enligt EN 60999 a x b; ø         | 2,4 mm x 1,5 mm; 1,9mm   |                        |                            |
| Anslutningsbar ledare                     | Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig                  |
|                                           |                          | nominell               | 0.5 mm <sup>2</sup>        |
|                                           | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 8 mm              |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.5/12 OR</a> |
|                                           |                          | Avisoleringslängd      | nominell 6 mm              |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.5/6</a>     |
|                                           | Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig                  |
|                                           |                          | nominell               | 0.75 mm <sup>2</sup>       |
|                                           | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 8 mm              |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.75/12 W</a> |
|                                           |                          | Avisoleringslängd      | nominell 6 mm              |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.75/6</a>    |
|                                           | Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig                  |
|                                           |                          | nominell               | 1 mm <sup>2</sup>          |
|                                           | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 8 mm              |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H1.0/12 GE</a> |
|                                           |                          | Avisoleringslängd      | nominell 6 mm              |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H1.0/6</a>     |
|                                           | Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig                  |
|                                           |                          | nominell               | 0.25 mm <sup>2</sup>       |
|                                           | kabelsko                 | Avisolerinaslänad      | nominell 8 mm              |

## LM 5.00/10/180 3.5SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                          |                                                                                                                                         |                        |                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                          |                                                                                                                                         | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0,25/10 HBL</a> |
|                          |                                                                                                                                         | Avisoleringslängd      | nominell 5 mm                |
|                          |                                                                                                                                         | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0,25/5</a>      |
| Ledarens anslutningsarea |                                                                                                                                         | Typ                    | fintrådig                    |
|                          |                                                                                                                                         | nominell               | 0.34 mm <sup>2</sup>         |
| kabelsko                 |                                                                                                                                         | Avisoleringslängd      | nominell 8 mm                |
|                          |                                                                                                                                         | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0,34/10 TK</a>  |
| Referenstext             | Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen., Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P) |                        |                              |

## Märkdata enligt CSA

|                                      |                                                                           |                                      |                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                       | CSA                                                                       | Certifikat nr. (CSA)                 | 200039-1815154 |
| Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V                                                                     | Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 300 V          |
| Märkström (användargrupp B / CSA)    | 18 A                                                                      | Märkström (användargrupp D / CSA)    | 10 A           |
| Ledardiameter AWG, min.              | AWG 24                                                                    | Ledardiameter AWG, max.              | AWG 14         |
| Hänvisning till godkännandevärden    | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                      |                |

## Märkdata enligt UL 1059

|                                          |                                                                           |                                          |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Institut (cURus)                         | CURUS                                                                     | Certifikat nr (cURus)                    | E60693 |
| Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V                                                                     | Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V  |
| Märkström (användargrupp B / UL 1059)    | 15 A                                                                      | Märkström (användargrupp D / UL 1059)    | 10 A   |
| Ledardiameter AWG, min.                  | AWG 24                                                                    | Ledardiameter AWG, max.                  | AWG 14 |
| Hänvisning till godkännandevärden        | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                          |        |

## Märkdata enligt IEC

|                                                              |                        |                                                            |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| testad enligt standard                                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)                      | 17.5 A           |
| Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)                        | 16 A                   | Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)                      | 17.5 A           |
| Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)                        | 14.2 A                 | Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad II/2    | 630 V            |
| Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/2     | 320 V                  | Märkspänning vid överspänningskat./ Nedsmutningsgrad III/3 | 250 V            |
| Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad II/2      | 4 kV                   | Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/2   | 4 kV             |
| Märkstötspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/3 | 4 kV                   | Korttidströmhållfasthet                                    | 3 x 1s mit 120 A |

## Viktig hänvisningstext

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.                                                                                                                                                             |  |  |
| Hänvisningstext | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>P on drawing = pitch</li> <li>Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> </ul> |  |  |

## LM 5.00/10/180 3.5SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data


- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

### Klassificeringar


| ETIM 8.0    | EC002643    | ETIM 9.0    | EC002643    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 10.0   | EC002643    | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |             |             |

## Drawings


### Produktillustration



### Dimensional drawing



### Graph



Derating curve valid for 5.00 & 5.08 pitch

**LM 5.00/10/180 3.5SN OR BX**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Accessories**
**Spår-Skruvmejsel**


VDE-isolerad spårskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFinish-handtag

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | SDIS 0.6X3.5X100           | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">2749810000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              | Klingtjocklek: 0.6 mm                                    |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                          |
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">2749340000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              | Klingtjocklek: 0.6 mm                                    |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                          |

**Krysspårskruvmejsel, typ Phillips**


Kryssmejsel, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH, Spets krom top, SoftFinish-handtag

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDK PHO X 60               | Utförande                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">2749400000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3 mm, 60 mm, Klingtjocklek: 0 |
| GTIN (EAN) | 4050118895629              |                                                            |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                            |