Datablad

# SAISWS-P-4T-8/10-M12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Utförande | Fältanslutningsbar anslutning, M12 |
| Art.nr. | 1467880000 |
| Typ | SAISWS-P-4T-8/10-M12 |
| GTIN (EAN) | 4050118273380 |
| Förp. | 1 items |

# Datablad

## SAISWS-P-4T-8/10-M12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Tekniska data

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| Godkännanden |  |
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E307231 |

### Mått och vikter

| | |
|---|---|
| Nettovikt | 22.88 g |

### Miljööverenstämmelse för produkt

| | |
|---|---|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

### Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

| | | | |
|---|---|---|---|
| Antal poler | 4 | Kodering | T-coded |
| Kontaktyta | förgylld | Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Kapslingsmaterial | PA | Isolationsmotstånd | 108 Ω |
| Kabeldiameter max. | 10 mm | Kabeldiameter min. | 8 mm |
| Kontaktmaterial | CuZn | Ledardiameter, max. | 1.5 mm² |
| Ledardiameter, min. | 0.14 mm² | Nominell spänning | 60 V |
| Märkström | 12 A | Skyddsklass | IP67, i åtdraget tillstånd |
| Stickcykler | ≥ 100 | Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Kabelförskruvning | PG 11 | Märkström | 12 A |
| Kontakttyp | Hane | Skärmanslutning | Nej |
| Material låsring | Zinkpressgjutning | Temperaturområde kapsling | -40 … +85 ° C |
| Anslutningsarea max. | 1.5 mm² | Anslutningsarea min. | 0.5 mm² |

### Allmänna data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Antal poler | 4 | Anslutning 1 | M12 |
| Anslutning 2 | Skruv | Kapslingsmaterial | PA |
| Anslutningsgänga | M12 | Kontaktmaterial | CuZn |
| Kontaktyta | förgylld | Skyddsklass | IP67, i åtdraget tillstånd |
| Stickcykler | ≥ 100 | | |

### Normer

| | |
|---|---|
| Kontaktdon Norm | IEC 61076-2-111 |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

# SAISWS-P-4T-8/10-M12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Ritningar

### Polschema

