

KSPMH M20 BSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	KSPMH (Klippon blindpropp, typ MH), Låspropp, Rak, M 20, 16 mm, Mässing
Art.nr.	1477750000
Typ	KSPMH M20 BSC
GTIN (EAN)	4050118285451
Förp.	20 items

KSPMH M20 BSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	21.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.8465 inch
Längd	21 mm	Bygglängd (tum)	0.8268 inch
Diameter	20 mm	Vägg tjocklek, min.	0.5 mm
Vägg tjocklek, max.	15 mm	Nettovikt	50.25 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-60 °C...200 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8dcc5b23-3a47-4c75-bd2c-bcb18becee86

Allmänna uppgifter

O-Ring	Silikon	Åtdragningsmoment	5 Nm
Silikon	Ja	Ytterdiameter	25.5 mm
Temperaturområde för användning max.	200 °C	Temperaturområde för användning min.	-60 °C
Halogener	halogenfri	Normer	EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
Slagtålighet	7 J ATEX-Version	Skyddsklass	IP66, IP68 (100 m / 168 h)
Grundläggande material	Mässing	Tätningring diameter	20.00 mm
Gänga (yttre)	M 20	Gängningslängd	16 mm
Vattendjup	100 m	Anmärkning: Skyddsklass	- Alla metriska blindproppar har en gängstigning på 1,5 mm. - I Ex nR-applikationer måste KSPMH förses med en ytterligare tätning. - För att erhålla den specificerade IP-klassningen måste det genomgående hålet uppfylla föreskrifterna enligt EN 50262 tabell 1 och det bör vara möjligt att säkra blindproppen på ett lämpligt sätt. - En bruksanvisning medföljer varje blindpropp; denna måste läsas före installation. - Blindpropparna måste installeras enligt specifikationerna i bruksanvisningen. - Vid installation av KSPMH måste det minimala antalet engagerade gängvarv i enlighet med normen EN/IEC 60079-1,

KSPMH M20 BSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

avsnitt 5.3 iakttas. • Med NEC/CEC-applikationer måste det säkerställas att innergängen hos den anslutna enhet, i vilken blindpropparna skruvas, visar åtminstone 8 helt engagerade gängvarv. • Om KSPMH-blindproppar införs i anslutna icke-metalliska Ex e-enheter, måste de anslutas till systemets jordkrets.

Skyddsklass (UL)	Type 4X
------------------	---------

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIC Db	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX)	IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X	DEF Villkor för godkännande	ATEX, IECEX

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

KSPMH M20 BSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingslåsmuttrar, obehandlade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M20 MS SC	Utförande
Art.nr.	0930640002	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 20, 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248849826	Mässing
Förp.	50 ST	

Plantätning i nylon - KSWN



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	KSWN M20	Utförande
Art.nr.	0930730002	KSWN (plantätning – nylon), Tätningsring, M 20, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248849802	
Förp.	25 ST	