

KTB RNHD 262615 S4E R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande




Abbildung ähnlich

Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning
Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon®
TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel
anpassning av kapslingarna till respektive applikations
speciella krav.

Regnhuvar

En huv ger ett perfekt extra skydd för kapslingen när den
monteras i särskilt påfrestande klimatområden, som t.ex.
kraftig regnpåverkan eller ökad solstrålning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon TB (Terminal Box), Regnkåpa, Höjd: 53.9 mm, Bredd: 265 mm, Djup: 160.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver
Art.nr.	1314100000
Typ	KTB RNHD 262615 S4E R
GTIN (EAN)	4050118117455
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2024-10-31T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	KTB RNHD XX2615 S4E R

Skapandedatum 12.12.2025 09:12:07 MEZ

Katalogversion / Ritningar

KTB RNHD 262615 S4E R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	160.5 mm	Byggdjup (tum)	6.3189 inch
Höjd	53.9 mm	Bygghöjd (tum)	2.122 inch
Bredd	265 mm	Byggbredd (tum)	10.433 inch
Nettovikt	1455 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information tillbehör

Yta	elektropolerad	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
-----	----------------	------------------------	-------------------------------

Allmänna uppgifter

Yta	elektropolerad	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
-----	----------------	------------------------	-------------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		