

## KLIPPON CS POK 122209-2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kontroll på platsen med Ex-certifierade Klippon® Styrstation: små styr- och signalenheter.

Godkända manöver- och indikeringsenheter i rostfritt stål, aluminium- eller polyesterkapslingar.

Du vill styra och skydda dina arbetsprocesser i riskområden. För kontroll på plats - godkända Klippon® kapslingslösningar med styr- och indikeringsenheter.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon styrstation (kommando- och signalanordning), Styr-/signalanordning, KLIPPON POK 122209 EX Glasfiberförstärkt polyester med grafitblandning, Tryckknapp – grön, Tryckknapp – röd, Tryckknapp – grön, 3 öppnande kontakter, 3 slutande kontakter, -55 °C...55 °C, IP54, IP66
Art.nr.	<a href="#">1537150000</a>
Typ	KLIPPON CS POK 122209-2
GTIN (EAN)	4050118341218
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2024-08-31T00:00:00+02:00

Skapandedatum 04.05.2026 04:34:09 MEZ

Katalogversion / Ritningar

## KLIPPON CS POK 122209-2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden

IECEX ATEX

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	90 mm	Byggdjup (tum)	3.5433 inch
Byggdjup med extra komponenter	103 mm	Höjd	220 mm
Bygghöjd (tum)	8.6614 inch	Höjd lägstbyggande	90 mm
Bredd	120 mm	Byggbredd (tum)	4.7244 inch
Montagemått höjd	82 mm	Montagemått bredd	204 mm
Nettovikt	1686 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur -55 °C...55 °C Drifttemperatur -55 °C...55 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0

## Certifikatnummer kapsling

Certifikat-nr. för plintbox (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Certifikat-nr. för plintbox (INMETRO)	LMP 21.0019X
Certifikat-nr. för plintbox (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	Certifikat nr. (IECEX)	IECEXITA14.0013X
Certifikat nr. (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

## Allmänna uppgifter

1 position i kapsling	Tryckknapp – grön	2 position i kapsling	Tryckknapp – röd
3 position i kapsling	Tryckknapp – grön	Utförande kontakt	3 öppnande kontakter, 3 slutande kontakter
Drivspänning max.	400 V	Drivström vid 40 °C omgivningstemperatur, max.	1,5 mm <sup>2</sup> – T6 10 A, 1,5 mm <sup>2</sup> – T5 16 A, 2,5 mm <sup>2</sup> – T6 16 A
Drivström vid 55 °C omgivningstemperatur, max.	1,5 mm <sup>2</sup> – T4 16 A, 1,5 mm <sup>2</sup> – T5 10 A, 2,5 mm <sup>2</sup> – T5 16 A	Ställdon	Tryckknapp
Ställdonets färg	grön, röd	Borrade hål Sida B	1 x M25
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Fastsättning av lock	Krysspårsskruv, rostfritt stål
Tätningmaterial för manöver- och indikeringsenheterna	EPDM	Kapslingens tätningmaterial	Silikon (VMO)
Vridmoment för lockskrivar	2.5 Nm	Extern jord	Tillgängliga vid förfrågan.
Förskrivning	<a href="#">VG M25 EXE 12-17 CR7J G4</a>	Märkning	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db
Kabelförskrivningens klämområde, max.	17 mm	Kabelförskrivningens klämområde, min.	12 mm
Ledardiameter, fintrådig, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Monteringstyp	Väggmontering
Yta	obehandlad	Referensprodukt	<a href="#">KLIPPON POK 122209 EX</a>

## KLIPPON CS POK 122209-2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Tekniska data

Slagtålighet	7 joule enligt IEC60079-0	Temperaturklass	T4, T5, T6
Grundläggande material	Glasfiberförstärkt polyester med grafitblandning		

#### Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Yta	obehandlad
Grundläggande material	Glasfiberförstärkt polyester med grafitblandning		

#### Allmänna data

Färgkod	grafitsvart	Skyddsklass	IP54, IP66
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011		

#### Kapsling

Grundläggande material	Glasfiberförstärkt polyester med grafitblandning	Borrade hål Sida B	1 x M25
------------------------	--------------------------------------------------	--------------------	---------

#### Standard-kännetecken

Utförande	Ex-godkända kapslingslösningar med styr- och indikeringsenheter	Referensprodukt	<a href="#">KLIPPON POK 122209 EX</a>
-----------	-----------------------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------

#### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

**KLIPPON CS POK 122209-2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**Ritningar**

www.weidmueller.com

