

**KLIPPON CS STB 1-2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Kontroll på platsen med Ex-certifierade Klippon® Styrstation: små styr- och signalenheter.  
 Godkända manöver- och indikeringsenheter i rostfritt stål, aluminium- eller polyesterkapslingar.  
 Du vill styra och skydda dina arbetsprocesser i riskområden. För kontroll på plats - godkända Klippon® kapslingslösningar med styr- och indikeringsenheter.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Klippon styrstation (kommando- och signalanordning), Styr-/signalanordning, KLIPPON STB 1 SS Rostfritt stål 1.4404 (316 L), Tryckknapp – grön, 1 öppnande kontakt, 1 slutande kontakt, -55 °C...55 °C, IP54, IP66
Art.nr.	<a href="#">1537250000</a>
Typ	KLIPPON CS STB 1-2
GTIN (EAN)	4050118341485
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00

Skapandedatum 04.02.2026 05:58:39 MEZ

## KLIPPON CS STB 1-2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden

IECEX ATEX

## Mått och vikter

Djup	81.5 mm	Byggdjup (tum)	3.2087 inch
Byggdjup med extra komponenter	95 mm	Höjd	120 mm
Bygghöjd (tum)	4.7244 inch	Bredd	120 mm
Byggbredd (tum)	4.7244 inch	Montagemått bredd	145 mm
Nettovikt	1206 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur	-55 °C...55 °C	Drifttemperatur	
----------------------	----------------	-----------------	--

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

## Certifikatnummer kapsling

Certifikat-nr. för plintbox (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Certifikat-nr. för plintbox (INMETRO)	LMP 21.0019X
Certifikat-nr. för plintbox (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	Certifikat nr. (IECEX)	IECEXITA14.0013X
Certifikat nr. (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

## Allmänna uppgifter

1 position i kapsling	Tryckknapp – grön	Utförande kontakt	1 öppnande kontakt, 1 slutande kontakt
Drivspänning max.	400 V	Drivström vid 40 °C omgivningstemperatur, max.	1,5 mm <sup>2</sup> – T6 10 A, 1,5 mm <sup>2</sup> – T5 16 A, 2,5 mm <sup>2</sup> – T6 16 A
Drivström vid 55 °C omgivningstemperatur, max.	1,5 mm <sup>2</sup> – T4 16 A, 1,5 mm <sup>2</sup> – T5 10 A, 2,5 mm <sup>2</sup> – T5 16 A	Ställdon	Tryckknapp
Ställdonets färg	grön	Borrade hål Sida B	1 x M25
Fastsättning av lock	M5 sexkantsskruv med avlångt hål och 10 mm avstånd mellan hål	Tätningmaterial för manöver- och indikeringsenheterna	EPDM
Kapslingens tätningmaterial	Silikon (VMQ)	Vridmoment för lockskrivar	2.5 Nm
Jordningsbultens vridmoment	7.5 Nm	Extern jord	M6 jordningsbultar, rostfritt stål
Intern jord	M6 x 10 jordningsbultar integrerade i locket, rostfritt stål	Förskruvning	<a href="#">VG M25 EXE MS</a>
Märkning	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db	Kabelförskruvningens kläområde, max. 18 mm	
Kabelförskruvningens kläområde, min.	10 mm	Ledardiameter, fintrådig, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Moneringstyp	Väggmontering	Yta	Mirror polished
Referensprodukt	<a href="#">KLIPPON STB 1 SS</a>	Slagtålighet	7 joule enligt IEC60079-0

**KLIPPON CS STB 1-2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**

Temperaturklass	T4, T5, T6	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
-----------------	------------	------------------------	-------------------------------

**Materialdata**

Yta	Mirror polished	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
-----	-----------------	------------------------	-------------------------------

**Allmänna data**

Färgkod	natur	Skyddsklass	IP54, IP66
Färgtabell (jämförbar)	Not specified		

**Kapsling**

Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)	Borrade hål Sida B	1 x M25
------------------------	-------------------------------	--------------------	---------

**Standard-kännetecken**

Utförande	Ex-godkända kapslingslösningar med styr- och indikeringsenheter	Referensprodukt	<a href="#">KLIPPON STB 1 SS</a>
-----------	---	-----------------	----------------------------------

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

**KLIPPON CS STB 1-2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**Ritningar**

www.weidmueller.com

