

# LMFS 5.08/04/180 3.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Produktillustration



Med den nya LMF möter vi marknadens krav på en kretskortsplint med PUSH IN-anslutningsteknik för ledareor upp till 2,5 mm<sup>2</sup>

- PUSH IN-anslutningsteknik
- LMF med knapp för att öppna anslutningen
- LMFS utan knapp, anslutningen öppnas med en skruvmejsel
- Integrerad mätpunkt
- 90° och 180° ledarutgångsriktning

## Allmänna beställningsdata

|                   |                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande         | Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, PUSH IN, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm <sup>2</sup> , Box |
| Art.nr.           | <a href="#">1426590000</a>                                                                                                                                |
| Typ               | LMFS 5.08/04/180 3.5SN BK BX                                                                                                                              |
| GTIN (EAN)        | 4050118230451                                                                                                                                             |
| Förp.             | 70 items                                                                                                                                                  |
| Produktparametrar | IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 20 A / AWG 24 - AWG 12                                                                       |
| Förpackning       | Box                                                                                                                                                       |

## LMFS 5.08/04/180 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|                    |             |                |             |
|--------------------|-------------|----------------|-------------|
| Djup               | 14.8 mm     | Byggdjup (tum) | 0.5827 inch |
| Höjd               | 18.7 mm     | Bygghöjd (tum) | 0.7362 inch |
| Höjd lägstbyggande | 15.2 mm     | Bredd          | 22.94 mm    |
| Byggbredd (tum)    | 0.9031 inch | Nettovikt      | 5.95 g      |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Packaging

|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Förpackning | Box       | VPE-längd | 350.00 mm |
| VPE-bredd   | 139.00 mm | VPE-höjd  | 34.00 mm  |

## Typprovningar

|                                                             |               |                                                                                                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Test: Hållfasthet för märkningar                            | Standard      | IEC 61984 avsnitt 6.2 och 7.3.2 / 10.11                                                                                               |                                 |
|                                                             | Test          | ursprungsmärkning, typmärkning, typ av material, godkännande märkning UL, godkännande märkning CSA, hållbarhet, raster, datum och tid |                                 |
|                                                             | Utvärdering   | tillgänglig                                                                                                                           |                                 |
| Test: Klämbare area                                         | Standard      | IEC 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 03.11                                                          |                                 |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea                                                                                                       | massiv 0,14 mm <sup>2</sup>     |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea                                                                                                       | flertrådig 0,14 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea                                                                                                       | massiv 2,5 mm <sup>2</sup>      |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea                                                                                                       | flertrådig 2,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea                                                                                                       | AWG 26/1                        |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea                                                                                                       | AWG26/19                        |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea                                                                                                       | AWG 14/1                        |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea                                                                                                       | AWG 12/19                       |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                                                                                                                               |                                 |
| Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt | Standard      | IEC 60999-1 avsnitt 9.4 / 11.99                                                                                                       |                                 |
|                                                             | Krav          | 0,3 kg                                                                                                                                |                                 |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea                                                                                                       | H05V-U0.5                       |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea                                                                                                       | H05V-K0.5                       |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                                                                                                                               |                                 |
|                                                             | Krav          | 0,7 kg                                                                                                                                |                                 |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea                                                                                                       | H07V-U2.5                       |

## LMFS 5.08/04/180 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

|              |               |                                 |           |
|--------------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Fråslagstest |               | Typ av ledare och för ledararea | H07V-K2.5 |
|              | Utvärdering   | godkänd                         |           |
|              | Standard      | IEC 60999-1 avsnitt 9.5 / 11.99 |           |
|              | Krav          | ≥20 N                           |           |
|              | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea | H05V-U0.5 |
|              |               | Typ av ledare och för ledararea | H05V-K0.5 |
|              | Utvärdering   | godkänd                         |           |
|              | Krav          | ≥50 N                           |           |
|              | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea | H07V-U2.5 |
|              |               | Typ av ledare och för ledararea | H07V-K2.5 |
|              | Utvärdering   | godkänd                         |           |

## Karakteristiska systemvärden

|                                       |                             |                                    |          |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|
| Produktfamilj                         | OMNIMATE Signal – serie LMF | Ledaranslutningsteknik             | PUSH IN  |
| Montering på kretskortet              | THT lödanslutning           | Ledarutgångsriktning               | 180°     |
| Delning i mm (P)                      | 5.08 mm                     | Delning i tum (P)                  | 0.200 "  |
| Antal poler                           | 4                           | Polradstal                         | 2        |
| Uppgraderbar av kunden                | Nej                         | Antal rader                        | 1        |
| maximalt radmonterbara poler per rad  | 24                          | Lödstiftlängd (l)                  | 3.5 mm   |
| Dimensioner för lödstift              | d = 0,8 mm, 0,6 x 0,8 mm    | Diameter bestyckningshål (D)       | 1.1 mm   |
| Tolerans diameter bestyckningshål (D) | + 0,1 mm                    | Antal lödstift per pol             | 2        |
| Skruvmejselklinga                     | 0,6 x 3,5                   | Skruvmejselklinga Norm             | DIN 5264 |
| Avisoleringslängd                     | 10 mm                       | L1 i mm                            | 15.24 mm |
| L1 i tum                              | 0.600 "                     | Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20    |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 57      | fingersäker                 | Skyddsklass                        | IP20     |

## Materialdata

|                                   |                  |                                  |           |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|
| Isoleringsmaterial                | Wemid (PA)       | Färgkod                          | svart     |
| Färgtabell (jämförbar)            | RAL 9011         | CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 600     |
| Moisture Level (MSL)              |                  | Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-0       |
| Kontaktmaterial                   | Cu-legering      | Kontakttyta                      | förtennad |
| Ytbehandling                      | 4-6 µm SN        | Typ av förtäning                 | matt      |
| Skiktstruktur för lödanslutningen | 4...8 µm Sn matt | Lagertemperatur, min.            | -40 °C    |
| Lagertemperatur, max.             | 70 °C            | Drifttemperatur, min.            | -50 °C    |
| Drifttemperatur, max.             | 120 °C           | Temperaturområde Montage, min.   | -25 °C    |
| Temperaturområde Montage, max.    | 120 °C           |                                  |           |

## Anslutningsbara ledare

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Anslutningsområde, min.                   | 0.12 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsområde, max.                   | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledardiameter, AWG, min.                  | AWG 24               |
| Ledardiameter, AWG, max.                  | AWG 12               |
| entrådig, min. H05(07) V-U                | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| entrådig, max. H05(07) V-U                | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| fintrådig, min. H05(07) V-K               | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| fintrådig, max. H05(07) V-K               | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| med AEH med krage DIN 46 228/4, min.      | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>  |

## LMFS 5.08/04/180 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

|                                        |                          |                        |                            |       |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-------|
| med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min.     | 0.25 mm²                 |                        |                            |       |
| med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. | 2.5 mm²                  |                        |                            |       |
| Passtift enligt EN 60999 a x b; ø      | 2,4 mm x 1,5 mm          |                        |                            |       |
| Anslutningsbar ledare                  | Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig                  |       |
|                                        |                          | nominell               | 0.5 mm²                    |       |
|                                        | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell                   | 12 mm |
|                                        |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.5/16 OR</a> |       |
|                                        |                          | Avisoleringslängd      | nominell                   | 10 mm |
|                                        |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.5/10</a>    |       |
|                                        | Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig                  |       |
|                                        |                          | nominell               | 0.75 mm²                   |       |
|                                        | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell                   | 12 mm |
|                                        |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.75/16 W</a> |       |
|                                        |                          | Avisoleringslängd      | nominell                   | 10 mm |
|                                        |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.75/10</a>   |       |
|                                        | Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig                  |       |
|                                        |                          | nominell               | 1 mm²                      |       |
|                                        | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell                   | 12 mm |
|                                        |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H1.0/16D R</a> |       |
|                                        |                          | Avisoleringslängd      | nominell                   | 10 mm |
|                                        |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H1.0/10</a>    |       |
|                                        | Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig                  |       |
|                                        |                          | nominell               | 1.5 mm²                    |       |
|                                        | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell                   | 10 mm |
|                                        |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H1.5/10</a>    |       |
|                                        |                          | Avisoleringslängd      | nominell                   | 12 mm |
|                                        |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H1.5/16 R</a>  |       |
|                                        | Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig                  |       |
|                                        |                          | nominell               | 2.5 mm²                    |       |
|                                        | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell                   | 10 mm |
|                                        |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H2.5/10</a>    |       |

Referenstext Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen. Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P)

## Märkdata enligt CSA

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V | Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V |
| Märkström (användargrupp B / CSA) 20 A     | Märkström (användargrupp D / CSA) 10 A     |
| Ledardiameter AWG, min. AWG 24             | Ledardiameter AWG, max. AWG 12             |

## Märkdata enligt UL 1059

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V | Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V |
| Märkström (användargrupp B / UL 1059) 20 A     | Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A     |
| Ledardiameter AWG, min. AWG 24                 | Ledardiameter AWG, max. AWG 12                 |

## LMFS 5.08/04/180 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Märkdata enligt IEC

|                                                             |                            |                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| testad enligt standard                                      | IEC 60664-1, IEC 60947-7-4 | Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)                     | 24 A             |
| Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)                       | 24 A                       | Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)                     | 24 A             |
| Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)                       | 24 A                       | Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2    | 400 V            |
| Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2     | 320 V                      | Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutningsgrad III/3 | 250 V            |
| Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2      | 4 kV                       | Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2   | 4 kV             |
| Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/3 | 4 kV                       | Korttidströmhållfasthet                                   | 3 x 1s mit 120 A |

## Viktig hänvisningstext

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hänvisningstext | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• The test point can only be used as potential-pickup point.</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002643    | ETIM 9.0    | EC002643    |
| ETIM 10.0   | EC002643    | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |             |             |

## LMFS 5.08/04/180 3.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar


### Produktillustration




### Dimensional drawing



### Graph



### Graph



## Ritningar

### Produktfördel



Optional conductor outlet  
directionStable mechanical design

### Produktfördel



High reliability of the current capacity

### Produktfördel



Direct conductor entryCross section up to 2.5 mm<sup>2</sup>

### Produktfördel



Maintenance through test point

## LMFS 5.08/04/180 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Spår-Skruvmejsel




VDE-isolerad spårskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | SDIS 0.6X3.5X100           | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">9008390000</a> | Skruvmejsel, Skruvmejsel |
| GTIN (EAN) | 4032248056354              |                          |
| Förp.      | 1 ST                       |                          |

## Ytterligare tillbehör



Ingen uppgift är för liten för den optimala lösningen. Anslutningar är bara en form av den fullständiga processen. Små detaljer är ofta nyckeln till en perfekt lösning i användningar där potentialer testas, grupperas eller till och med isoleras.

Ett system är inget system utan de oundvikliga småsakerna:

- teststickkontakter möjliggör säker testning på testhylsor
- Tillverkningsmedföljande och användningskorrekt.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | PS 2.0 MC                  | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">0310000000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Provkontakt, röd, Antal poler: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190000059              |                                                                        |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                        |