

RS SD62F HD UNC4.40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Passivt gränssnitt för överföring av signaler från ett D-sub-kontaktdon med hög kontakttäthet och klämygel-anslutningsteknik.

- Anslutningen mellan båda kontaktdonen är 1 till 1 och i sortimentet finns han- och honkontakter med 15 till 62 poler.
- Tack vare D-sub:ens metallkapsling är dessa kontakt-don idealiska för överföring av analoga signaler eller för anslutning av skärmade kablar.
- Fjäderanslutning på beställning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Gränssnitt, RSSD, D-sub stickpropp, hög kontakttäthet, 62-polig hona, Skruvanslutning
Art.nr.	1428160000
Typ	RS SD62F HD UNC4.40 S
GTIN (EAN)	4050118231991
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2026-02-10T00:00:00+01:00

RS SD62F HD UNC4.40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	71 mm	Byggdjup (tum)	2.7953 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2.7559 inch
Bredd	135 mm	Byggbredd (tum)	5.3149 inch
Nettovikt	223.35 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -40...60 °C Drifttemperatur -25...50 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Märkdata UL

Märkström I_{max}. 1 A

Anslutningsdata

Antal poler (styrningssida)	62-polig hona	Anslutning (fältsida)	LL3R 5.08 mm
Jordning	Nej	Anslutning (styrsida)	D-sub stickpropp, hög kontakttätet

Märkdata

Märkspänning 125 V AC/175 V DC Märkström per anslutning 1 A

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	125V AC / 175 V DC
Överspänningskategori	II	Nedsmutningsgrad	2
Impulsspänningskontroll	1.15 kV	Isolationskontroll spänning AC	0.65 kV

Anslutningsfält

Ledardiameter, AWG, min.	AWG 26	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Hylsa med plastkrage max	2.5 mm ²	Flexibel med hylsa, min.	0.5 mm ²
Flexibel med hylsa, max.	2.5 mm ²	Flexibel, max. H05(07) V-K	4 mm ²
Flexibel, min. H05(07) V-K	0.5 mm ²	Fast, max. H05(07) V-K	6 mm ²
Fast, min. H05(07) V-U	0.5 mm ²	Avisoleringslängd	6 mm
Åtdragningsmoment max.	0.6 Nm	Åtdragningsmoment min.	0.5 Nm
Klämområde, max.	6 mm ²	Klämområde, min.	0.5 mm ²
Ledardiameter, AWG, max.	AWG 12		

RS SD62F HD UNC4.40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

