


IE-FM5Z2LO0003MSD0SD0-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-ledningar FO

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Patchkabel, med duplexklämma, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 3 m |
| Art.nr. | 1433970030 |
| Typ | IE-FM5Z2LO0003MSD0SD0-X |
| GTIN (EAN) | 4050118242713 |
| Förp. | 1 items |

IE-FM5Z2LO0003MSD0SD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|---------------|
| Längd | 3 m | Bygglängd (tum) | 118.1102 inch |
| Nettovikt | 53.68 g | | |

Temperaturer

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur | -20 °C...70 °C |
| Installation temperature | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna standarder

| | |
|-----------------|-------------|
| Kontaktton Norm | IEC 61754-4 |
|-----------------|-------------|

Kabelspecifika standarder

| | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------|
| Specifikation för apparatanslutningsledningar av partvinnad typ | IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2 | Specifikation för provning av de symmetriska kommunikationskablarna | IEC 61935-3 |
|---|-------------------------------|---|-------------|

Normer

| | |
|-----------------|-------------|
| Kontaktton Norm | IEC 61754-4 |
|-----------------|-------------|

Anslutningsstickpropp

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|--|
| Stickkontakt höger | SC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad | Stickkontakt vänster | SC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad |
|--------------------|--|----------------------|--|

FO

| | | | |
|-----------|--|----------|--|
| Fibertyp | GOF, Multimode, OM2 | Dämpning | ≤ 2,7 dB/km vid 850 nm, ≤ 0,8 dB/km vid 1300 nm |
| Bandbredd | ≥ 600 MHz*km vid 850 nm, ≥ 600 MHz*km vid 1300 nm | | |

Kabeluppbyggnad

| | | | |
|------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Manteldiameter | 2,8 * 5,7 mm | Mantelfärg | orange |
| Normbeteckningar | I-V(ZN)H | Material mantel | LSZH |
| Kabeluppbyggnad | ZIPCORD | Primär ytbehandling | 245.00 µm |
| Kärnans diameter | 50 µm | | |

Tekniska data

Kontakt höger

| | |
|--------------------|---|
| Stickkontakt höger | SC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad |
|--------------------|---|

Kontakt vänster

| | |
|----------------------|---|
| Stickkontakt vänster | SC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad |
|----------------------|---|

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

| | | | |
|--------------------|-------|------------------------|-------------|
| Halogener | Nej | Böjradie min, upprepad | 56 mm |
| Böjradie min, unik | 28 mm | Flamhärdighet | IEC 60754-2 |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002607 | ETIM 9.0 | EC002607 |
| ETIM 10.0 | EC002607 | ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 | | |

Ritningar

Detaljerad ritning



V0 material



SlimFix är ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. De består av halogenfritt material med brandklassificering V0/V2. SlimFix är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

Fördelar:

- Halogenfritt material
- Brandskyddsklass V0/V2
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm²
- Märkning i beprövat MultiCard-format

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VT SF 5/21 MC NE WS V0 | Utförande |
| Art.nr. | 1689470001 | SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4008190872571 | |
| Förp. | 160 ST | |
| Typ | VT SF 6/21 MC NE WS V0 | Utförande |
| Art.nr. | 1730560001 | SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4008190954611 | |
| Förp. | 160 ST | |