


**WTA 2/10 WDU2.5/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

**Allmänna beställningsdata**

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Utförande        | Testadapter (plint), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6 A    |
| Art.nr.          | <a href="#">1632340000</a>                               |
| Typ              | WTA 2/10 WDU2.5/10                                       |
| GTIN (EAN)       | 4008190209599                                            |
| Förp.            | 5 items                                                  |
| Leveransstatus   | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden. |
| Tillgänglig till | 2025-12-31T00:00:00+01:00                                |

## WTA 2/10 WDU2.5/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 83.9 mm | Byggdjup (tum)  | 3.3031 inch |
| Höjd      | 66.1 mm | Bygghöjd (tum)  | 2.6024 inch |
| Bredd     | 5 mm    | Byggbredd (tum) | 0.1968 inch |
| Nettovikt | 113.5 g |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur            | -50 °C...55 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C         | Varaktig driftstemperatur, max. | 100 °C         |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | fb1756cb-1941-42d9-9a81-7624ba3e17bb |

## Allmänt

|             |    |                     |               |
|-------------|----|---------------------|---------------|
| Antal poler | 10 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|----|---------------------|---------------|

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|                                                     |                     |                                                      |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Anslutningsriktning                                 | på sidan            | Åtdragningsmoment, max.                              | 0.3 Nm              |
| Åtdragningsmoment, min.                             | 0.3 Nm              | Avisoleringslängd                                    | 6 mm                |
| Anslutningstyp                                      | Skruvanslutning     | Antal anslutningar                                   | 1                   |
| Anslutningsområde, max.                             | 1.5 mm <sup>2</sup> | Anslutningsområde, min.                              | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Klämskruv                                           | M 2,5               | Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 1.5 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.  | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, fintrådig, max.                      | 1.5 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig, min.                           | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea, flertrådig, max.                   | 1.5 mm <sup>2</sup> | Anslutningsarea, flertrådig, min.                    | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea, entrådig, max.                           | 1.5 mm <sup>2</sup> | Ledararea, entrådig, min.                            | 0.5 mm <sup>2</sup> |

## Märkdata

|                                    |                     |                                         |         |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------|
| Märkarea                           | 1.5 mm <sup>2</sup> | Märkspänning                            | 250 V   |
| Märkström                          | 6 A                 | Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1.83 mΩ |
| Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x | 0.56 W              |                                         |         |

## Materialdata

|                                |       |         |       |
|--------------------------------|-------|---------|-------|
| Grundläggande material         | PA 66 | Färgkod | svart |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2   |         |       |

## Mått

|                  |         |                |          |
|------------------|---------|----------------|----------|
| Delning i mm (P) | 5.00 mm | Höjd med TS 35 | 107.6 mm |
|------------------|---------|----------------|----------|

**WTA 2/10 WDU2.5/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Systemparametrar**

|                   |    |                |   |
|-------------------|----|----------------|---|
| Antal potentialer | 10 | Antal våningar | 1 |
|-------------------|----|----------------|---|

**ytterligare tekniska data**

|             |    |                     |               |
|-------------|----|---------------------|---------------|
| med rastapp | Ja | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|----|---------------------|---------------|

**Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002555    | ETIM 9.0    | EC002555    |
| ETIM 10.0   | EC002555    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-04 |             |             |