

## BLAT 16B SN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26



D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Använd inte produkten för  
nya utvecklingar

## Produktillustration



Avbildning liknande

Hylsdelar med TOP-anslutningsteknik möjliggör ledningsinföring och åtdragning av anslutningen från samma riktning och möjliggör därigenom en hög packningstäthet. Hylsdelan kan också fås med laxstjärt (B) för bekväm sammanfogning med låsblock. BLAT har en märkningsyta och kan kodas. Leverans i kartongförpackning.

## Allmänna beställningsdata

|                   |                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande         | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 16, 180°, TOP Anslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box |
| Art.nr.           | <a href="#">1487960000</a>                                                                                                        |
| Typ               | BLAT 16B SN OR                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)        | 4008190151928                                                                                                                     |
| Förp.             | 18 items                                                                                                                          |
| Produktparametrar | IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16                                                           |
| Förpackning       | Box                                                                                                                               |
| Leveransstatus    | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.                                                                          |
| Tillgänglig till  | 2024-09-30T00:00:00+02:00                                                                                                         |
| Skapandedatum     | 02.02.2026 03:28:36 MEZ                                                                                                           |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr. (UR)   | E60693                       |

## Mått och vikter

|           |          |                 |             |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup      | 31.8 mm  | Byggdjup (tum)  | 1.252 inch  |
| Höjd      | 12.2 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0.4803 inch |
| Bredd     | 83.28 mm | Byggbredd (tum) | 3.2787 inch |
| Nettovikt | 44.2 g   |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSVHC över 0,1 viktprocent |

## Packaging

|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Förpackning | Box       | VPE-längd | 352.00 mm |
| VPE-bredd   | 142.00 mm | VPE-höjd  | 39.00 mm  |

## Systemvärden

|                                  |                                      |                                    |                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktfamilj                    | OMNIMATE Signal – serie BLA/SLA 5.08 | Anslutningstyp                     | Fältanslutning                    |
| Ledaranslutningsteknik           | TOP Anslutning                       | Delning i mm (P)                   | 5.08 mm                           |
| Delning i tum (P)                | 0.200 "                              | Ledarutgångsriktning               | 180°                              |
| Antal poler                      | 16                                   | L1 i mm                            | 76.20 mm                          |
| L1 i tum                         | 3.000 "                              | Antal rader                        | 1                                 |
| Polradstal                       | 1                                    | Märkarea                           | 2.5 mm²                           |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | fingersäker                          | Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten |
| Genomgångsmotstånd (6)           | 5,50 mΩ                              | Koderbar                           | Ja                                |
| Avisoleringslängd                | 13 mm                                | Åtdragningsmoment, min.            | 0.4 Nm                            |
| Åtdragningsmoment, max.          | 0.5 Nm                               | Klämskruv                          | M 2,5                             |
| Skruvmejselklinga                | 0,6 x 3,5                            | Skruvmejselklinga Norm             | DIN 5264                          |
| Stickcykler                      | 25                                   | Max. dragkraft/pol                 | 2 N                               |

## Materialdata

|                                  |           |                                  |                            |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|
| Isoleringsmaterial               | PBT GF    | Färgkod                          | orange                     |
| Färgtabell (jämförbar)           | RAL 2000  | Isoleringsmaterialgrupp          | IIla                       |
| CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 200     | Moisture Level (MSL)             |                            |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-0       | Kontaktmaterial                  | Cu-legering                |
| Kontaktyta                       | förtennad | Skiktstruktur för stiftkontakten | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| Lagertemperatur, min.            | -40 °C    | Lagertemperatur, max.            | 70 °C                      |
| Drifttemperatur, min.            | -50 °C    | Drifttemperatur, max             | 120 °C                     |
| Temperaturområde Montage, min.   | -25 °C    | Temperaturområde Montage, max.   | 120 °C                     |

## BLAT 16B SN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Anslutningsbara ledare

|                                      |                          |                                           |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anslutningsområde, min.              | 0.13 mm <sup>2</sup>     | Anslutningsområde, max.                   | 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                     |
| Ledardiameter, AWG, min.             | AWG 28                   | Ledardiameter, AWG, max.                  | AWG 16                                                                                                                                  |
| entrådig, min. H05(07) V-U           | 0.2 mm <sup>2</sup>      | entrådig, max. H05(07) V-U                | 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                     |
| fintrådig, min. H05(07) V-K          | 0.2 mm <sup>2</sup>      | fintrådig, max. H05(07) V-K               | 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                     |
| med AEH med krage DIN 46 228/4, min. | 0.2 mm <sup>2</sup>      | med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                     |
| med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min.   | 0.2 mm <sup>2</sup>      | med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max.    | 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                     |
| Passtift enligt EN 60999 a x b; ø    | 2,4 mm x 1,5 mm ; 2,4 mm | Referenstext                              | Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P). Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen. |

## Märkdata enligt CSA

|                                            |                                                                           |                                            |           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Institut (CSA)                             | CSA                                                                       | Certifikat nr. (CSA)                       | 12400-374 |
| Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V |                                                                           | Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V |           |
| Märkström (användargrupp B / CSA) 10 A     |                                                                           | Märkström (användargrupp D / CSA) 10 A     |           |
| Ledardiameter AWG, min.                    | AWG 28                                                                    | Ledardiameter AWG, max.                    | AWG 16    |
| Hänvisning till godkännandevärden          | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                            |           |

## Märkdata enligt UL 1059

|                                                |                                                                           |                                                |        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| Institut (UR)                                  | UR                                                                        | Certifikat nr. (UR)                            | E60693 |
| Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V |                                                                           | Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V |        |
| Märkström (användargrupp B / UL 1059) 10 A     |                                                                           | Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A     |        |
| Ledardiameter AWG, min.                        | AWG 28                                                                    | Ledardiameter AWG, max.                        | AWG 16 |
| Hänvisning till godkännandevärden              | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                                |        |

## Märkdata enligt IEC

|                                                             |                        |                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| testad enligt standard                                      | IEC 60664-1, IEC 61984 | Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)                     | 15 A             |
| Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)                       | 12.5 A                 | Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)                     | 13 A             |
| Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)                       | 11 A                   | Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2    | 400 V            |
| Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2     | 320 V                  | Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutningsgrad III/3 | 250 V            |
| Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2      | 4 kV                   | Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2   | 4 kV             |
| Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/3 | 4 kV                   | Korttidströmhållfasthet                                   | 3 x 1s mit 100 A |

## Viktig hänvisningstext

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |  |  |
| Hänvisningstext | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> </ul>                                                                                        |  |  |


**Tekniska data**

- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

**Klassificeringar**

| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

**Dimensional drawing**



## Tillbehör

## fastsättningsblock



Liten komponent, stor effekt:

Fastrastreringsbara infästningselement ökar den mekaniska belastningsbarheten hos hela stickanslutningen genom

- att fästa hankontakterna på kretskortet
- vibrationssäker förskruvning av hylsorna och hankontakterna

Påastreringsbar (tillval) eller färdigt förmonterad - alltid den passande lösningen:

- stabil, passnoggrann laxstjärt-rastrering
- Metallgänginsatser för hög belastning
- kan användas för alla utgångsriktningar

Så mycket stabilitet som krävs, så litet tidsåtgång som möjligt:

- hög belastbarhet för frekvent förskruvning
- komplett set för enkelt urval

Resultatet: Mer bortfallssäkerhet för lödställena och hela komponentgruppen vid mekanisk stress, som t.ex. vibrationer och dragbelastning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLA BB12R SW               | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1626880000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4008190198213              | 0                                                                       |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                         |
| Typ        | SLA BB11R SW               | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1692340000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4008190864965              | 0                                                                       |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                         |
| Typ        | SLA BB1R OR                | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1723430000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal       |
| GTIN (EAN) | 4008190365981              | poler: 0                                                                |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                         |
| Typ        | SLA BB2R OR                | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1723440000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal       |
| GTIN (EAN) | 4008190365998              | poler: 0                                                                |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                         |
| Typ        | SLA BB5R OR                | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1723460000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal       |
| GTIN (EAN) | 4008190366018              | poler: 0                                                                |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                         |
| Typ        | SLA BB6R OR                | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1723470000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal       |
| GTIN (EAN) | 4008190366025              | poler: 0                                                                |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                         |
| Typ        | SLA BB1R SW                | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1723480000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4008190366032              | 0                                                                       |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                         |
| Typ        | SLA BB2R SW                | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1723490000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4008190366049              | 0                                                                       |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                         |

## BLAT 16B SN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLA BB5R SW                | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1723510000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4008190366063              | 0                                                                       |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                         |
| Typ        | SLA BB6R SW                | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1723520000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4008190366070              | 0                                                                       |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                         |

## Kodelement



Kopplar bara vad som hör ihop: Rätt anslutning på rätt ställe.

Kodnings- och förvriddningsskyddselementen tilldelar tydligt anslutande element under tillverkningen och driften

Kodnings- och förvriddningsskyddselementen skjuts in innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen. Alternativen hos Weidmüller: konfigurera enkelt och individuellt online i variantkonfiguratorn och få färdigt förkodat.

En felbestyckning på kretskortet eller felanslutning av anslutningselement är inte längre möjligt.

Fördelen: Ingen felsökning vid tillverkningen och ingen felhantering av användaren.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLA KO                     | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1323560000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, vit, Antal poler: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190428389              |                                                                       |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                       |

## Dragavlastningar



För frekventa laddningar: "släpvagnskopplingen" för kontaktdon.

Dragavlastningen kan avlasta mer än ledare vid drag:

Bara att fästa på kontakten och

- bunta ledare
- Dra kabel
- använd som stick- och draghjälp

Inga skador på anslutningsställena, översiktlig, ren ledningsdragning och enkel hantering.

Fördelar för användaren: Högre tillgänglighet hos anläggningen genom permanent belastningsbara anslutningen i tuffa industrimiljöer och bekväm hantering.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BLAT ZE04 OR BX            | Utförande                                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1577980000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Dragavlastning, orange, Antal |
| GTIN (EAN) | 4008190078249              | poler: 4                                                            |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                     |

## BLAT 16B SN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BLAT ZE08 OR BX            | Utförande                                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1578010000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Dragavlastning, orange, Antal |
| GTIN (EAN) | 4008190003753              | poler: 8                                                            |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                     |

## fastsättningsblock



Liten komponent, stor effekt:

Fastrastreringsbara infästningselement ökar den mekaniska belastningsbarheten hos hela stickanslutningen genom

- att fästa hankontakterna på kretskortet
- vibrationssäker förskruvning av hylsorna och hankontakterna

Påastreringsbar (tillval) eller färdigt förmonterad - alltid den passande lösningen:

- stabil, passnoggrann laxstjärt-rastrering
- Metallgänginsatser för hög belastning
- kan användas för alla utgångsriktningar

Så mycket stabilitet som krävs, så litet tidsåtgång som möjligt:

- hög belastbarhet för frekvent förskruvning
- komplett set för enkelt urval

Resultatet: Mer bortfallssäkerhet för lödställena och hela komponentgruppen vid mekanisk stress, som t.ex. vibrationer och dragbelastning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLA BB 12R OR              | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1593450000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal |
| GTIN (EAN) | 4008190122164              | poler: 0                                                          |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                   |
| Typ        | SLA BB 11R OR              | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1604120000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal |
| GTIN (EAN) | 4008190182977              | poler: 0                                                          |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                   |

## BLAT 16B SN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SLA 90



Dimensionsstabila, vinklade, kodningsbara stiftlister med integrerat felanslutningsskydd i stickproppsfamiljen Unimate Range Kan erhållas i öppet eller slutet utförande. Den slutna varianten kan försees med infästningsblock. Lödstiftlängden 3,2 mm är optimerad för våglödning. Leverans i kartongförpackning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLA 16/90 3.2SN OR BX      | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1239460000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190063559              | 5.08 mm, Antal poler: 16, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 50 ST                      | orange, Box                                                              |

## SLA 180



Dimensionsstabil, rak, kodningsbar stiftlist med integrerat felanslutningsskydd i stickproppsfamiljen Unimate Range Kan erhållas i öppet eller slutet utförande. Den slutna varianten kan försees med infästningsblock. Lödstiftlängden 3,2 mm är optimerad för våglödning. Leverans i kartongförpackning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLA 16/180 3.2SN OR BX     | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1240960000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190143008              | 5.08 mm, Antal poler: 16, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 50 ST                      | orange, Box                                                              |

## SLA 90



Dimensionsstabila, vinklade, kodningsbara stiftlister med integrerat felanslutningsskydd i stickproppsfamiljen Unimate Range Kan erhållas i öppet eller slutet utförande. Den slutna varianten kan försees med infästningsblock. Lödstiftlängden 3,2 mm är optimerad för våglödning. Leverans i kartongförpackning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLA 16/90 4.5SN OR BX      | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1348260000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190135454              | 5.08 mm, Antal poler: 16, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 50 ST                      | orange, Box                                                              |

## BLAT 16B SN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SLAD 90




Dimensionsstabil, vinklad, kodningsbar stiftlist med integrerat felanslutningsskydd i stickproppsfamiljen Unimate Range Kan erhållas i öppet eller slutet utförande. Den slutna varianten kan försees med infästningsblock. Lödstiftlängden 3,2 mm är optimerad för våglödning. Leverans i kartongförpackning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLAD 32/90 3.2SN OR        | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1373660000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190153618              | 5.08 mm, Antal poler: 32, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 10 ST                      | orange, Box                                                              |

## SLAD 180



Dimensionsstabil, rak, kodningsbar stiftlist med integrerat felanslutningsskydd i stickproppsfamiljen Unimate Range Kan erhållas i öppet eller slutet utförande. Den slutna varianten kan försees med infästningsblock. Lödstiftlängden 3,2 mm är optimerad för våglödning. Leverans i kartongförpackning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLAD 32/180 3.2SN OR       | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1375760000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190151447              | 5.08 mm, Antal poler: 32, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 10 ST                      | orange, Box                                                              |
| Typ        | SLAD 32/180 4.5SN OR       | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1384660000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190046743              | 5.08 mm, Antal poler: 32, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 10 ST                      | orange, Box                                                              |

## SLAD 90



Dimensionsstabil, vinklad, kodningsbar stiftlist med integrerat felanslutningsskydd i stickproppsfamiljen Unimate Range Kan erhållas i öppet eller slutet utförande. Den slutna varianten kan försees med infästningsblock. Lödstiftlängden 3,2 mm är optimerad för våglödning. Leverans i kartongförpackning.

## BLAT 16B SN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLAD 32/90 4.5SN OR        | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1386760000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190100735              | 5.08 mm, Antal poler: 32, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 10 ST                      | orange, Box                                                              |

## SLA 90B



Dimensionsstabila, vinklade, kodningsbara stiftlistor med integrerat felanslutningsskydd i stickproppsfamiljen Unimate Range Kan erhållas i öppet eller slutet utförande. Den slutna varianten kan förses med infästningsblock. Lödstiftlängden 3,2 mm är optimerad för våglödning. Leverans i kartongförpackning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLA 16/90B 3.2SN OR BX     | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1242460000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT  |
| GTIN (EAN) | 4008190107871              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 16, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                           |

## SLA 180B



Dimensionsstabil, rak, kodningsbar stiftlist med integrerat felanslutningsskydd i stickproppsfamiljen Unimate Range Kan erhållas i öppet eller slutet utförande. Den slutna varianten kan förses med infästningsblock. Lödstiftlängden 3,2 mm är optimerad för våglödning. Leverans i kartongförpackning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLA 16/180B 3.2SN OR BX    | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1243960000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT   |
| GTIN (EAN) | 4008190148515              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 16, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                            |
| Typ        | SLA 16/180B 4.5SN BK BX    | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1355110000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT   |
| GTIN (EAN) | 4032248188055              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 16, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                             |
| Typ        | SLA 16/180B 4.5SN OR BX    | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1355160000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT   |
| GTIN (EAN) | 4008190118105              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 16, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                            |

## BLAT 16B SN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SLAD 90B




Dimensionsstabil, vinklad, kodningsbar stiftlist med integrerat felanslutningsskydd i stickproppsfamiljen Unimate Range. Kan erhållas i öppet eller slutet utförande. Den slutna varianten kan förses med infästningsblock. Lödstiftlängden 3,2 mm är optimerad för våglödning. Leverans i kartongförpackning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLAD 32/90B 3.2SN OR       | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1390960000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT  |
| GTIN (EAN) | 4008190037451              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 32, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 10 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                           |

## SLAS TB




Stiftlist med skruvbar ledaranslutning för skarvkopplingar. Till denna stiftlist med klämygelanslutning finns montagefötter för montageskenefäste och fästblock. SLAS har plats för text och kan kodas. Leverans i kartongförpackning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLAS 16B SN OR             | Utförande                                                          |
| Art.nr.    | <a href="#">1571880000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 16, |
| GTIN (EAN) | 4008190186494              | 180°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box   |
| Förp.      | 18 ST                      |                                                                    |

## SLAS B med RF15



Produktfamiljen Unimate Range erbjuder en unik felinstickssäkring i rastret 5,08 mm.

- Dragbygel-, TOP- och crimp-anslutning
- Hög permanent drifttemperatur och dimensionsstabilitet genom glasfiberförstärkt PBT

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLAS 16B RF15 SN OR        | Utförande                                                          |
| Art.nr.    | <a href="#">1845950000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 16, |
| GTIN (EAN) | 4032248361977              | 180°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box   |
| Förp.      | 12 ST                      |                                                                    |