

HDC HP550 MTA 3P SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tillbehör speciellt lämpliga för kraven på vagnkoppling har utvecklats för Highpower ändväggskontakter och ökar därmed väsentligt mervärdet på kontaktdon.

Lättinstallerade kodstift säkerställer skydd mot polförväxling, plasttäckåpor ger tillräckligt dammskydd, medan aluminiumkåporna är utformade för att vara helt vatten- och dammtäta.

Tillbehören avrundar på ett intelligent sätt hela systemet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, 0 V, 0 A, Antal poler: 3, Skruvanlutning
Art.nr.	1488230000
Typ	HDC HP550 MTA 3P SET
GTIN (EAN)	4050118298291
Förp.	1 items

HDC HP550 MTA 3P SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	2.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0984 inch
Höjd	16 mm	Bygghöjd (tum)	0.6299 inch
Bredd	140 mm	Byggbredd (tum)	5.5118 inch
Längd	16 mm	Bygglängd (tum)	0.6299 inch
Nettovikt	49.39 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Antal poler	3	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	Silver
Yta	alla andra	Grundläggande material	Stålplåt
Serie	HighPower	Märkspänning (DIN EN 61984)	0 V
Märkström (DIN EN 61984)	0 A	Halogenfri	false
EMC-kapslingar	Nej	Skyddsklass	Ingen

Mått

Bredd 140 mm

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Färgkod	Silver
Ledardiameter, max.	0 mm ²	Ledardiameter, min.	0 mm ²
Yta	alla andra	Grundläggande material	Stålplåt
Serie	HighPower		

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Beroende på den avsedda driften kan internt genererade spänningar överlappa driftspänningen och innehålla motsvarande toppspänningar. Det är absolut nödvändigt att se till att dessa toppspänningar inte överstiger märkspänningen. För användningar utanför denna specifikation, vänligen kontakta oss.

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002641	ETIM 9.0	EC002641
ETIM 10.0	EC002641	ECLASS 14.0	27-44-03-06
ECLASS 15.0	27-44-03-06		