


**BL 3.50/24/90 SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Hylslister med skruvanslutning i klämbygelt teknik för ledaranslutning med raster 3,50 mm. De har plats för märkning och kan kodas.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande         | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 24, 90°, Klämbygeltanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box |
| Art.nr.           | <a href="#">1639000000</a>                                                                                                             |
| Typ               | BL 3.50/24/90 SN BK BX                                                                                                                 |
| GTIN (EAN)        | 4008190276546                                                                                                                          |
| Förp.             | 18 items                                                                                                                               |
| Produktparametrar | IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14                                                                 |
| Förpackning       | Box                                                                                                                                    |

## BL 3.50/24/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr. (UR)   | E60693                       |

## Mått och vikter

|           |          |                 |             |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup      | 22.45 mm | Byggdjup (tum)  | 0.8839 inch |
| Höjd      | 12 mm    | Bygghöjd (tum)  | 0.4724 inch |
| Bredd     | 84 mm    | Byggbredd (tum) | 3.3071 inch |
| Nettovikt | 23.85 g  |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
|                                |                  |                  |
| RoHS-kompatibilitetsstatus     |                  |                  |
| Kompatibel utan undantag       |                  |                  |
| REACH SVHC                     |                  |                  |
| Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |                  |                  |
| Produktens koldioxidavtryck    | Vagga till grind | 0,891 kg CO2 eq. |

## Packaging

|             |          |           |           |
|-------------|----------|-----------|-----------|
| Förpackning | Box      | VPE-längd | 104.00 mm |
| VPE-bredd   | 84.00 mm | VPE-höjd  | 70.00 mm  |

## Typprovningar

|                                               |               |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Test: Hållfasthet för märkningar              | Standard      | DIN EN 61984 avsnitt 7.3.2 / 09.02 med mönster från DIN EN 60068-2-70 / 07.96      |
|                                               | Test          | ursprungsmärkning, typmärkning, godkännande märkning SEV, godkännande märkning CSA |
|                                               | Utvärdering   | tillgänglig                                                                        |
|                                               | Test          | hållbarhet                                                                         |
| Test: Felaktig inkoppling (ingen utbytbarhet) | Utvärdering   | godkänd                                                                            |
|                                               | Standard      | DIN EN 61984 avsnitt 6.3 och 6.9.1 / 09.02, DIN IEC 60512 del 7 avsnitt 5 / 05.94  |
|                                               | Test          | 180° vridning med kodningselement                                                  |
|                                               | Utvärdering   | godkänd                                                                            |
| Test: Klämbare area                           | Standard      | DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 12.99 |
|                                               | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledarearea    massiv 0,2 mm <sup>2</sup>                     |
|                                               |               | Typ av ledare och för ledarearea    flertrådig 0,2 mm <sup>2</sup>                 |
|                                               |               | Typ av ledare och för ledarearea    massiv 1,5 mm <sup>2</sup>                     |
|                                               |               | Typ av ledare och för ledarearea    flertrådig 1,5 mm <sup>2</sup>                 |
|                                               |               | Typ av ledare och för ledarearea    AWG 28/1                                       |
|                                               |               | Typ av ledare och för ledarearea    AWG 28/19                                      |
|                                               |               | Typ av ledare och för ledarearea    AWG 16/1                                       |
|                                               |               | Typ av ledare och för ledarearea    AWG 16/19                                      |

## BL 3.50/24/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                                             |               |                                    |                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt | Utvärdering   | godkänd                            |                                |
|                                                             | Standard      | DIN EN 60999-1 avsnitt 9.4 / 12.00 |                                |
|                                                             | Krav          | 0,2 kg                             |                                |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 28/1                       |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 28/19                      |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                            |                                |
|                                                             | Krav          | 0,3 kg                             |                                |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | 2 × AWG 24/1                   |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | 2 × AWG 24/19 med ändhylsa     |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                            |                                |
| Fråslagstest                                                | Krav          | 0,4 kg                             |                                |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | massiv 1,5 mm <sup>2</sup>     |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | flertrådig 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 16/7                       |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                            |                                |
|                                                             | Standard      | DIN EN 60999-1 avsnitt 9.5 / 12.00 |                                |
|                                                             | Krav          | ≥5 N                               |                                |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 28/1                       |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 28/19                      |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                            |                                |
|                                                             | Krav          | ≥10 N                              |                                |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | 2 × AWG 24/1                   |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | 2 × AWG 24/19 med ändhylsa     |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                            |                                |
|                                                             | Krav          | ≥40 N                              |                                |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | H05V-U1.5                      |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | H05V-K1.5                      |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 16/7                       |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                            |                                |

## Systemvärden

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktfamilj                      | OMNIMATE Signal – serie BL/SL 3.50 |
| Anslutningstyp                     | Fältanslutning                     |
| Ledaranslutningsteknik             | Klämbygelanslutning                |
| Delning i mm (P)                   | 3.50 mm                            |
| Delning i tum (P)                  | 0.138 "                            |
| Ledarutgångsriktning               | 90°                                |
| Antal poler                        | 24                                 |
| L1 i mm                            | 80.50 mm                           |
| L1 i tum                           | 3.169 "                            |
| Antal rader                        | 1                                  |
| Polradstal                         | 1                                  |
| Märkarea                           | 1.5 mm <sup>2</sup>                |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 57   | fingersäker                        |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten  |

## BL 3.50/24/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                        |                         |                   |                                                |
|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Skyddsklass            | IP20, komplett monterad |                   |                                                |
| Genomgångsmotstånd (6) | ≤5 mΩ                   |                   |                                                |
| Koderbar               | Ja                      |                   |                                                |
| Avisoleringslängd      | 6 mm                    |                   |                                                |
| Klämskruv              | M 2                     |                   |                                                |
| Skruvmejselklinga      | 0,4 x 2,5               |                   |                                                |
| Skruvmejselklinga Norm | DIN 5264                |                   |                                                |
| Stickcykler            | 25                      |                   |                                                |
| Max. instickskraft/pol | 7 N                     |                   |                                                |
| Max. dragkraft/pol     | 5 N                     |                   |                                                |
| Åtdragningsmoment      | Momenttyp               | Ledaranslutning   |                                                |
|                        | Användningsinformation  | Åtdragningsmoment | <div>min. 0.2 Nm</div> <div>max. 0.25 Nm</div> |

## Materialdata

|                                  |           |                                  |                            |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|
| Isoleringsmaterial               | PBT       | Färgkod                          | svart                      |
| Färgtabell (jämförbar)           | RAL 9011  | Isoleringsmaterialgrupp          | IIIa                       |
| CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 200     | Moisture Level (MSL)             |                            |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-0       | Kontaktmaterial                  | Cu-legering                |
| Kontakttyta                      | förtennad | Skiktstruktur för stiftkontakten | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| Lagertemperatur, min.            | -40 °C    | Lagertemperatur, max.            | 70 °C                      |
| Driftstemperatur, min.           | -50 °C    | Driftstemperatur, max.           | 100 °C                     |
| Temperaturområde Montage, min.   | -30 °C    | Temperaturområde Montage, max.   | 100 °C                     |

## Anslutningsbara ledare

|                                           |                          |                        |                            |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| Anslutningsområde, min.                   | 0.08 mm²                 |                        |                            |
| Anslutningsområde, max.                   | 1.5 mm²                  |                        |                            |
| Ledardiameter, AWG, min.                  | AWG 28                   |                        |                            |
| Ledardiameter, AWG, max.                  | AWG 14                   |                        |                            |
| entrådig, min. H05(07) V-U                | 0.2 mm²                  |                        |                            |
| entrådig, max. H05(07) V-U                | 1.5 mm²                  |                        |                            |
| fintrådig, min. H05(07) V-K               | 0.2 mm²                  |                        |                            |
| fintrådig, max. H05(07) V-K               | 1.5 mm²                  |                        |                            |
| med AEH med krage DIN 46 228/4, min.      | 0.2 mm²                  |                        |                            |
| med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. | 1.5 mm²                  |                        |                            |
| med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min.        | 0.2 mm²                  |                        |                            |
| med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max.    | 1.5 mm²                  |                        |                            |
| Passtift enligt EN 60999 a x b; ø         | 2.4 mm x 1.5 mm          |                        |                            |
| Anslutningsbar ledare                     | Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig                  |
|                                           |                          | nominell               | 0.5 mm²                    |
|                                           | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 8 mm              |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.5/12 OR</a> |
|                                           |                          | Avisoleringslängd      | nominell 6 mm              |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.5/6</a>     |
|                                           | Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig                  |
|                                           |                          | nominell               | 0.75 mm²                   |
|                                           | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 8 mm              |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.75/12 W</a> |
|                                           |                          | Avisoleringslängd      | nominell 6 mm              |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.75/6</a>    |

## BL 3.50/24/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|              |                                                                                                                                         |                        |                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|              | Ledarens anslutningsarea                                                                                                                | Typ                    | fintrådig                    |
|              |                                                                                                                                         | nominell               | 1 mm <sup>2</sup>            |
|              | kabelsko                                                                                                                                | Avisoleringslängd      | nominell 8 mm                |
|              |                                                                                                                                         | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H1.0/12 GE</a>   |
|              |                                                                                                                                         | Avisoleringslängd      | nominell 6 mm                |
|              |                                                                                                                                         | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H1.0/6</a>       |
|              | Ledarens anslutningsarea                                                                                                                | Typ                    | fintrådig                    |
|              |                                                                                                                                         | nominell               | 0.25 mm <sup>2</sup>         |
|              | kabelsko                                                                                                                                | Avisoleringslängd      | nominell 8 mm                |
|              |                                                                                                                                         | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.25/10 HBL</a> |
|              |                                                                                                                                         | Avisoleringslängd      | nominell 5 mm                |
|              |                                                                                                                                         | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.25/5</a>      |
| Referenstext | Ledarens anslutningsarea                                                                                                                | Typ                    | fintrådig                    |
|              |                                                                                                                                         | nominell               | 0.34 mm <sup>2</sup>         |
|              | kabelsko                                                                                                                                | Avisoleringslängd      | nominell 8 mm                |
|              |                                                                                                                                         | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.34/10 TK</a>  |
|              | Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P). Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen. |                        |                              |

## Märkdata enligt CSA

|                                      |                                                                           |                                      |                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                       | CSA                                                                       | Certifikat nr. (CSA)                 | 154685-1318353 |
| Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V                                                                     | Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 300 V          |
| Märkström (användargrupp B / CSA)    | 10 A                                                                      | Märkström (användargrupp D / CSA)    | 10 A           |
| Ledardiameter AWG, min.              | AWG 28                                                                    | Ledardiameter AWG, max.              | AWG 14         |
| Hänvisning till godkännandevärden    | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                      |                |

## Märkdata enligt UL 1059

|                                          |                                                                           |                                          |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Institut (UR)                            | UR                                                                        | Certifikat nr. (UR)                      | E60693 |
| Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V                                                                     | Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V  |
| Märkström (användargrupp B / UL 1059)    | 8 A                                                                       | Märkström (användargrupp D / UL 1059)    | 8 A    |
| Ledardiameter AWG, min.                  | AWG 28                                                                    | Ledardiameter AWG, max.                  | AWG 14 |
| Hänvisning till godkännandevärden        | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                          |        |

## Märkdata enligt IEC

|                                                             |                        |                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| testad enligt standard                                      | IEC 60664-1, IEC 61984 | Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)                   | 12 A              |
| Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)                       | 10 A                   | Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)                   | 10 A              |
| Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)                       | 8 A                    | Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2  | 320 V             |
| Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2     | 160 V                  | Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/3 | 160 V             |
| Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2      | 2.5 kV                 | Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2 | 2.5 kV            |
| Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/3 | 2.5 kV                 | Korttidströmhållfasthet                                 | 3 x 1 s mit 100 A |

## Technical data

### Viktig hänvisningstext

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hänvisningstext | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm</li> <li>• Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

### Klassificeringar


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Drawings


### Produktillustration




### Dimensional drawing



### Graph



### Graph



**BL 3.50/24/90 SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Kodelement**

Kopplar bara vad som hör ihop: Rätt anslutning på rätt ställe.

Kodnings- och förvriddningsskyddselementen tilldelar tydligt anslutande element under tillverkningen och driften

Kodnings- och förvriddningsskyddselementen skjuts in innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen. Alternativen hos Weidmüller: konfigurera enkelt och individuellt online i variantkonfiguratorn och få färdigt förkodat.

En felbestyckning på kretskortet eller felanslutning av anslutningselement är inte längre möjligt.

Fördelen: Ingen felsökning vid tillverkningen och ingen felhantering av användaren.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BL SL 3.5 KO OR            | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1693430000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, orange, Antal       |
| GTIN (EAN) | 4008190867447              | poler: 1                                                              |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                       |
| Typ        | BL SL 3.5 KO SW            | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1610100000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4008190187637              | 1                                                                     |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                       |

## BL 3.50/24/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL 3.50/180F




Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/24/180F 4.5 SN ... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1618980000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50    |
| GTIN (EAN) | 4008190131418              | mm, Antal poler: 24, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad, svart, |
| Förp.      | 20 ST                      | Box                                                                     |

## SL 3.50/90F




Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/24/90F 3.2SN OR... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1619840000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50    |
| GTIN (EAN) | 4008190147679              | mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, |
| Förp.      | 20 ST                      | Box                                                                     |
| Typ        | SL 3.50/24/90F 3.2SN DK... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1620280000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50    |
| GTIN (EAN) | 4008190154004              | mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,         |
| Förp.      | 20 ST                      | signalgrön, Box                                                         |

## SL 3.50/180F



Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## BL 3.50/24/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Counterpart

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/24/180F 3.2SN O... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1622250000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190189723              | mm, Antal poler: 24, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 20 ST                      | orange, Box                                                          |

## SLD 3.50/90F




Stiftlist i två våningar SCDV för våglödning med delning 3,50 mm. Kontaktdonet finns som öppet, stängt och i flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. Förpackning i kartong.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 3.50/48/90F 3.2SN O... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1634030000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50    |
| GTIN (EAN) | 4008190258481              | mm, Antal poler: 48, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, |
| Förp.      | 10 ST                      | Box                                                                     |

## SLD 3.50V/180F



Tvåvånings, förskjuten stiftlist för våglödning med delning 3,50 mm. De finns i stängda sidor och som flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 3.50 V/48/180F 3.2 ... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1641350000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190279752              | mm, Antal poler: 48, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 10 ST                      | orange, Box                                                          |

## BL 3.50/24/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SLD 3.50V/90F




Tvåvånings, förskjuten stiftlist för våglödning med delning 3,50 mm. De finns i stängda sidor och som flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 3.50 V/48/90F 3.2 S... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1642480000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50    |
| GTIN (EAN) | 4008190281007              | mm, Antal poler: 48, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtegnad, orange, |
| Förp.      | 10 ST                      | Box                                                                     |
| Typ        | SLD 3.50 V/48/90F 4.5 S... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1643210000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50    |
| GTIN (EAN) | 4008190281809              | mm, Antal poler: 48, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtegnad, svart,  |
| Förp.      | 10 ST                      | Box                                                                     |

## SL 3.50/135F



Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/24/135F 3.2SN O... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1643550000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190282318              | mm, Antal poler: 24, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtegnad,     |
| Förp.      | 18 ST                      | orange, Box                                                          |

## BL 3.50/24/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 3.5/180G Box




Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/24/180G 1.5... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1753202001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR        |
| GTIN (EAN) | 4032248131105              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 24, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 20 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                             |

## SL-SMT 3.5/90F Box



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/24/90F 1.5S... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1762222001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,  |
| GTIN (EAN) | 4032248132638              | 3.50 mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, |
| Förp.      | 20 ST                      | svart, Box                                                           |

## BL 3.50/24/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 3.5/180LF Box




Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/24/180LF 1.... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1804930000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfälans, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248268696              | 3.50 mm, Antal poler: 24, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,   |
| Förp.      | 18 ST                      | svart, Box                                                              |

## SL-SMT 3.5/90LF Box



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/24/90LF 1.5... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1805160000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfälans, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248269068              | 3.50 mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 18 ST                      | svart, Box                                                              |
| Typ        | SL-SMT 3.50/24/90LF 3.2... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1842070000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfälans, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248353422              | 3.50 mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 18 ST                      | svart, Box                                                              |

## BL 3.50/24/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 3.5/180G Box




Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/24/180G 3.2... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1842530000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR        |
| GTIN (EAN) | 4032248353897              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 24, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 20 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                             |

## SL-SMT 3.5/180LF Box



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/24/180LF 3.... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1842760000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfälans, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248354122              | 3.50 mm, Antal poler: 24, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,   |
| Förp.      | 18 ST                      | svart, Box                                                              |

## BL 3.50/24/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 3.5/90F Box



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/24/90F 3.2S... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1842300000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,  |
| GTIN (EAN) | 4032248353651              | 3.50 mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, |
| Förp.      | 18 ST                      | svart, Box                                                           |

## SL-SMT 3.5/180F Box




Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/24/180F 3.2... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1842990000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,   |
| GTIN (EAN) | 4032248354450              | 3.50 mm, Antal poler: 24, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, |
| Förp.      | 18 ST                      | svart, Box                                                            |

## SL 3.50/180G



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## BL 3.50/24/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Counterpart

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/24/180G 4.5SN B... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1618680000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT            |
| GTIN (EAN) | 4008190126384              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 24, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 |
| Förp.      | 20 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                             |

## SL 3.50/90




Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/24/90 3.2SN OR ... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1619060000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190133047              | 3.50 mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 20 ST                      | orange, Box                                                              |

## SL 3.50/90G



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/24/90G 3.2SN OR... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1619450000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT           |
| GTIN (EAN) | 4008190140137              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 20 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                           |

## BL 3.50/24/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL 3.50/180




Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/24/180 3.2SN OR... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1621470000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190173890              | 3.50 mm, Antal poler: 24, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 20 ST                      | orange, Box                                                              |

## SL 3.50/180G




Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/24/180G 3.2SN O... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1621860000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT            |
| GTIN (EAN) | 4008190182076              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 24, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 20 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                            |

## SLD 3.50/90



Stiftlist i två våningar SCDV för våglödning med delning 3,50 mm. Kontaktdonet finns som öppet, stängt och i flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. Förpackning i kartong.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 3.50/48/90 3.2SN OR... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1633570000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190258023              | 3.50 mm, Antal poler: 48, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 10 ST                      | orange, Box                                                              |

## BL 3.50/24/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SLD 3.50/90G




Stiftlist i två våningar SCDV för våglödning med delning 3,50 mm. Kontaktdonet finns som öppet, stängt och i flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. Förpackning i kartong.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 3.50/48/90G 3.2SN O... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1633800000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT           |
| GTIN (EAN) | 4008190258252              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 48, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 10 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                           |

## SLD 3.50V/180G




Tvåvånings, förskjuten stiftlist för våglödning med delning 3,50 mm. De finns i stängda sidor och som flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 3.50V/48/180G 3.2SN... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1641220000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT            |
| GTIN (EAN) | 4008190279622              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 48, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 10 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                            |

## SLD 3.50V/90G



Tvåvånings, förskjuten stiftlist för våglödning med delning 3,50 mm. De finns i stängda sidor och som flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 3.50V/48/90G 3.2SN ... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1642350000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT           |
| GTIN (EAN) | 4008190280871              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 48, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 10 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                           |

## BL 3.50/24/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 3.5/90G Box




Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/24/90G 1.5S... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1761762001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248132355              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 20 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |
| Typ        | SL-SMT 3.50/24/90G 3.2S... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1841850000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248353200              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 20 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |

## SL-THR 3.5/135F



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/24/135F 3.2... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1003740000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,   |
| GTIN (EAN) | 4032248700363              | 3.50 mm, Antal poler: 24, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, |
| Förp.      | 18 ST                      | svart, Box                                                            |