

ES EPG 45 DIN 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Utförande | 16mm ² , Indent-crimptång |
| Art.nr. | 1501330000 |
| Typ | ES EPG 45 DIN 16 |
| GTIN (EAN) | 405011830975 1 |
| Förp. | 1 items |

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|-------|-----------------|-------------|
| Djup | 12 mm | Byggdjup (tum) | 0.4724 inch |
| Höjd | 60 mm | Bygghöjd (tum) | 2.3622 inch |
| Bredd | 30 mm | Byggbredd (tum) | 1.1811 inch |
| Nettovikt | 158 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Crimpinsatser

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|----|
| Crimpbredd | 10 mm | Koppar crimparea | 16 |
| Crimpbredd i mm | 10 | | |

Kontaktbeskrivning

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Ledararea max. AWG | 6 | Ledararea min. AWG | 6 |
| Crimp-område, max. | 16 mm ² | | |

verktygsdata – kontaktpressning

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Crimpart/-profil | Indent-crimptång |
| Kabelskoarea | nominell 16 mm ² |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |