

Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG H (HDC halv kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 16, 7.5 mm, OD min. 8.5 - OD max. 15 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1656410000
Typ	KV 16-M
GTIN (EAN)	4008190409425
Förp.	10 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	10.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.4134 inch
Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0.3937 inch
Nettovikt	12.23 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...60 °C
-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	15 mm	Kabeldiameter utsidan min.	8.5 mm
O-Ring	NBR	Skyddsklass med GWDR	IP65
Temperaturområde för användning max.	60 °C	Temperaturområde för användning min.	-20 °C
Gångstigning	1.41 mm	Halogener	Ja
Nyckelbredd 1	22 mm	Nyckelbredd 2	22 mm
Nyckelbredd	22 mm	Skyddsklass	IP 65
Kabelförskruvning	PG, PG 16	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Tätningssats	NBR	Tätning	NBR
Inskärning i tätningssats, diameter 1	7.5 mm	Inskärning i tätningssats, diameter 2	10 mm
Inskärning i tätningssats, diameter 3	12.5 mm	Inskärning i tätningssats, diameter 4	15 mm
Gänga (yttre)	PG 16	Gängningslängd	7.5 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		