

HDC-CM-20BCG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Modulerna i systemet ConCept ger universell flexibilitet. Beroende på applikation kan du välja vad du behöver ur ett stort antal moduler. Modulerna skiljer sig åt vad det gäller de elektriska parametrarna och ledaranslutningstekniken. Antalet moduler, som hela tiden blir större, bildar basen för många kombinationsmöjligheter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mångpoliga kontaktdon, HDC - Kontakt, ConCept Modul
Art.nr.	1682170000
Typ	HDC-CM-20BCG
GTIN (EAN)	4008190473907
Förp.	10 items

HDC-CM-20BCG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Längd	34 mm	Bygglängd (tum)	1.3386 inch
Nettovikt	8 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

ConCept pneumatikmoduler

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	svart
--------------------------------	-----	---------	-------

Allmänna data

Antal poler	20	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Genomgångsmotstånd (6)	$\leq 4 \text{ m}\Omega$	Färgkod	svart
Isolationsmotstånd	1012 Ω	Typ	Hylsa
Överspänningskategori	III	Nedsmuttningsgrad	3
Grundläggande material	Kopparlegering	Serie	ConCept Modul
Märkspänning (DIN EN 61984)	100 V	Märkstötspänning (DIN EN 61984)	1.5 kV
Märkström (DIN EN 61984)	4 A	Halogenfri	false
Låg rökutveckling enligt DIN EN 45545-2	Ja		

Mått

Längd sockel	34 mm	Höjd hylsa	11.4 mm
--------------	-------	------------	---------

Anslutningsdata PE

Anslutningstyp PE	Crimpanslutning
-------------------	-----------------

Utförande

Ledardiameter, AWG, max	AWG 20	Genomgångsmotstånd (6)	$\leq 4 \text{ m}\Omega$
Ledardiameter, max.	0.52 mm ²	Ledardiameter, min.	0.08 mm ²
Grundläggande material	Kopparlegering		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-CM-20BCG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

stansad



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstål.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU	Utförande
Art.nr.	1682420000	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, CM 20, Hane, Ledardiameter,
GTIN (EAN)	4008190859930	max.: 0.2, stansad, Kopparlegering
Förp.	500 ST	
Typ	HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU	Utförande
Art.nr.	1682430000	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, CM 20, Hylsa, Ledardiameter,
GTIN (EAN)	4008190859954	max.: 0.2, stansad, Kopparlegering
Förp.	500 ST	
Typ	HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU	Utförande
Art.nr.	1682440000	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, CM 20, Hane, Ledardiameter,
GTIN (EAN)	4008190859947	max.: 0.52, stansad, Kopparlegering
Förp.	500 ST	
Typ	HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU	Utförande
Art.nr.	1682450000	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, CM 20, Hylsa, Ledardiameter,
GTIN (EAN)	4008190859961	max.: 0.52, stansad, Kopparlegering
Förp.	500 ST	

Kontaktborttagningsverktyg



Weidmüller erbjuder en mängd olika crimpverktyg, kontaktborttagningsverktyg och fiberoptiska verktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	REMOVAL TOOL CM 20	Utförande
Art.nr.	1866740000	Verktyg, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4032248437061	
Förp.	1 ST	