


**ZDU 2.5/3AN GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Att mata genom effekt, signaler och data är det klassiska kravet inom elteknik och styrskåpsbyggnation. Det isolerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas design är funktionerna som skiljer sig. En genomgångsradplint är lämplig för anslutning och/eller anslutning av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslutningsnivåer som är på samma potential eller isolerade mot varandra.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | Genomgångsradplint, Fjäderanslutning, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, gul |
| Art.nr.    | <a href="#">1683350000</a>                                                   |
| Typ        | ZDU 2.5/3AN GE                                                               |
| GTIN (EAN) | 4008190478001                                                                |
| Förp.      | 100 items                                                                    |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| ROHS                    | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search   | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr (cURus)   | E60693                       |
| Certifikat nr (cURusEX) | E184763                      |

## Mått och vikter

|                             |             |                |             |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Djup                        | 38.5 mm     | Byggdjup (tum) | 1.5157 inch |
| Byggdjup inkl. montageskena | 39.5 mm     | Höjd           | 64.5 mm     |
| Bygghöjd (tum)              | 2.5394 inch | Bredd          | 5.1 mm      |
| Byggbredd (tum)             | 0.2008 inch | Nettovikt      | 7.99 g      |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur            | -50 °C...75 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C         | Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C         |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Märkdata IECEx/ATEX

|                       |                   |                        |                   |
|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Certifikat nr. (ATEX) | DEMKO15ATEX1467U  | Certifikat nr. (IECEX) | IECEXULD15.0008U  |
| Max. spänning (ATEX)  | 550 V             | Ström (ATEX)           | 22 A              |
| Ledararea max. (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup> | Max. spänning (IECEX)  | 550 V             |
| Ström (IECEX)         | 22 A              | Ledararea max. (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |
| Märkning EN 60079-7   | Ex eb II C Gb     | Ex 2014/34/EU märkning | II 2 G D          |

## Allmänt

|                          |        |                     |               |
|--------------------------|--------|---------------------|---------------|
| Ledardiameter, AWG, max  | AWG 12 | Monteringsanvisning | Strömskena    |
| Ledardiameter, AWG, min. | AWG 30 | Normer              | IEC 60947-7-1 |
| Montageskena obestyckad  | TS 35  |                     |               |

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|                          |                   |                         |                      |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Tolkdorn enligt 60 947-1 | A3                | Ledardiameter, AWG, max | AWG 12               |
| Anslutningsriktning      | övre              | Avisoleringslängd       | 10 mm                |
| Anslutningstyp           | Fjäderanslutning  | Antal anslutningar      | 3                    |
| Anslutningsområde, max.  | 4 mm <sup>2</sup> | Anslutningsområde, min. | 0.05 mm <sup>2</sup> |

## Tekniska data

|                                                     |                      |                                                      |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Klingmått                                           | 6 x 3,5 mm           | Ledardiameter, AWG, min.                             | AWG 30               |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.  | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, fintrådig, max.                      | 4 mm <sup>2</sup>    | Ledararea, fintrådig, min.                           | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea, flertrådig, max.                   | 4 mm <sup>2</sup>    | Anslutningsarea, flertrådig, min.                    | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea, entrådig, max.                           | 4 mm <sup>2</sup>    | Ledararea, entrådig, min.                            | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea, fintrådig, min.                    | 0.05 mm <sup>2</sup> |                                                      |                      |

## Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Fjäderanslutning

## Märkdata

|                                         |                     |                  |               |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Märkarea                                | 2.5 mm <sup>2</sup> | Märkspänning     | 800 V         |
| Märkspänning DC                         | 800 V               | Märkström        | 24 A          |
| Ström med max. ledare                   | 31 A                | Normer           | IEC 60947-7-1 |
| Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1.33 mΩ             | Märkstötspänning | 8 kV          |
| Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x      | 0.77 W              | Nedsmutningsgrad | 3             |

## Märkdata enligt CSA

|                        |        |                        |                |
|------------------------|--------|------------------------|----------------|
| Ledararea max. (CSA)   | 12 AWG | Spänning grupp C (CSA) | 600 V          |
| Ström Gr C (CSA)       | 27 A   | Certifikat nr. (CSA)   | 200039-1152892 |
| Spänning grupp B (CSA) | 600 V  | Ström Gr B (CSA)       | 27 A           |
| Spänning grupp D (CSA) | 600 V  | Ström Gr D (CSA)       | 5 A            |
| Ledararea min. (CSA)   | 26 AWG |                        |                |

## Märkdata enligt UL

|                                         |        |                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) | 12 AWG | Certifikat nr (cURus)                   | E60693 |
| Ledarstorlek Field wiring min (cURus)   | 30 AWG | Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) | 30 AWG |
| Spänning grupp C (cURus)                | 600 V  | Ström grupp C (cURus)                   | 25 A   |
| Ledarstorlek Field wiring max (cURus)   | 12 AWG |                                         |        |

## Materialdata

|                                |       |         |     |
|--------------------------------|-------|---------|-----|
| Grundläggande material         | Wemid | Färgkod | gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |         |     |

## Systemparametrar


|                             |                                                              |                              |     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Utförande                   | Fjäderanslutning, för jackbar överkoppling, öppen på en sida | Ändplatta krävs              | Ja  |
| Antal potentialer           | 1                                                            | Antal våningar               | 1   |
| Antal klämbänken per våning | 3                                                            | Antal potentialer per våning | 1   |
| Nivåer internt överkopplade | Nej                                                          | PE-anslutning                | Nej |
| Montageskena obestyckad     | TS 35                                                        |                              |     |

## ytterligare tekniska data

|                     |            |                            |    |
|---------------------|------------|----------------------------|----|
| Öppna sidor         | höger      | Antal likadana plintar     | 1  |
| Monteringsanvisning | Strömskena | explosionstestat utförande | Ja |
| Monteringstyp       | ihakad     |                            |    |

**Tekniska data****Klassificeringar**

|             |  |             |             |  |             |
|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------|
| ETIM 8.0    |  | EC000897    | ETIM 9.0    |  | EC000897    |
| ETIM 10.0   |  | EC000897    | ECLASS 14.0 |  | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 |  | 27-25-01-01 |             |  |             |



## ZDU 2.5/3AN GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modular plintar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5/2                  | Utförande                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1608860000</a> | Z-Serie, Överkoppling, 24 A                         |
| GTIN (EAN) | 4008190123680              |                                                     |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5/3                  | Utförande                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1608870000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 24 A                       |
| GTIN (EAN) | 4008190061630              |                                                     |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5/4                  | Utförande                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1608880000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 24 A                       |
| GTIN (EAN) | 4008190082208              |                                                     |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5/5                  | Utförande                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1608890000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 24 A                       |
| GTIN (EAN) | 4008190065713              |                                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5/6                  | Utförande                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1608900000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 24 A                       |
| GTIN (EAN) | 4008190149840              |                                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5/7                  | Utförande                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1608910000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 24 A                       |
| GTIN (EAN) | 4008190159665              |                                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5/8                  | Utförande                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1608920000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 24 A                       |
| GTIN (EAN) | 4008190061531              |                                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5/9                  | Utförande                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1608930000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 24 A                       |
| GTIN (EAN) | 4008190117009              |                                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5/10                 | Utförande                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1608940000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 24 A                       |
| GTIN (EAN) | 4008190099060              |                                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5/20                 | Utförande                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1908960000</a> | Z-Serie, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248535293              |                                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                     |

## ZDU 2.5/3AN GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5/50                 | Utförande                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1697540000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883256              |                               |
| Förp.      | 10 ST                      |                               |

## Ändplattor och skiljeplattor




Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingsskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Typ        | ZAP/TW 2 BL                | Utförande                                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1608780000</a> | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta            |
| GTIN (EAN) | 4008190190897              |                                               |
| Förp.      | 50 ST                      |                                               |
| Typ        | ZAP/TW 2 DB                | Utförande                                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1608770000</a> | Z-Serie, Tillbehör, Ändplatta, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4008190190880              |                                               |
| Förp.      | 50 ST                      |                                               |
| Typ        | ZAP/TW 2 GN                | Utförande                                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1683760000</a> | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta            |
| GTIN (EAN) | 4008190477257              |                                               |
| Förp.      | 50 ST                      |                                               |
| Typ        | ZAP/TW 2 OR                | Utförande                                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1608790000</a> | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta            |
| GTIN (EAN) | 4008190190903              |                                               |
| Förp.      | 50 ST                      |                                               |
| Typ        | ZAP/TW 2 RT                | Utförande                                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1683740000</a> | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta            |
| GTIN (EAN) | 4008190477172              |                                               |
| Förp.      | 50 ST                      |                                               |

## Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## ZDU 2.5/3AN GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ        | EW 35                      | Utförande                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">0383560000</a> | Ändstöd, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8.5 mm, 100 °C    |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |                                                             |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                             |
| Typ        | EW 35 GR 7032              | Utförande                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">0383530000</a> | Ändstöd, grå, TS 35, V-0, Wemid, Bredd: 9 mm, 120 °C        |
| GTIN (EAN) | 4008190027322              |                                                             |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                             |
| Typ        | EW 35/SCHA/M3              | Utförande                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">0258660000</a> | Ändstöd, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 16.5 mm, 100 °C   |
| GTIN (EAN) | 4008190033477              |                                                             |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                             |
| Typ        | WEW 35/1                   | Utförande                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1059000000</a> | Ändstöd, mörkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190172282              |                                                             |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                             |
| Typ        | WEW 35/2                   | Utförande                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1061200000</a> | Ändstöd, mörkbeige, TS 35, HB, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C   |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |                                                             |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                             |
| Typ        | ZEW 35                     | Utförande                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">9540000000</a> | Ändstöd, mörkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 6 mm, 100 °C  |
| GTIN (EAN) | 4008190956264              |                                                             |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                             |
| Typ        | ZEW 35/2                   | Utförande                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">8630740000</a> | Ändstöd, mörkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C  |
| GTIN (EAN) | 4032248348916              |                                                             |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                             |

## Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | ZTA 1                      | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1609040000</a> | Tillbehör, Testadapter, 9 A |
| GTIN (EAN) | 4008190196851              |                             |
| Förp.      | 25 ST                      |                             |
| Typ        | ZTA 1/ZA                   | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1609050000</a> | Tillbehör, Testadapter, 9 A |
| GTIN (EAN) | 4008190206543              |                             |
| Förp.      | 25 ST                      |                             |

## ZDU 2.5/3AN GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ        | PS 2.3 RT                  | Utförande                         |
| Art.nr.    | <a href="#">0180400000</a> | Testadapter (plint), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121              |                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |                                   |

## Reduceringshylsor




Genom att använda reduceringshylsor förenklas anslutningen av ledare med mindre tvärsnittsområden. Ledare kan föras in säkert i klämstället utan uppsplitsning av ledarna. Ledaren centreras i mitten av ledarinföringen genom användning av reduceringshylsan.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ        | ZRH 2.5/1 WS               | Utförande                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1614300000</a> | Z-Serie, Reduceringshylsa |
| GTIN (EAN) | 4008190206789              |                           |
| Förp.      | 1000 ST                    |                           |
| Typ        | ZRH 2.5/2 GR/VO            | Utförande                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1614290000</a> | Z-Serie, Reduceringshylsa |
| GTIN (EAN) | 4008190072476              |                           |
| Förp.      | 1000 ST                    |                           |
| Typ        | ZRH 2.5/3                  | Utförande                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1614280000</a> | Z-Serie, Reduceringshylsa |
| GTIN (EAN) | 4008190206796              |                           |
| Förp.      | 1000 ST                    |                           |

## Varningsskydd



Varningsanvisning beröringsskydd med en blixtsymbol ger mer säkerhet till människa och maskin. De används när yttre spänning måste anges inom applikationen.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ        | ZAD 1/4                    | Utförande             |
| Art.nr.    | <a href="#">1609110000</a> | Z-Serie, Övertäckning |
| GTIN (EAN) | 4008190190910              |                       |
| Förp.      | 20 ST                      |                       |

## Tillbehör

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.


Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC SDR             | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | Weidmueller, enligt kundönskan                           |
| Förp.      | 200 ST                     |                                                          |

## Neutral



ZS-märkning – i beprövat MultiCard-format – har utvecklats specifikt för Z-serien. De erbjuder en stor märkyta. Den ledade mekanismen ger t.o.m. tillgång till överkopplingar, utan demontering. Det snabba montaget säkerställs genom de enskilda skyltarna, som kan snäppas på i remsor. De enskilda skyltarna är lätt separerbara.


- Vikbar märkyta
  - Monteringsbar i remsor eller enskilt
  - Märkning i beprövat MultiCard-format
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZS 10/5 MC NE WS           | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1610000000</a> | ZS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190263171              | Allen-Bradley, vit                                                |
| Förp.      | 480 ST                     |                                                                   |

## Tillbehör

## Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningar med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1805490000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| Förp.      | 100 ST                     |                             |
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1805520000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| Förp.      | 100 ST                     |                             |

## Spårskruvmejsel



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Utförande                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2749610000</a> | Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | Klingtjocklek: 0.6 mm                                       |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                             |