

## BLZP 5.08HC/16/180 SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Hylsdelar med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning med rak (180°) utgångsriktning. Honkontakterna har plats för märkning och kan kodas. Låsning med hjälp av en fläns eller lösgöringsarm. De har också en integrerad plus/minus-skruv, skydd mot felaktig insättning av ledaren och de levereras med öppna klämyglar. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|                   |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande         | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 16, 180°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box |
| Art.nr.           | <a href="#">1526330000</a>                                                                                                          |
| Typ               | BLZP 5.08HC/16/180 SN GN BX                                                                                                         |
| GTIN (EAN)        | 4050118332261                                                                                                                       |
| Förp.             | 18 items                                                                                                                            |
| Produktparametrar | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²<br>UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12                                                               |
| Förpackning       | Box                                                                                                                                 |
| Leveransstatus    | Avanmäld                                                                                                                            |
| Tillgänglig till  | 2025-08-31T00:00:00+02:00                                                                                                           |

Skapandedatum 23.01.2026 07:50:24 MEZ

Katalogversion / Ritningar

## BLZP 5.08HC/16/180 SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr. (UR)   | E60693                       |
| Certifikat nr (cURus) | E60693                       |

## Mått och vikter

|           |          |                 |             |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup      | 20.1 mm  | Byggdjup (tum)  | 0.7913 inch |
| Höjd      | 16 mm    | Bygghöjd (tum)  | 0.6299 inch |
| Bredd     | 81.28 mm | Byggbredd (tum) | 3.2 inch    |
| Nettovikt | 24.72 g  |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Packaging

|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Förpackning | Box       | VPE-längd | 350.00 mm |
| VPE-bredd   | 135.00 mm | VPE-höjd  | 30.00 mm  |

## Typprovningar

|                                             |               |                                                                                    |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Test: Hållfasthet för märkningar            | Standard      | DIN EN 61984 avsnitt 7.3.2 / 09.02 med mönster från DIN EN 60068-2-70 / 07.96      |
|                                             | Test          | ursprungsmärkning, märkspänning, Märkarea, typ av material                         |
|                                             | Utvärdering   | tillgänglig                                                                        |
|                                             | Test          | hållbarhet                                                                         |
|                                             | Utvärdering   | godkänd                                                                            |
| Test: Felaktig inkoppling (ingen utbytbart) | Standard      | DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 / 02.06                                  |
|                                             | Test          | 180° vridning med kodningselement                                                  |
|                                             | Utvärdering   | godkänd                                                                            |
|                                             | Test          | visuell undersökning                                                               |
|                                             | Utvärdering   | godkänd                                                                            |
| Test: Klämbare area                         | Standard      | DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 12.02 |
|                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledarearea    massiv 0,2 mm <sup>2</sup>                     |
|                                             |               | Typ av ledare och för ledarearea    flertrådig 0,2 mm <sup>2</sup>                 |
|                                             |               | Typ av ledare och för ledarearea    massiv 2,5 mm <sup>2</sup>                     |
|                                             |               | Typ av ledare och för ledarearea    flertrådig 2,5 mm <sup>2</sup>                 |
|                                             |               | Typ av ledare och för ledarearea    AWG 26/1                                       |
|                                             |               | Typ av ledare och för ledarearea    AWG 26/19                                      |
|                                             | Utvärdering   | godkänd                                                                            |

## BLZP 5.08HC/16/180 SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

|                                                             |               |                                    |                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt | Standard      | DIN EN 60999-1 avsnitt 9.4 / 12.00 |                                |
|                                                             | Krav          | 0,2 kg                             |                                |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 26/1                       |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 26/19                      |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                            |                                |
|                                                             | Krav          | 0,3 kg                             |                                |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | massiv 0,5 mm <sup>2</sup>     |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | flertrådig 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                            |                                |
|                                                             | Krav          | 0,9 kg                             |                                |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 12/1                       |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 12/19                      |
| Frånslagstest                                               | Utvärdering   | godkänd                            |                                |
|                                                             | Standard      | DIN EN 60999-1 avsnitt 9.5 / 12.00 |                                |
|                                                             | Krav          | ≥10 N                              |                                |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 26/1                       |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 26/19                      |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                            |                                |
|                                                             | Krav          | ≥20 N                              |                                |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | H05V-U0.5                      |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | H05V-K0.5                      |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                            |                                |
|                                                             | Krav          | ≥60 N                              |                                |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | H07V-U4.0                      |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | H07V-K4.0                      |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 12/1                       |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 12/19                      |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                            |                                |

## Systemvärden

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktfamilj                      | OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08 |
| Anslutningstyp                     | Fältanslutning                     |
| Ledaranslutningsteknik             | Klämbygelanslutning                |
| Delning i mm (P)                   | 5.08 mm                            |
| Delning i tum (P)                  | 0.200 "                            |
| Ledarutgångsriktning               | 180°                               |
| Antal poler                        | 16                                 |
| L1 i mm                            | 76.20 mm                           |
| L1 i tum                           | 3.000 "                            |
| Antal rader                        | 1                                  |
| Polradstal                         | 1                                  |
| Märkarea                           | 4 mm <sup>2</sup>                  |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 57   | fingersäker                        |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten  |
| Skyddsklass                        | IP20                               |

## BLZP 5.08HC/16/180 SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

|                        |                                        |                   |      |        |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------|------|--------|
| Genomgångsmotstånd (6) | ≤5 mΩ                                  |                   |      |        |
| Koderbar               | Ja                                     |                   |      |        |
| Avisoleringslängd      | 7 mm                                   |                   |      |        |
| Klämskruv              | M 2,5                                  |                   |      |        |
| Skruvmejselklinga      | 0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1                  |                   |      |        |
| Skruvmejselklinga Norm | DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ |                   |      |        |
| Stickcykler            | 25                                     |                   |      |        |
| Max. instickskraft/pol | 10 N                                   |                   |      |        |
| Max. dragkraft/pol     | 9 N                                    |                   |      |        |
| Åtdragningsmoment      | Momenttyp                              | Ledaranslutning   |      |        |
|                        | Användningsinformation                 | Åtdragningsmoment | min. | 0.4 Nm |
|                        |                                        |                   | max. | 0.5 Nm |
|                        |                                        |                   |      |        |

## Materialdata

|                                  |           |                                  |                            |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|
| Isoleringsmaterial               | PBT       | Färgkod                          | blekgrön                   |
| Färgtabell (jämförbar)           | RAL 6021  | Isoleringsmaterialgrupp          | IIIa                       |
| CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 200     | Moisture Level (MSL)             |                            |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-0       | Kontaktmaterial                  | Cu-legering                |
| Kontakttyta                      | förtennad | Skiktstruktur för stiftkontakten | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| Lagertemperatur, min.            | -40 °C    | Lagertemperatur, max.            | 70 °C                      |
| Drifttemperatur, min.            | -50 °C    | Drifttemperatur, max.            | 100 °C                     |
| Temperaturområde Montage, min.   | -25 °C    | Temperaturområde Montage, max.   | 100 °C                     |

## Anslutningsbara ledare

|                                           |                          |                        |                            |      |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------|
| Anslutningsområde, min.                   | 0.13 mm <sup>2</sup>     |                        |                            |      |
| Anslutningsområde, max.                   | 4 mm <sup>2</sup>        |                        |                            |      |
| Ledardiameter, AWG, min.                  | AWG 30                   |                        |                            |      |
| Ledardiameter, AWG, max                   | AWG 12                   |                        |                            |      |
| entrådig, min. H05(07) V-U                | 0.2 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |      |
| entrådig, max. H05(07) V-U                | 4 mm <sup>2</sup>        |                        |                            |      |
| fintrådig, min. H05(07) V-K               | 0.2 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |      |
| fintrådig, max. H05(07) V-K               | 4 mm <sup>2</sup>        |                        |                            |      |
| med AEH med krage DIN 46 228/4, min.      | 0.2 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |      |
| med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |      |
| med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min.        | 0.2 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |      |
| med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max.    | 4 mm <sup>2</sup>        |                        |                            |      |
| Passtift enligt EN 60999 a x b; ø         | 2,8 mm x 2,4 mm          |                        |                            |      |
| Anslutningsbar ledare                     | Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig                  |      |
|                                           |                          | nominell               | 0.5 mm <sup>2</sup>        |      |
|                                           | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell                   | 6 mm |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.5/6</a>     |      |
|                                           |                          | Avisoleringslängd      | nominell                   | 8 mm |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.5/12 OR</a> |      |
|                                           | Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig                  |      |
|                                           |                          | nominell               | 1 mm <sup>2</sup>          |      |
|                                           | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell                   | 6 mm |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H1.0/6</a>     |      |
|                                           |                          |                        |                            |      |
|                                           | Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig                  |      |
|                                           |                          | nominell               | 1.5 mm <sup>2</sup>        |      |
|                                           | kabelsko                 | Avisolerinaslänad      | nominell                   | 7 mm |

## BLZP 5.08HC/16/180 SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

|              |                                                                                                                                         |                        |                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
|              |                                                                                                                                         | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H1.5/7</a>      |
|              | Ledarens anslutningsarea                                                                                                                | Typ                    | fintrådig                   |
|              |                                                                                                                                         | nominell               | 2.5 mm²                     |
|              | kabelsko                                                                                                                                | Avisoleringslängd      | nominell 7 mm               |
|              |                                                                                                                                         | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H2.5/7</a>      |
|              |                                                                                                                                         | Avisoleringslängd      | nominell 10 mm              |
|              |                                                                                                                                         | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H2.5/15D BL</a> |
| Referenstext | Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P). Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen. |                        |                             |

## Märkdata enligt CSA

|                                      |        |                                      |                                                                           |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Institut (CSA)                       | CSA    | Certifikat nr. (CSA)                 | 200039-1121690                                                            |
| Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V  | Märkspänning (användargrupp C / CSA) | 50 V                                                                      |
| Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 300 V  | Märkström (användargrupp B / CSA)    | 20 A                                                                      |
| Märkström (användargrupp D / CSA)    | 20 A   | Ledardiameter AWG, min.              | AWG 30                                                                    |
| Ledardiameter AWG, max.              | AWG 12 | Hänvisning till godkännandevärden    | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |

## Märkdata enligt UL 1059

|                                          |                                                                           |                                          |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Institut (UR)                            | UR                                                                        | Certifikat nr. (UR)                      | E60693 |
| Institut (cURus)                         | CURUS                                                                     | Certifikat nr (cURus)                    | E60693 |
| Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V                                                                     | Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V  |
| Märkström (användargrupp B / UL 1059)    | 20 A                                                                      | Märkström (användargrupp D / UL 1059)    | 10 A   |
| Ledardiameter AWG, min.                  | AWG 26                                                                    | Ledardiameter AWG, max.                  | AWG 12 |
| Hänvisning till godkännandevärden        | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                          |        |

## Märkdata enligt IEC

|                                                               |                        |                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| testad enligt standard                                        | IEC 60664-1, IEC 61984 | Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)                       | 23 A             |
| Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)                         | 18 A                   | Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)                       | 21 A             |
| Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)                         | 16 A                   | Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmuttningsgrad II/2    | 400 V            |
| Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmuttningsgrad III/2     | 320 V                  | Märkspänning vid överspänningskat./ Nedsmuttningsgrad III/3 | 250 V            |
| Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmuttningsgrad II/2      | 4 kV                   | Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmuttningsgrad III/2   | 4 kV             |
| Märkstötspänning vid överspänningsk./ Nedsmuttningsgrad III/3 | 4 kV                   | Korttidströmhållfasthet                                     | 3 x 1s mit 120 A |

## Viktig hänvisningstext

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.                                                                           |  |  |
| Hänvisningstext | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> </ul> |  |  |

**BLZP 5.08HC/16/180 SN GN BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data**

- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months


**Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


## Produktillustration




## Dimensional drawing



## Graph



## Graph



## BLZP 5.08HC/16/180 SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Dragavlastningar



För frekventa laddningar: "släpvnagskopplingen" för kontaktidon.

Dragavlastningen kan avlasta mer än ledare vid drag: Bara att fästa på kontakten och

- bunta ledare
- Dra kabel
- använd som stick- och draghjälp


Inga skador på anslutningsställena, översiktlig, ren ledningsdragning och enkel hantering.

Fördelar för användaren: Högre tillgänglighet hos anläggningen genom permanent belastningsbara anslutningen i tuffa industrimiljöer och bekväm hantering.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                           |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BLZ 5.08 ZE04 OR BX        | Utförande                                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1652110000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Dragavlastning, orange, Antal       |
| GTIN (EAN) | 4008190401788              | poler: 4                                                                  |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                           |
| Typ        | BLZ 5.08 ZE04 BK BX        | Utförande                                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1652130000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Dragavlastning, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4008190401801              | 4                                                                         |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                           |
| Typ        | BLZ 5.08 ZE08 OR BX        | Utförande                                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1652050000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Dragavlastning, orange, Antal       |
| GTIN (EAN) | 4008190401726              | poler: 8                                                                  |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                           |
| Typ        | BLZ 5.08 ZE08 BK BX        | Utförande                                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1652070000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Dragavlastning, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4008190401740              | 8                                                                         |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                           |

## Kodelement



Kopplar bara vad som hör ihop: Rätt anslutning på rätt ställe.

Kodnings- och förvridningsskyddselementen tilldelar tydligt anslutande element under tillverkningen och driften

Kodnings- och förvridningsskyddselementen skjuts in innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen. Alternativen hos Weidmüller: konfigurera enkelt och individuellt online i variantkonfiguratoren och få färdigt förkodat.

En felbestyckning på kretskortet eller felanslutning av anslutningselement är inte längre möjligt.

Fördelen: Ingen felsökning vid tillverkningen och ingen felhantering av användaren.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | BLZ/SL KO OR BX            | Utförande                                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1573010000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, orange, Antal |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              | poler: 1                                                        |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                 |



## BLZP 5.08HC/16/180 SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BLZ/SL KO BK BX            | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1545710000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Koderelement, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              | 1                                                                       |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                         |

## Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">2749340000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              | Klingtjocklek: 0.6 mm                                    |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                          |
| Typ        | SDIS 0.6X3.5X100           | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">2749810000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              | Klingtjocklek: 0.6 mm                                    |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                          |

## Krysspårskruvmejsel, typ Phillips



Kryssmejsel, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH, Spets krom top, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDK PH1 X 80               | Utförande                                                    |
| Art.nr.    | <a href="#">2749410000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 4.5 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118895636              |                                                              |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                              |

# BLZP 5.08HC/16/180 SN GN BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

### Krysspårskruvmejsel, typ Pozidriv



Kryssmejsel, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, klingprofil enligt ISO 8764-PZ, Spets krom top, SoftFinish-handtag

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDK PZ1 X 80               | Utförande                                                     |
| Art.nr.    | <a href="#">2749440000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 14.5 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118895667              |                                                               |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                               |