Datablad

KLIPPON CS POK 121209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kontroll på platsen med Ex-certifierade Klippon® Styrstation: små styr- och signalenheter.
Godkända manöver- och indikeringsenheter i rostfritt stål, aluminium-. eller polyesterkapslingar.
Du vill styra och skydda dina arbetsprocesser i riskområden. För kontroll på plats - godkända Klippon® kapslingslösningar med styr- och indikeringsenheter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon styrstation (kommando- och signalanordning), Styr-/signalanordning, KLIPPON POK 121209 EX Glasfiberförstärkt polyester med grafitblandning, Tryckknapp – röd, Tryckknapp – grön, 2 öppnande kontakter, 2 slutande kontakter, -55 °C... 55 °C, IP54, IP66
Art.nr.	1537110000
Typ	KLIPPON CS POK 121209-4
GTIN (EAN)	4050118341140
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2024-08-31T00:00:00+02:00

Datablad

KLIPPON CS POK 121209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	90 mm	Byggdjup (tum)	3.5433 inch
Byggdjup med extra komponenter	103 mm	Höjd	122 mm
Bygghöjd (tum)	4.8031 inch	Höjd lägstbyggande	90 mm
Bredd	120 mm	Byggbredd (tum)	4.7244 inch
Montagemått höjd	82 mm	Montagemått bredd	106 mm
Nettovikt	1065 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-55 °C...55 °C	Drifttemperatur	-55 °C...55 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0

Certifikatnummer kapsling

Certifikat-nr. för plintbox (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Certifikat-nr. för plintbox (INMETRO)	LMP 21.0019X
Certifikat-nr. för plintbox (IECEx)	IECEx ITA 14.0013X	Certifikat nr. (IECEX)	IECEXITA14.0013X
Certifikat nr. (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

Allmänna uppgifter

1 position i kapsling	Tryckknapp – röd	2 position i kapsling	Tryckknapp – grön
Utförande kontakt	2 öppnande kontakter, 2 slutande kontakter	Drivspänning max.	400 V
Drivström vid 40 °C omgivningstemperatur, max.	1,5 mm² – T6 10 A, 1,5 mm² – T5 16 A, 2,5 mm² – T6 16 A	Drivström vid 55 °C omgivningstemperatur, max.	1,5 mm² – T4 16 A, 1,5 mm² – T5 10 A, 2,5 mm² – T5 16 A
Ställdon	Tryckknapp	Ställdonets färg	röd, grön
Borrade hål Sida B	1 x M25	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Fastsättning av lock	Krysspårsskruv, rostfritt stål	Tätningsmaterial för manöver- och indikeringsenheterna	EPDM
Kapslingens tätningsmaterial	Silikon (VMQ)	Vridmoment för lockskruvar	2.5 Nm
Extern jord	Tillgängliga vid förfrågan.	Förskruvning	VG M25 EXE 12-17 CR7J G4
Märkning	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db	Kabelförskruvningens klämområde, max.	17 mm
Kabelförskruvningens klämområde, min.	12 mm	Ledardiameter, fintrådig, max.	2.5 mm²
Monteringstyp	Väggmontering	Yta	obehandlad
Referensprodukt	KLIPPON POK 121209 EX	Slagtålighet	7 joule enligt IEC60079-0
Temperaturklass	T4, T5, T6	Grundläggande material	Glasfiberförstärkt polyester med grafitblandning

KLIPPON CS POK 121209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Yta	obehandlad
Grundläggande material	Glasfiberförstärkt polyester med grafitblandning		

Allmänna data

Färgkod	grafitsvart	Skyddsklass	IP54, IP66
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011		

Kapsling

Grundläggande material	Glasfiberförstärkt polyester med grafitblandning	Borrade hål Sida B	1 x M25

Standard-kännetecken

Utförande	Ex-godkända kapslingslösningar med styr- och indikeringsenheter	Referensprodukt	KLIPPON POK 121209 EX

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON CS POK 121209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



