

KLIPPON CS STB 1-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kontroll på platsen med Ex-certifierade Klippon® Styrstation: små styr- och signalenheter.

Godkända manöver- och indikeringsenheter i rostfritt stål, aluminium- eller polyesterkapslingar.

Du vill styra och skydda dina arbetsprocesser i riskområden. För kontroll på plats - godkända Klippon® kapslingslösningar med styr- och indikeringsenheter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon styrstation (kommando- och signalanordning), Styr-/signalanordning, KLIPPON STB 1 SS Rostfritt stål 1.4404 (316 L), Nyckelmanövrerad brytare, 1 öppnande kontakt, 1 slutande kontakt, -55 °C...55 °C, IP54, IP66
Art.nr.	1537220000
Typ	KLIPPON CS STB 1-1
GTIN (EAN)	4050118341362
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00

Skapandedatum 16.01.2026 10:05:17 MEZ

Katalogversion / Ritningar

KLIPPON CS STB 1-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden

IECEx ATEX

Mått och vikter

Djup	81.5 mm	Byggdjup (tum)	3.2087 inch
Byggdjup med extra komponenter	109 mm	Höjd	120 mm
Bygghöjd (tum)	4.7244 inch	Bredd	120 mm
Byggbredd (tum)	4.7244 inch	Montagemått bredd	145 mm
Nettovikt	1380 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-55 °C...55 °C	Drifttemperatur	
----------------------	----------------	-----------------	--

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Certifikatnummer kapsling

Certifikat-nr. för plintbox (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Certifikat-nr. för plintbox (INMETRO)	LMP 21.0019X
Certifikat-nr. för plintbox (IECEx)	IECEx ITA 14.0013X	Certifikat nr. (IECEx)	IECExITA14.0013X
Certifikat nr. (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

Allmänna uppgifter

1 position i kapsling	Nyckelmanövrerad brytare	Utförande kontakt	1 öppnande kontakt, 1 slutande kontakt
Drivspänning max.	400 V	Drivström vid 40 °C omgivningstemperatur, max.	1,5 mm ² – T6 10 A, 1,5 mm ² – T5 16 A, 2,5 mm ² – T6 16 A
Drivström vid 55 °C omgivningstemperatur, max.	1,5 mm ² – T4 16 A, 1,5 mm ² – T5 10 A, 2,5 mm ² – T5 16 A	Ställdon	Nyckelmanövrerad brytare, 3 omkopplingspositioner, I - O - II, (I + II), låsning, Nyckeln utdragbar
Borrade hål Sida B	1 x M20	Fastsättning av lock	M5 sexkantsskruv med avlångt hål och 10 mm avstånd mellan hål
Tätningmaterial för manöver- och indikeringsenheterna	EPDM	Kapslingens tätningmaterial	Silikon (VMQ)
Vridmoment för lockskrivar	2.5 Nm	Jordningsbultens vridmoment	7.5 Nm
Extern jord	M6 jordningsbultar, rostfritt stål	Intern jord	M6 x 10 jordningsbultar integrerade i locket, rostfritt stål
Förskruvning	VG M20 EXE MS	Märkning	II 2 G Ex d e IIC T ⁺ Gb, II 2 D Ex tb IIIC T ⁺ °C Db
Kabelförskruvningens klämområde, max. 12 mm		Kabelförskruvningens klämområde, min. 3 mm	
Ledardiameter, fintrådig, max.	2.5 mm ²	Monteringstyp	Väggmontering
Yta	Mirror polished	Referensprodukt	KLIPPON STB 1 SS
Slagtalighet	7 joule enligt IEC60079-0	Temperaturklass	T4, T5, T6

KLIPPON CS STB 1-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data


Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)		
Materialdata			
Yta	Mirror polished	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
Allmänna data			
Färgkod	natur	Skyddsklass	IP54, IP66
Färgtabell (jämförbar)	Not specified		
Kapsling			
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)	Borrade hål Sida B	1 x M20
Standard-kännetecken			
Utförande	Ex-godkända kapslingslösningar med styr- och indikeringsenheter	Referensprodukt	KLIPPON STB 1 SS
Klassificeringar			
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON CS STB 1-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



Klippon CS POK 122209 - 4 - LcBmPrLgBmpg

- Actuating and Illuminating
- B: Button
- I: Illuminated butt
- L: Lamp
- o: NO
- m: NC and NO
- e: NC
- g: Green
- r: Red
- e: Emergency Stop
- p: Push
- k: Key
- 3: Positions of the
- Drilling design
- Dimensions
- Enclosure Range
- POK (Polyester)
- K (Aluminium)
- STB (Stainless St)
- Product Name
- Control Station
- Brand Name
- Klippon®