

STARTERKIT WCU 501

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med de helt inkapslade logikmodulerna WCU 501 och WCU 650 kan du övervaka, styra och reglera dina processer även i extrema omgivningsförhållanden. För dessa ändamål har WCU-serien optimala mått och prestanda, och är robust och smidig att använda. Tack vare den grafiska och intuitiva programmeringsmiljön Micon-L kan flexibel omkoppling ske av analoga och digitala ingångar, och även av digitala utgångar. Omfattningen av både programvaran och maskinvaran kan på begäran utökas för att möta kunders specifika behov.

Allmänna beställningsdata

Utförande	graphically programmable logic module incl. programming adapter
Art.nr.	1548720000
Typ	STARTERKIT WCU 501
GTIN (EAN)	4050118354348
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2024-06-30T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	LOGIC UNIT WCU 860S

STARTERKIT WCU 501

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	31 mm	Byggdjup (tum)	1.2205 inch
Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1.5748 inch
Bredd	44 mm	Byggbredd (tum)	1.7323 inch
Nettovikt	70 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------	-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Vibrationstålighet	min. 50 m/s ² (5 g) @ 9... 200 Hz	Montageskena obestyckad	TS 35
--------------------	---	-------------------------	-------

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Jackbara plintar av fjädertyp (0,25–1,5 mm ²)
----------------	--

Systemdata

Gränssnitt	Seriell RS232
------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

