

CLI C 1-3 WS/SW G CD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

CLI C ledarmärkning monteras på ej anslutna ledare. Det finns fyra olika storlekar för märkning av ledare med areor från 0,5 mm² till max. 70 mm². Märkningarna är tryckta och klara för användning. Individuell märkning är möjlig genom att kombinera de enskilda märkningarna.

- Slutna märkhylsor, tillförlitliga och för montering på ej anslutna kablar
- En speciell flexibel bälgprofil säkerställer ett brett användningsområde
- Snabb och enkel att montera – med minimal ansträngning
- Motsvarande tillbehör gör märkning lätt
- Permanent, högkvalitativ märkning
- Hög kontrast för optimal läsbarhet

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, vit |
| Art.nr. | 1568251027 |
| Typ | CLI C 1-3 WS/SW G CD |
| GTIN (EAN) | 4032248441259 |
| Förp. | 500 items |

CLI C 1-3 WS/SW G CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 5 mm | Byggdjup (tum) | 0.1968 inch |
| Höjd | 3 mm | Bygghöjd (tum) | 0.1181 inch |
| Bredd | 4.2 mm | Byggbredd (tum) | 0.1654 inch |
| Nettovikt | 0.08 g | | |

Temperaturer

Temperaturområde för användning -30...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

| | |
|--|--------------------------------------|
| Materialfärg enligt motståndskod | 9 |
| Orientering av texten | vågrätt |
| Typ av märkning | Standard |
| Märkningsmetod | varmpräglad |
| Utförande | CD |
| Bredd | 4.2 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Temperaturområde för användning max. | 80 °C |
| Temperaturområde för användning min. | -30 °C |
| Färgkod | vit |
| Halogener | Ja |
| Grundläggande material | PVC, mjuk, utan kadmium |
| Textsfärg | svart |
| Skrivna tecken | Bokstav, stor |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform Rulle |
| Rekommenderade tillverkare | Process, Maskinbyggnad |
| Antal märkningar per kombination | 1 Reel = Conductor and cable markers |
| Temperaturområde för användning | -30...80 °C |
| Impressum | g |

Ledar- och kabelmärkning

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| Halogener | Ja | Ledardiameter, max. | 4 mm ² |
| Ledardiameter, min. | 1.5 mm ² | Ledarytterdiameter, max. | 5 mm |
| Ledarytterdiameter, min. | 2.5 mm | Ledarytterdiameter | 2.5 - 5 mm |
| Ledararea | 1.5 - 4 mm ² | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Ritningar



Avbildning liknande