

**CLI M 2-4 GE/SW V MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

CLI M märkningar skjuts på remsan CLI MH och fästs med buntband. Systemet lämpar sig speciellt väl för stora lednings- och kabeldiametrar. fördelar:

- Kombinationsmärkning för kabel- och rörmärkning
- En storlek för alla areor från 16 mm<sup>2</sup>
- Obegränsade kombinationsmöjligheter
- Slutna, permanent anbringade märkningar
- Mycket god läsbarhet

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, gul
Art.nr.	<a href="#">1733651681</a>
Typ	CLI M 2-4 GE/SW V MP
GTIN (EAN)	4008190398262
Förp.	100 items

## CLI M 2-4 GE/SW V MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	3 mm	Byggdjup (tum)	0.1181 inch
Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0.1575 inch
Bredd	11.3 mm	Byggbredd (tum)	0.4449 inch
Nettovikt	0.12 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -30...80 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	4		
Orientering av texten	vågrätt		
Typ av märkning	Standard		
Märkningsmetod	varmpräglad		
Utförande	MultiPack		
Bredd	11.3 mm		
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		
Temperaturområde för användning max.	80 °C		
Temperaturområde för användning min.	-30 °C		
Färgkod	gul		
Halogener	Ja		
Grundläggande material	PVC, mjuk, utan kadmium		
Textsfärg	svart		
Skrivna tecken	Bokstav, stor		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Komponentdel	
Rekommenderade tillverkare	Process, Maskinbyggnad		
Antal märkningar per kombination	1 Component part = Conductor and cable markers		
Temperaturområde för användning	-30...80 °C		
Impressum	V		

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	500 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	16 mm <sup>2</sup>	Ledarytterdiameter, max.	317 mm
Ledarytterdiameter, min.	10 mm	Ledarytterdiameter	10 - 317 mm
Ledararea	16 - 500 mm <sup>2</sup>		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Ritningar**



Avbildning liknande

**CLI M 2-4 GE/SW V MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tillbehör**

www.weidmueller.com

**Hållare**

CLI M märkningar skjuts på remsan CLI MH och fästs med buntband. Systemet lämpar sig speciellt väl för stora lednings- och kabeldiametrar. Fördelar:

- Kombinationsmärkning för kabel- och rörmärkning
- En storlek för alla areor från 16 mm<sup>2</sup>
- Obegränsade kombinationsmöjligheter
- Slutna, permanent anbringade märkningar
- Mycket god läsbarhet

**Allmänna beställningsdata**

Typ	CLI MH 110 HSTR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0189400000</a>	CableLine, Tillbehör, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190144784	
Förp.	100 ST	
Typ	CLI MH 70 HSTR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0524400000</a>	CableLine, Tillbehör, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190075057	
Förp.	100 ST	