

## BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Avbildning liknande

Hondelar med fjäderanslutning (PUSH IN) som en jack-bar anslutningsnivå för decentraliserade elektroniska I/O-komponenter; används tillsammans med stiftlistor i delning 3,50 mm.

## Allmänna beställningsdata

|                   |                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande         | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box |
| Art.nr.           | <a href="#">1779870000</a>                                                                                                                  |
| Typ               | BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX                                                                                                                   |
| GTIN (EAN)        | 4032248165193                                                                                                                               |
| Förp.             | 20 items                                                                                                                                    |
| Produktparametrar | IEC: 200 V / 2.2 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16                                                                      |
| Förpackning       | Box                                                                                                                                         |

## BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr. (UR)   | E60693                       |

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 27 mm   | Byggdjup (tum)  | 1.063 inch  |
| Höjd      | 10.3 mm | Bygghöjd (tum)  | 0.4055 inch |
| Bredd     | 42 mm   | Byggbredd (tum) | 1.6535 inch |
| Nettovikt | 11.15 g |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Packaging

|             |          |           |           |
|-------------|----------|-----------|-----------|
| Förpackning | Box      | VPE-längd | 126.00 mm |
| VPE-bredd   | 91.00 mm | VPE-höjd  | 40.00 mm  |

## Typprovningar

|                                                             |               |                                                                                    |                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Test: Hållfasthet för märkningar                            | Standard      | utkast DIN VDE 0627 avsnitt 6.2.2 / 09.91                                          |                                 |
|                                                             | Test          | ursprungsmärkning, typmärkning, raster, typ av material                            |                                 |
|                                                             | Utvärdering   | tillgänglig                                                                        |                                 |
|                                                             | Test          | hållbarhet                                                                         |                                 |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                                                                            |                                 |
| Test: Klämbare area                                         | Standard      | DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 12.99 |                                 |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea                                                    | massiv 0,2 mm <sup>2</sup>      |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea                                                    | flertrådig 0,2 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea                                                    | massiv 1,5 mm <sup>2</sup>      |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea                                                    | flertrådig 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea                                                    | AWG 24/1                        |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea                                                    | AWG 24/19                       |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea                                                    | AWG 16/1                        |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea                                                    | AWG 16/19                       |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                                                                            |                                 |
| Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt | Standard      | DIN EN 60999 avsnitt 8.4 / 04.94                                                   |                                 |
|                                                             | Krav          | 0,2 kg                                                                             |                                 |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea                                                    | flertrådig 0,05 mm <sup>2</sup> |

## BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

|               |               |                                  |                                |
|---------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Frånslagstest | Utvärdering   | godkänd                          |                                |
|               | Krav          | 0,3 kg                           |                                |
|               | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea  | massiv 0,5 mm <sup>2</sup>     |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea  | AWG 24/1                       |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea  | AWG 24/19                      |
|               | Utvärdering   | godkänd                          |                                |
|               | Krav          | 0,4 kg                           |                                |
|               | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea  | massiv 1,5 mm <sup>2</sup>     |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea  | flertrådig 1,5 mm <sup>2</sup> |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea  | AWG 16/1                       |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea  | AWG 16/19                      |
|               | Utvärdering   | godkänd                          |                                |
|               | Standard      | DIN EN 60999 avsnitt 8.5 / 04.94 |                                |
|               | Krav          | ≥10 N                            |                                |
|               | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea  | AWG 24/1                       |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea  | AWG 24/19                      |
|               | Utvärdering   | godkänd                          |                                |
|               | Krav          | ≥30 N                            |                                |
|               | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea  | H05V-U0.5                      |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea  | H05V-K0.5                      |
|               | Utvärdering   | godkänd                          |                                |
|               | Krav          | ≥40 N                            |                                |
|               | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea  | H05V-U1.5                      |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea  | H05V-K1.5                      |
|               | Utvärdering   | godkänd                          |                                |

## Systemvärden

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktfamilj                      | OMNIMATE Signal – serie BL/SL 3.50 |
| Anslutningstyp                     | Fältanslutning                     |
| Ledaranslutningsteknik             | PUSH IN med manöverknapp           |
| Delning i mm (P)                   | 3.50 mm                            |
| Delning i tum (P)                  | 0.138 "                            |
| Ledarutgångsriktning               | 180°                               |
| Antal poler                        | 10                                 |
| L1 i mm                            | 31.50 mm                           |
| L1 i tum                           | 1.240 "                            |
| Antal rader                        | 1                                  |
| Polradstal                         | 2                                  |
| Märkarea                           | 1 mm <sup>2</sup>                  |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 57   | fingersäker                        |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten  |
| Genomgångsmotstånd (6)             | ≤5 mΩ                              |
| Koderbar                           | Ja                                 |
| Avisoleringslängd                  | 8 mm                               |
| Skruvmejselklinga                  | 0,4 x 2,5                          |
| Skruvmejselklinga Norm             | DIN 5264                           |

## BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

|                        |                        |                   |      |         |
|------------------------|------------------------|-------------------|------|---------|
| Stickcykler            | 25                     |                   |      |         |
| Max. instickskraft/pol | 6 N                    |                   |      |         |
| Max. dragkraft/pol     | 6 N                    |                   |      |         |
| Åtdragningsmoment      | Momenttyp              | Skruvfläns        |      |         |
|                        | Användningsinformation | Åtdragningsmoment | min. | 0.15 Nm |
|                        |                        |                   | max. | 0.2 Nm  |

## Materialdata

|                                |               |                                  |             |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| Isoleringsmaterial             | PBT           | Färgkod                          | svart       |
| Färg manöverelement            | grå, röd, blå | Färgtabell (jämförbar)           | RAL 9011    |
| Isoleringsmaterialgrupp        | IIla          | CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 200       |
| Moisture Level (MSL)           |               | Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-0         |
| Kontaktgrundmaterial           | Cu-legering   | Kontaktmaterial                  | Cu-legering |
| Kontaktyta                     | förtennad     | Lagertemperatur, min.            | -40 °C      |
| Lagertemperatur, max.          | 70 °C         | Driftstemperatur, min.           | -50 °C      |
| Driftstemperatur, max          | 75 °C         | Temperaturområde Montage, min.   | -30 °C      |
| Temperaturområde Montage, max. | 75 °C         |                                  |             |

## Anslutningsbara ledare

|                                           |                          |                        |                               |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Anslutningsområde, min.                   | 0.2 mm <sup>2</sup>      |                        |                               |
| Anslutningsområde, max.                   | 1.5 mm <sup>2</sup>      |                        |                               |
| Ledardiameter, AWG, min.                  | AWG 24                   |                        |                               |
| Ledardiameter, AWG, max                   | AWG 16                   |                        |                               |
| entrådig, min. H05(07) V-U                | 0.2 mm <sup>2</sup>      |                        |                               |
| entrådig, max. H05(07) V-U                | 1.5 mm <sup>2</sup>      |                        |                               |
| fintrådig, min. H05(07) V-K               | 0.2 mm <sup>2</sup>      |                        |                               |
| fintrådig, max. H05(07) V-K               | 1.5 mm <sup>2</sup>      |                        |                               |
| med AEH med krage DIN 46 228/4, min.      | 0.2 mm <sup>2</sup>      |                        |                               |
| med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. | 0.75 mm <sup>2</sup>     |                        |                               |
| med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min.        | 0.2 mm <sup>2</sup>      |                        |                               |
| med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max.    | 1 mm <sup>2</sup>        |                        |                               |
| Passtift enligt EN 60999 a x b; ø         | 2,4 mm x 1,5 mm; 1,9mm   |                        |                               |
| Anslutningsbar ledare                     | Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig                     |
|                                           |                          | nominell               | 0.25 mm <sup>2</sup>          |
|                                           | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 10 mm                |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0,25/12 HBL</a>  |
|                                           | Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig                     |
|                                           |                          | nominell               | 0.34 mm <sup>2</sup>          |
|                                           | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 10 mm                |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0,34/12 TK</a>   |
|                                           | Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig                     |
|                                           |                          | nominell               | 0.5 mm <sup>2</sup>           |
|                                           | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 10 mm                |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0,5/14 OR</a>    |
|                                           | Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig                     |
|                                           |                          | nominell               | 0.75 mm <sup>2</sup>          |
|                                           | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 10 mm                |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0,75/14T HBL</a> |

## BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Märkdata enligt CSA

|                                      |                                                                           |                                      |                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                       | CSA                                                                       | Certifikat nr. (CSA)                 | 200039-1202189 |
| Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 50 V                                                                      | Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 50 V           |
| Märkström (användargrupp B / CSA)    | 5 A                                                                       | Märkström (användargrupp D / CSA)    | 5 A            |
| Ledardiameter AWG, min.              | AWG 22                                                                    | Ledardiameter AWG, max.              | AWG 16         |
| Hänvisning till godkännandevärden    | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                      |                |

## Märkdata enligt UL 1059

|                                          |                                                                           |                                          |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Institut (UR)                            | UR                                                                        | Certifikat nr. (UR)                      | E60693 |
| Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 50 V                                                                      | Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 50 V   |
| Märkström (användargrupp B / UL 1059)    | 5 A                                                                       | Märkström (användargrupp D / UL 1059)    | 5 A    |
| Ledardiameter AWG, min.                  | AWG 24                                                                    | Ledardiameter AWG, max.                  | AWG 16 |
| Hänvisning till godkännandevärden        | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                          |        |

## Märkdata enligt IEC

|                                                             |                        |                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| testad enligt standard                                      | IEC 60664-1, IEC 61984 | Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)                   | 2.2 A             |
| Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)                       | 2 A                    | Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)                   | 2.2 A             |
| Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)                       | 2 A                    | Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2  | 200 V             |
| Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2     | 160 V                  | Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/3 | 50 V              |
| Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2      | 2500 V                 | Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2 | 2.5 kV            |
| Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/3 | 0.8 kV                 | Korttidströmhållfasthet                                 | 3 x 1 s mit 120 A |

## Viktig hänvisningstext

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Hänvisningstext | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>P on drawing = pitch</li> <li>Crimp form A for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool are recommended for the largest cable sizes.</li> <li>Total load-carrying capacity of the potential bridges when feeding with 1.5 mm<sup>2</sup> is max. 17.5 A (so the capacity is 2.18 A for poles 2 through 9)</li> <li>Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>Conductor &lt; 0.2 mm<sup>2</sup> tinned</li> <li>Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm</li> <li>In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |  |  |

## Klassificeringar


|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC002638 | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0 | EC002638 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |

### Tekniska data


ECLASS 15.0

27-46-02-02


## Dimensional drawing




## Graph



## Graph




## Produktfördel



Solid PUSH IN contactSafe and durable

## Produktfördel




Multiplies the potentialLow wiring costs

### Produktfördel



PUSH IN - fast and secureInvented by Weidmüller

### Produktfördel



Integrated electronicsFor more space on the circuit board

## BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Kodelement



Kopplar bara vad som hör ihop: Rätt anslutning på rätt ställe.

Kodnings- och förvriddningsskyddselementen tilldelar tydligt anslutande element under tillverkningen och driften

Kodnings- och förvriddningsskyddselementen skjuts in innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen. Alternativen hos Weidmüller: konfigurera enkelt och individuellt online i variantkonfiguratoren och få färdigt förkodat.

En felbestyckning på kretskortet eller felanslutning av anslutningselement är inte längre möjligt.

Fördelen: Ingen felsökning vid tillverkningen och ingen felhantering av användaren.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | BL SL 3.5 KO OR            | Utförande                                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1693430000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, orange, Antal |
| GTIN (EAN) | 4008190867447              | poler: 1                                                        |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                 |
| Typ        | BL SL 3.5 KO SW            | Utförande                                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1610100000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, svart, Antal  |
| GTIN (EAN) | 4008190187637              | 1                                                               |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                 |

## Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | SDS 0.4X2.5X75             | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">9009030000</a> | Skruvmejsel, Skruvmejsel |
| GTIN (EAN) | 4032248266944              |                          |
| Förp.      | 1 ST                       |                          |
| Typ        | SDIS 0.4X2.5X75            | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">9008370000</a> | Skruvmejsel, Skruvmejsel |
| GTIN (EAN) | 4032248056330              |                          |
| Förp.      | 1 ST                       |                          |

**BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****Crimping tools**

Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ        | PZ 1.5                     | Utförande                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">9005990000</a> | Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.14mm², 1.5mm², |
| GTIN (EAN) | 4008190085964              | Trapetspressning                                           |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                            |
| Typ        | PZ 6/5                     | Utförande                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">9011460000</a> | Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.25mm², 6mm²,   |
| GTIN (EAN) | 4008190165352              | Trapetsindent-pressning                                    |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                            |

## BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL 3.50/90F




Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/10/90F 3.2SN DK... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1620140000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190152437              | mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,      |
| Förp.      | 50 ST                      | signalgrön, Box                                                      |

## SLD 3.50/90G




Stiftlist i två våningar SCDV för våglödning med delning 3,50 mm. Kontaktdonet finns som öppet, stängt och i flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. Förpackning i kartong.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 3.50/20/90G 3.2SN O... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1633660000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT           |
| GTIN (EAN) | 4008190258115              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 20, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 20 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                           |

## SLD 3.50/90F



Stiftlist i två våningar SCDV för våglödning med delning 3,50 mm. Kontaktdonet finns som öppet, stängt och i flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. Förpackning i kartong.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 3.50/20/90F 3.2SN O... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1633890000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50    |
| GTIN (EAN) | 4008190258344              | mm, Antal poler: 20, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, |
| Förp.      | 20 ST                      | Box                                                                     |

## BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SLD 3.50/90G




Stiftlist i två våningar SCDV för våglödning med delning 3,50 mm. Kontaktdonet finns som öppet, stängt och i flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. Förpackning i kartong.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 3.50/20/90G 4.5SN B... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1634350000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT           |
| GTIN (EAN) | 4008190258801              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 20, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 |
| Förp.      | 20 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |

## SLD 3.50V/180F




Tvåvånings, förskjuten stiftlist för våglödning med delning 3,50 mm. De finns i stängda sidor och som flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 3.50 V/20/180F 3.2 ... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1641280000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190279684              | mm, Antal poler: 20, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 20 ST                      | orange, Box                                                          |

## SL 3.50/135F



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/10/135F 3.2SN O... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1643410000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190282172              | mm, Antal poler: 10, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 42 ST                      | orange, Box                                                          |

## BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL 3.50/90F




Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/10/90F 3.2SN BK... | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">1681720000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50   |
| GTIN (EAN) | 4008190472528              | mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, |
| Förp.      | 50 ST                      | Box                                                                    |

## SL 3.50/90G



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/10/90G 3.2SN BK... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1689780000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT           |
| GTIN (EAN) | 4008190860738              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |

## SL-SMT 3.5/180G Box



Högtemperaturlålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/10/180G 1.5... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1753062001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR        |
| GTIN (EAN) | 4032248130962              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                             |

## SL-SMT 3.50/180 Box



Högtemperaturlålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/10/180 1.5S... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1760812001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR         |
| GTIN (EAN) | 4032248131273              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                             |

## SL-SMT 3.5/180F Box



Högtemperaturlålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/10/180F 1.5... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1761042001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,   |
| GTIN (EAN) | 4032248131617              | 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, |
| Förp.      | 42 ST                      | svart, Box                                                            |
| Typ        | SL-SMT 3.50/10/180F 1.5... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1761043001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,   |
| GTIN (EAN) | 4032248133420              | 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, |
| Förp.      | 36 ST                      | svart, Tray                                                           |

## BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Motsvarighet

## SL-SMT 3.5/90G Box



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/10/90G 1.5S... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1761622001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248132218              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |

## SL-SMT 3.5/90G Tape



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/10/90G 1.5S... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1761624001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248136063              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 385 ST                     | mm, förtennad, svart, Tape                                           |

## BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMT 3.5/90F Box




Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/10/90F 1.5S... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1762082001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,  |
| GTIN (EAN) | 4032248132492              | 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, |
| Förp.      | 42 ST                      | svart, Box                                                           |

## SL 3.50/90




Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/10/90 3.2SN OR ... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1597290000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190165277              | 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 50 ST                      | orange, Box                                                              |

## SL 3.50/180G



Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/10/180G 3.2SN O... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1604550000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT            |
| GTIN (EAN) | 4008190111663              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                            |
| Typ        | SL 3.50/10/180G 4.5SN O... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1604700000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT            |
| GTIN (EAN) | 4008190058616              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                            |

## SL 3.50/180




Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/10/180 3.2SN OR... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1604850000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190096649              | 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 50 ST                      | orange, Box                                                              |
| Typ        | SL 3.50/10/180 4.5 SN O... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1605000000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190165802              | 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 50 ST                      | orange, Box                                                              |

## SL 3.50/90G



Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/10/90G 3.2SN OR... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1605150000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT           |
| GTIN (EAN) | 4008190183998              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                           |

## BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL 3.50/90




Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/10/90 4.5SN OR ... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1605450000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190138363              | 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 50 ST                      | orange, Box                                                              |

## SL 3.50/90F




Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/10/90F 3.2SN OR... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1607120000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50    |
| GTIN (EAN) | 4008190079710              | mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, |
| Förp.      | 50 ST                      | Box                                                                     |

## SL 3.50/180F



Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/10/180F 3.2SN O... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1607580000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190187545              | mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 50 ST                      | orange, Box                                                          |

## BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL 3.50/90




Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/10/90 4.5SN BK ... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1615360000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190053024              | 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 50 ST                      | svart, Box                                                               |

## SL 3.50/90G




Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/10/90G 4.5SN BK... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1615470000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT           |
| GTIN (EAN) | 4008190055677              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |

## SL 3.50/90F



Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/10/90F 4.5 SN B... | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">1615600000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50   |
| GTIN (EAN) | 4008190057633              | mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad, svart, |
| Förp.      | 50 ST                      | Box                                                                    |

## BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL 3.50/180G




Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/10/180G 4.5SN B... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1616080000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT            |
| GTIN (EAN) | 4008190065973              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                             |

## SL 3.50/180F



Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/10/180F 4.5 SN ... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1616210000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50    |
| GTIN (EAN) | 4008190068929              | mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad, svart, |
| Förp.      | 50 ST                      | Box                                                                     |

## SL-SMT 3.5/90LF Box



Högtemperaturlålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/10/90LF 3.2... | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">1841940000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248353293              | 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,   |
| Förp.      | 42 ST                      | svart, Box                                                             |
| Typ        | SL-SMT 3.50/10/90LF 1.5... | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">1805020000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248268924              | 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,   |
| Förp.      | 42 ST                      | svart, Box                                                             |

## SL-SMT 3.5/180F Box



Högtemperaturlång stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/10/180F 3.2... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1842850000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,   |
| GTIN (EAN) | 4032248354313              | 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, |
| Förp.      | 42 ST                      | svart, Box                                                            |

## SL-SMT 3.5/180G Box



Högtemperaturlång stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/10/180G 3.2... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1836990000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR        |
| GTIN (EAN) | 4032248345076              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                             |

## BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMT 3.5/180LF Box



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/10/180LF 1.... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1804780000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfälans, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248268566              | 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,   |
| Förp.      | 42 ST                      | svart, Box                                                              |
| Typ        | SL-SMT 3.50/10/180LF 3.... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1842620000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfälans, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248353989              | 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,   |
| Förp.      | 42 ST                      | svart, Box                                                              |

## SL-SMT 3.5/90F Box



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/10/90F 3.2S... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1842160000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,  |
| GTIN (EAN) | 4032248353514              | 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, |
| Förp.      | 42 ST                      | svart, Box                                                           |

## BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMT 3.5/90G Box



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/10/90G 3.2S... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1841710000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248353064              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |

## SL-SMT 3.5/90LF Tape



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/10/90LF 1.5... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1005180000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfälans, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248704545              | 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 385 ST                     | svart, Tape                                                             |

## BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-THR 3.5/135F



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/10/135F 3.2... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1003590000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,   |
| GTIN (EAN) | 4032248700219              | 3.50 mm, Antal poler: 10, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, |
| Förp.      | 42 ST                      | svart, Box                                                            |

## SL-SMT 3.5/180G Tape



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/10/180G 1.5... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1753064001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR        |
| GTIN (EAN) | 4032248135660              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 265 ST                     | mm, förtennad, svart, Tape                                            |