

## BCZ 3.81/03/270F SN GN BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktillustration



Avbildning liknande

Hylsdelar med skruvanslutning i klämbyggeteknik för ledaranslutning.

För fri utformning av anslutningsnivån finns tre utgångsriktningar:

- 180° ledare rakt mot anslutningsriktningen
- 90° ledare vinkelrätt uppåt mot anslutningsriktningen
- 270° ledare vinkelrätt neråt mot anslutningsriktningen

För att passa till de mest skilda krav på anslutningen kan tre olika kapslingar väljas:

- Standardkapsling utan fläns
- Fläns med skruv (F)
- Fläns med Weidmüllers patenterade lösgöringsbygel (LR) för verktygslös, låsning och frånskiljning utan brytningar i kontakten

Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas.

### Allmänna beställningsdata

|                   |                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande         | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 3, 270°, Klämbyggeanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box |
| Art.nr.           | <a href="#">1799180000</a>                                                                                                            |
| Typ               | BCZ 3.81/03/270F SN GN BX                                                                                                             |
| GTIN (EAN)        | 4032248244072                                                                                                                         |
| Förp.             | 50 items                                                                                                                              |
| Produktparametrar | IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16                                                             |
| Förpackning       | Box                                                                                                                                   |

## BCZ 3.81/03/270F SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr (cURus) | E60693                       |

## Mått och vikter

|           |          |                 |             |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup      | 19.1     | Byggdjup (tum)  | 0.752 inch  |
| Höjd      | 10.5 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0.4134 inch |
| Bredd     | 21.85 mm | Byggbredd (tum) | 0.8602 inch |
| Nettovikt | 3.84 g   |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | ea9dd4b8-c51f-409c-885a-41700372be61 |

## Packaging

|             |          |           |           |
|-------------|----------|-----------|-----------|
| Förpackning | Box      | VPE-längd | 50.00 mm  |
| VPE-bredd   | 70.00 mm | VPE-höjd  | 105.00 mm |

## Typprovningar

|                                               |                                  |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test: Hållfasthet för märkningar              | Standard                         | DIN EN 61984 avsnitt 7.3.2 / 09.02 med mönster från DIN EN 60068-2-70 / 07.96                                                      |
|                                               | Test                             | ursprungsmärkning, typmärkning, märkspänning, Märkarea, raster, typ av material, godkännande märkning UL, godkännande märkning CSA |
|                                               | Utvärdering                      | tillgänglig                                                                                                                        |
|                                               | Test                             | hållbarhet                                                                                                                         |
|                                               | Utvärdering                      | godkänd                                                                                                                            |
| Test: Felaktig inkoppling (ingen utbytbarhet) | Standard                         | DIN EN 61984 avsnitt 6.3 och 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.06                                                              |
|                                               | Test                             | 180° vridning utan kodningselement                                                                                                 |
|                                               | Utvärdering                      | godkänd                                                                                                                            |
|                                               | Test                             | visuell undersökning                                                                                                               |
|                                               | Utvärdering                      | godkänd                                                                                                                            |
| Test: Klämbare area                           | Standard                         | DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 12.02                                                 |
|                                               | Typ av ledare                    | Typ av ledare och för ledarearea                                                                                                   |
|                                               |                                  | massiv 0,08 mm <sup>2</sup>                                                                                                        |
|                                               |                                  | Typ av ledare och för ledarearea                                                                                                   |
|                                               |                                  | flertrådig 0,08 mm <sup>2</sup>                                                                                                    |
|                                               |                                  | Typ av ledare och för ledarearea                                                                                                   |
|                                               |                                  | massiv 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                         |
|                                               | Typ av ledare och för ledarearea | flertrådig 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                     |
|                                               |                                  | Typ av ledare och för ledarearea                                                                                                   |
|                                               |                                  | AWG 28/1                                                                                                                           |

## Tekniska data

|                                                             |               |                                    |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|
| Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 28/19           |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 16/1            |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 16/19           |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                            |                     |
|                                                             | Standard      | DIN EN 60999-1 avsnitt 9.4 / 12.00 |                     |
|                                                             | Krav          | 0,2 kg                             |                     |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | flertrådig 0,25 mm² |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 28/1            |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 28/19           |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                            |                     |
|                                                             | Krav          | 0,3 kg                             |                     |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | massiv 0,5 mm²      |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                            |                     |
|                                                             | Krav          | 0,4 kg                             |                     |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | massiv 1,5 mm²      |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | flertrådig 1,5 mm²  |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 16/1            |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 16/19           |
| Utvärdering                                                 | godkänd       |                                    |                     |
| Frånslagstest                                               | Standard      | DIN EN 60999-1 avsnitt 9.5 / 12.00 |                     |
|                                                             | Krav          | ≥10 N                              |                     |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | flertrådig 0,25 mm² |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 28/1            |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 28/19           |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                            |                     |
|                                                             | Krav          | ≥20 N                              |                     |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | H05V-U0.5           |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                            |                     |
|                                                             | Krav          | ≥40 N                              |                     |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | H07V-U1.5           |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | H07V-K1.5           |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 16/1            |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 16/19           |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                            |                     |

## Systemvärden

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Produktfamilj          | OMNIMATE Signal – serie BC/SC 3.81 |
| Anslutningstyp         | Fältanslutning                     |
| Ledaranslutningsteknik | Klämbygelanslutning                |
| Delning i mm (P)       | 3.81 mm                            |
| Delning i tum (P)      | 0.150 "                            |

## BCZ 3.81/03/270F SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

|                                    |                                   |                   |      |         |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------|---------|
| Ledarutgångsriktning               | 270°                              |                   |      |         |
| Antal poler                        | 3                                 |                   |      |         |
| L1 i mm                            | 7.62 mm                           |                   |      |         |
| L1 i tum                           | 0.300 "                           |                   |      |         |
| Antal rader                        | 1                                 |                   |      |         |
| Polradstal                         | 1                                 |                   |      |         |
| Märkarea                           | 1 mm²                             |                   |      |         |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 57   | fingersäker                       |                   |      |         |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten |                   |      |         |
| Genomgångsmotstånd (6)             | ≤5 mΩ                             |                   |      |         |
| Koderbar                           | Ja                                |                   |      |         |
| Avisoleringslängd                  | 7 mm                              |                   |      |         |
| Klämskruv                          | M 2                               |                   |      |         |
| Skruvmejselklinga                  | 0,4 x 2,5                         |                   |      |         |
| Skruvmejselklinga Norm             | DIN 5264                          |                   |      |         |
| Stickcykler                        | 25                                |                   |      |         |
| Max. instickskraft/pol             | 7 N                               |                   |      |         |
| Max. dragkraft/pol                 | 5 N                               |                   |      |         |
| Åtdragningsmoment                  | Momenttyp                         | Ledaranslutning   |      |         |
|                                    | Användningsinformation            | Åtdragningsmoment | min. | 0.2 Nm  |
|                                    |                                   |                   | max. | 0.25 Nm |
|                                    | Momenttyp                         | Skruvfläns        |      |         |
|                                    | Användningsinformation            | Åtdragningsmoment | min. | 0.15 Nm |
|                                    |                                   |                   | max. | 0.2 Nm  |

## Materialdata

|                                  |                               |                                |           |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Isoleringsmaterial               | PA 66 GF 30                   | Färgkod                        | grön      |
| Färgtabell (jämförbar)           | RAL 6032                      | Isoleringsmaterialgrupp        | II        |
| CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 550                         | Isolationsmotstånd             | ≥ 108 Ω   |
| Moisture Level (MSL)             |                               | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0       |
| Kontaktmaterial                  | Cu-legering                   | Kontaktyta                     | förtennad |
| Skiktstruktur för stiftkontakten | 0.5...1.5 µm Cu / 2...5 µm Sn | Lagertemperatur, min.          | -40 °C    |
| Lagertemperatur, max.            | 70 °C                         | Driftstemperatur, min.         | -50 °C    |
| Driftstemperatur, max            | 120                           | Temperaturområde Montage, min. | -25 °C    |
| Temperaturområde Montage, max.   | 120 °C                        |                                |           |

## Anslutningsbara ledare

|                                           |                          |          |                     |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|
| Anslutningsområde, min.                   | 0.08 mm <sup>2</sup>     |          |                     |
| Anslutningsområde, max.                   | 1.5 mm <sup>2</sup>      |          |                     |
| Ledardiameter, AWG, min.                  | AWG 28                   |          |                     |
| Ledardiameter, AWG, max                   | AWG 16                   |          |                     |
| entrådig, min. H05(07) V-U                | 0.2 mm <sup>2</sup>      |          |                     |
| entrådig, max. H05(07) V-U                | 1.5 mm <sup>2</sup>      |          |                     |
| fintrådig, min. H05(07) V-K               | 0.2 mm <sup>2</sup>      |          |                     |
| fintrådig, max. H05(07) V-K               | 1.5 mm <sup>2</sup>      |          |                     |
| med AEH med krage DIN 46 228/4, min.      | 0.2 mm <sup>2</sup>      |          |                     |
| med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>      |          |                     |
| med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min.        | 0.2 mm <sup>2</sup>      |          |                     |
| med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max.    | 1.5 mm <sup>2</sup>      |          |                     |
| Passtift enligt EN 60999 a x b; ø         | 2,4 mm x 1,5 mm          |          |                     |
| Anslutningsbar ledare                     | Ledarens anslutningsarea | Typ      | fintrådig           |
|                                           |                          | nominell | 0.5 mm <sup>2</sup> |

## BCZ 3.81/03/270F SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

|                          |                        |                         |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 6 mm           |
|                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0,5/6</a>  |
| Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig               |
|                          | nominell               | 0.75 mm <sup>2</sup>    |
| kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 6 mm           |
|                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.75/6</a> |
| Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig               |
|                          | nominell               | 1 mm <sup>2</sup>       |
| kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 6 mm           |
|                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H1.0/6</a>  |
| Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig               |
|                          | nominell               | 1.5 mm <sup>2</sup>     |
| kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 7 mm           |
|                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H1.5/7</a>  |

Referenstext Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P). Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.

## Märkdata enligt CSA

|                                      |                                                                           |                                      |                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                       | CSA                                                                       | Certifikat nr. (CSA)                 | 200039-1121690 |
| Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V                                                                     | Märkspänning (användargrupp C / CSA) | 50 V           |
| Märkström (användargrupp B / CSA)    | 8 A                                                                       | Märkström (användargrupp C / CSA)    | 8 A            |
| Ledardiameter AWG, min.              | AWG 28                                                                    | Ledardiameter AWG, max.              | AWG 16         |
| Hänvisning till godkännandevärden    | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                      |                |

## Märkdata enligt UL 1059

|                                          |                                                                           |                                          |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Institut (cURus)                         | CURUS                                                                     | Certifikat nr (cURus)                    | E60693 |
| Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V                                                                     | Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V  |
| Märkström (användargrupp B / UL 1059)    | 10 A                                                                      | Märkström (användargrupp D / UL 1059)    | 10 A   |
| Ledardiameter AWG, min.                  | AWG 28                                                                    | Ledardiameter AWG, max.                  | AWG 16 |
| Hänvisning till godkännandevärden        | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                          |        |

## Märkdata enligt IEC

|                                                             |                        |                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| testad enligt standard                                      | IEC 60664-1, IEC 61984 | Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)                     | 17.5 A          |
| Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)                       | 15.9 A                 | Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)                     | 17.5 A          |
| Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)                       | 14.1 A                 | Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2    | 320 V           |
| Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2     | 160 V                  | Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutningsgrad III/3 | 160 V           |
| Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2      | 2.5 kV                 | Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2   | 2.5 kV          |
| Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/3 | 2.5 kV                 | Korttidströmhållfasthet                                   | 3 x 1s mit 76 A |

## Viktig hänvisningstext

|                 |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


**Tekniska data**

designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.


## Hänvisningstext

- Additional variants on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months


## Dimensional drawing




## Graph




## Graph



## Graph



## Graph



## BCZ 3.81/03/270F SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SC 3.81/90G



Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning parallellt med kretskortet (liggande) och finns som sluten (G) variant och med skruvfläns (F).

Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas och har dessutom fäste för ljusledare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC 3.81/03/90G 3.2SN OR... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1942040000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT              |
| GTIN (EAN) | 4032248655519              | lödanslutning, 3.81 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 138 ST                     | förtennad, orange, Box                                                  |

## SC-SMT 3.81/180G Tape



Temperaturbeständig stiftlist (SC-SMT 180G) i delning 3,81 mm (0.15")

- Stickriktning lodrät mot kretskort (stående)
- sluten (G)
- Utförande förpackad i kartong (BX) eller antistatiskt på rulle (Tape-on-Reel, RL)


- Valfri sticklängd 1,5 mm eller 3,2 mm

Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC-SMT 3.81/03/180G 1.5... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1864060000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248429189              | lödanslutning, 3.81 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 300 ST                     | mm, förtennad, svart, Tape                                           |

## SC-SMT 3.81/90G Box



Temperaturbeständig stiftlist (SC-SMT 90G) i delning 3,81 mm (0.15")

- Anslutningsriktning parallellt med kretskort (liggande)
- sluten (G)
- Utförande förpackad i kartong (BX) eller antistatiskt på rulle (Tape-on-Reel, RL)

- Valfri sticklängd 1,5 mm eller 3,2 mm

Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC-SMT 3.81/03/90G 1.5S... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1862970000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR          |
| GTIN (EAN) | 4032248428076              | lödanslutning, 3.81 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, |
| Förp.      | 50 ST                      | förtennad, svart, Box                                                   |

## BCZ 3.81/03/270F SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC-SMT 3.81/03/90G 3.2S... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1862480000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR          |
| GTIN (EAN) | 4032248427659              | lödanslutning, 3.81 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 50 ST                      | förtennad, svart, Box                                                   |

## SC-SMT 3.81/180G Box



Temperaturbeständig stiftlist (SC-SMT 180G) i delning 3,81 mm (0.15")


- Stickriktning lodrät mot kretskort (stående)
- sluten (G)
- Utförande förpackad i kartong (BX) eller antistatiskt på rulle (Tape-on-Reel, RL)

Valfri sticklängd 1,5 mm eller 3,2 mm  
Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC-SMT 3.81/03/180G 1.5... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1863730000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248428809              | lödanslutning, 3.81 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |

## SC-SMT 3.81/90G Tape



Temperaturbeständig stiftlist (SC-SMT 90G) i delning 3,81 mm (0.15")

- Anslutningsriktning parallellt med kretskort (liggande)
- sluten (G)
- Utförande förpackad i kartong (BX) eller antistatiskt på rulle (Tape-on-Reel, RL)

Valfri sticklängd 1,5 mm eller 3,2 mm  
Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC-SMT 3.81/03/90G 1.5S... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1863150000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR          |
| GTIN (EAN) | 4032248428342              | lödanslutning, 3.81 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, |
| Förp.      | 400 ST                     | förtennad, svart, Tape                                                  |
| Typ        | SC-SMT 3.81/03/90G 3.2S... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1862840000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR          |
| GTIN (EAN) | 4032248427789              | lödanslutning, 3.81 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 400 ST                     | förtennad, svart, Tape                                                  |

## BCZ 3.81/03/270F SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SC-SMT 3.81/180G Box



Temperaturbeständig stiftlist (SC-SMT 180G) i delning 3,81 mm (0.15")


- Stickriktning lodrätt mot kretskort (stående)
- sluten (G)
- Utförande förpackad i kartong (BX) eller antistatiskt på rulle (Tape-on-Reel, RL)
- Valfri sticklängd 1,5 mm eller 3,2 mm

Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC-SMT 3.81/03/180G 3.2... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1862940000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248428120              | lödanslutning, 3.81 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |

## SC 3.81/180G




Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning lodrätt mot kretskortet (stående) och finns som sluten (G) variant och med skruvfläns (F).

Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC 3.81/03/180G 3.2SN G... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1793620000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT           |
| GTIN (EAN) | 4032248230747              | lödanslutning, 3.81 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 138 ST                     | mm, förtennad, blekgreen, Box                                        |

## SC 3.81/90G



Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning parallellt med kretskortet (liggande) och finns som sluten (G) variant och med skruvfläns (F).

Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas och har dessutom fäste för ljusledare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC 3.81/03/90G 3.2SN GN... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1793250000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT              |
| GTIN (EAN) | 4032248227723              | lödanslutning, 3.81 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 138 ST                     | förtennad, blekgreen, Box                                               |


## BCZ 3.81/03/270F SN GN BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SC 3.81/180G




Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning lodrätt mot kretskortet (stående) och finns som sluten (G) variant och med skruvfläns (F).

Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC 3.81/03/180G 3.2SN B... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1793530000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT           |
| GTIN (EAN) | 4032248230440              | lödanslutning, 3.81 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |

## SC 3.81/90G




Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning parallellt med kretskortet (liggande) och finns som sluten (G) variant och med skruvfläns (F).

Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas och har dessutom fäste för ljusledare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC 3.81/03/90G 3.2SN BK... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1793140000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT              |
| GTIN (EAN) | 4032248227631              | lödanslutning, 3.81 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 138 ST                     | förtennad, svart, Box                                                   |

## SC 3.81/180G



Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning lodrätt mot kretskortet (stående) och finns som sluten (G) variant och med skruvfläns (F).

Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC 3.81/03/180G 3.2SN O... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1942850000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT           |
| GTIN (EAN) | 4032248654741              | lödanslutning, 3.81 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 138 ST                     | mm, förtennad, orange, Box                                           |

## BCZ 3.81/03/270F SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SC 3.81/90F




Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning parallellt med kretskortet (liggande) och finns som sluten (G) variant och med skruvfläns (F).

Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas och har dessutom fäste för ljusledare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC 3.81/03/90F 3.2SN OR... | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">1942460000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.81   |
| GTIN (EAN) | 4032248655137              | mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, |
| Förp.      | 78 ST                      | Box                                                                    |

## SC-SMT 3.81/90LF Box



Temperaturbeständig stiftlist (SC-SMT 90LF) i delning 3,81 mm (0.15")

- Anslutningsriktning parallellt med kretskort (liggande)
- med lödfläns (LF).
- Utförande förpackad i kartong (BX) eller antistatiskt på rulle (Tape-on-Reel, RL)

• Valfri sticklängd 1,5 mm eller 3,2 mm  
Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC-SMT 3.81/03/90LF 3.2... | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">1863680000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248428861              | 3.81 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 50 ST                      | svart, Box                                                             |
| Typ        | SC-SMT 3.81/03/90LF 1.5... | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">1862580000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248427543              | 3.81 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 50 ST                      | svart, Box                                                             |

## SC-SMT 3.81/90LF Tape



Temperaturbeständig stiftlist (SC-SMT 90LF) i delning 3,81 mm (0.15")

- Anslutningsriktning parallellt med kretskort (liggande)
- med lödfläns (LF).
- Utförande förpackad i kartong (BX) eller antistatiskt på rulle (Tape-on-Reel, RL)

• Valfri sticklängd 1,5 mm eller 3,2 mm  
Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas.

## BCZ 3.81/03/270F SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC-SMT 3.81/03/90LF 3.2... | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">1863970000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248429219              | 3.81 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 400 ST                     | svart, Tape                                                            |

## SC-SMT 3.81/180LF Box



Temperaturbeständig stiftlist (SC-SMT 180LF) i delning 3,81 mm (0.15")

- Stickriktning lodrät mot kretskort (stående)
- med lödfläns (LF).
- Utförande förpackad i kartong (BX) eller antistatiskt på rulle (Tape-on-Reel, RL)

• Valfri sticklängd 1,5 mm eller 3,2 mm  
Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC-SMT 3.81/03/180LF 1.... | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">1864080000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248429288              | 3.81 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,   |
| Förp.      | 50 ST                      | svart, Box                                                             |

## SC-SMT 3.81/180LF Tape



Temperaturbeständig stiftlist (SC-SMT 180LF) i delning 3,81 mm (0.15")

- Stickriktning lodrät mot kretskort (stående)
- med lödfläns (LF).
- Utförande förpackad i kartong (BX) eller antistatiskt på rulle (Tape-on-Reel, RL)

• Valfri sticklängd 1,5 mm eller 3,2 mm  
Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC-SMT 3.81/03/180LF 1.... | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">1864230000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248429530              | 3.81 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,   |
| Förp.      | 300 ST                     | svart, Tape                                                            |

## BCZ 3.81/03/270F SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SC-SMT 3.81/180LF Box



Temperaturbeständig stiftlist (SC-SMT 180LF) i delning 3,81 mm (0.15")


- Stickriktning lodrät mot kretskort (stående)
- med lödfäns (LF).
- Utförande förpackad i kartong (BX) eller antistatiskt på rulle (Tape-on-Reel, RL)
- Valfri sticklängd 1,5 mm eller 3,2 mm

Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC-SMT 3.81/03/180LF 3...  | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1863250000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfäns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248428441              | 3.81 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,  |
| Förp.      | 50 ST                      | svart, Box                                                            |

## SC-SMT 3.81/90LF Tape



Temperaturbeständig stiftlist (SC-SMT 90LF) i delning 3,81 mm (0.15")


- Anslutningsriktning parallellt med kretskort (liggande)
- med lödfäns (LF).
- Utförande förpackad i kartong (BX) eller antistatiskt på rulle (Tape-on-Reel, RL)
- Valfri sticklängd 1,5 mm eller 3,2 mm

Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC-SMT 3.81/03/90LF 1.5... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1862750000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfäns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248427956              | 3.81 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,   |
| Förp.      | 400 ST                     | svart, Tape                                                           |

## SC 3.81/180F



Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning lodrätt mot kretskortet (stående) och finns som sluten (G) variant och med skruvfäns (F).

Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC 3.81/03/180F 3.2SN G... | Utförande                                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1793800000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fäns, THT lödanslutning, 3.81 |
| GTIN (EAN) | 4032248230921              | mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 78 ST                      | blekgrön, Box                                                       |

## BCZ 3.81/03/270F SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SC 3.81/90F




Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning parallellt med kretskortet (liggande) och finns som sluten (G) variant och med skruvfläns (F).

Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas och har dessutom fäste för ljusledare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC 3.81/03/90F 3.2SN BK... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1793340000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.81  |
| GTIN (EAN) | 4032248378333              | mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, |
| Förp.      | 78 ST                      | Box                                                                   |

## SC 3.81/180F




Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning lodrätt mot kretskortet (stående) och finns som sluten (G) variant och med skruvfläns (F).

Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC 3.81/03/180F 3.2SN B... | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">1793710000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.81   |
| GTIN (EAN) | 4032248230839              | mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, |
| Förp.      | 78 ST                      | Box                                                                    |

## SC 3.81/90F



Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning parallellt med kretskortet (liggande) och finns som sluten (G) variant och med skruvfläns (F).

Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas och har dessutom fäste för ljusledare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC 3.81/03/90F 3.2SN GN... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1793430000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.81 |
| GTIN (EAN) | 4032248228508              | mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,       |
| Förp.      | 78 ST                      | blekgrön, Box                                                        |

## BCZ 3.81/03/270F SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Motsvarighet

## SC 3.81/180F



Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning lodrätt mot kretskortet (stående) och finns som sluten (G) variant och med skruvfläns (F).

Weidmüller stiftlistor i delning 3,81 mm (0.15") har en layout som är kompatibel med vanligen förekommande stiftlistor och har plats för märkning samt kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC 3.81/03/180F 3.2SN O... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1943190000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.81    |
| GTIN (EAN) | 4032248654406              | mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, |
| Förp.      | 78 ST                      | Box                                                                     |