

SAISWZ-M-4D-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



M12-kontakt don i IP 67 finns med skruv- eller fjäderanslutning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fältanslutningsbar anslutning, M12
Art.nr.	1803930001
Typ	SAISWZ-M-4D-6/8-M12
GTIN (EAN)	4032248647958
Förp.	1 items

SAISWZ-M-4D-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 61.72 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Kodering	D-kodad
Kontaktyta	förgylld	Anslutningstyp	Fjäderanslutning
Kapslingsmaterial	CuZn	Isolationsmotstånd	108 Ω
Kabeldiameter max.	8 mm	Kabeldiameter min.	6 mm
Ledardiameter, max.	0.5 mm ²	Ledardiameter, min.	0.25 mm ²
Nominell spänning	250 V	Märkström	4 A
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 100
Nedsmutningsgrad	3	Kontakttyp	Hane
Skärmanslutning	Ja	Material låsring	Zinkpressgjutning
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 ° C	Anslutningsarea max.	0.5 mm ²
Anslutningsarea min.	0.14 mm ²		

Allmänna data

Antal poler	4	Anslutning 1	M12
Anslutning 2	Tension-clamp	Kapslingsmaterial	CuZn
Anslutningsgंगा	M12	Kontaktyta	förgylld
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 100

Allmänna standarder

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-101

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd 108 Ω Nominell spänning 250 V

Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-101

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16

Tekniska data

ECLASS 15.0

27-44-01-16

Polschema

