


**BL 3.50/09/270F SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Hylslister med skruvanslutning i klämbygelt teknik för ledaranslutning med raster 3,50 mm. De har plats för märkning och kan kodas.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande         | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 9, 270°, Klämbygeltanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box |
| Art.nr.           | <a href="#">1640000000</a>                                                                                                             |
| Typ               | BL 3.50/09/270F SN OR BX                                                                                                               |
| GTIN (EAN)        | 4008190277550                                                                                                                          |
| Förp.             | 48 items                                                                                                                               |
| Produktparametrar | IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14                                                                 |
| Förpackning       | Box                                                                                                                                    |

## Technical data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr. (UR)   | E60693                       |

## Mått och vikter

|           |          |                 |             |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup      | 22.45 mm | Byggdjup (tum)  | 0.8839 inch |
| Höjd      | 12 mm    | Bygghöjd (tum)  | 0.4724 inch |
| Bredd     | 38.5 mm  | Byggbredd (tum) | 1.5157 inch |
| Nettovikt | 9.56 g   |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                             |                                |                  |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
|                             |                                |                  |
|                             |                                |                  |
| RoHS-kompatibilitetsstatus  | Kompatibel utan undantag       |                  |
| REACH SVHC                  | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |                  |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind               | 0,441 kg CO2 eq. |

## Packaging

|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Förpackning | Box       | VPE-längd | 348.00 mm |
| VPE-bredd   | 142.00 mm | VPE-höjd  | 31.00 mm  |

## Typprovningar

|                                               |               |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Test: Hållfasthet för märkningar              | Standard      | DIN EN 61984 avsnitt 7.3.2 / 09.02 med mönster från DIN EN 60068-2-70 / 07.96      |
|                                               | Test          | ursprungsmärkning, typmärkning, godkännande märkning SEV, godkännande märkning CSA |
|                                               | Utvärdering   | tillgänglig                                                                        |
|                                               | Test          | hållbarhet                                                                         |
| Test: Felaktig inkoppling (ingen utbytbarhet) | Utvärdering   | godkänd                                                                            |
|                                               | Standard      | DIN EN 61984 avsnitt 6.3 och 6.9.1 / 09.02, DIN IEC 60512 del 7 avsnitt 5 / 05.94  |
|                                               | Test          | 180° vridning med kodningselement                                                  |
|                                               | Utvärdering   | godkänd                                                                            |
| Test: Klämbare area                           | Standard      | DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 12.99 |
|                                               | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledarearea    massiv 0,2 mm <sup>2</sup>                     |
|                                               |               | Typ av ledare och för ledarearea    flertrådig 0,2 mm <sup>2</sup>                 |
|                                               |               | Typ av ledare och för ledarearea    massiv 1,5 mm <sup>2</sup>                     |
|                                               |               | Typ av ledare och för ledarearea    flertrådig 1,5 mm <sup>2</sup>                 |
|                                               |               | Typ av ledare och för ledarearea    AWG 28/1                                       |
|                                               |               | Typ av ledare och för ledarearea    AWG 28/19                                      |
|                                               |               | Typ av ledare och för ledarearea    AWG 16/1                                       |
|                                               |               | Typ av ledare och för ledarearea    AWG 16/19                                      |

## BL 3.50/09/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                                             |               |                                 |                                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt | Utvärdering   |                                 | godkänd                            |
|                                                             | Standard      |                                 | DIN EN 60999-1 avsnitt 9.4 / 12.00 |
|                                                             | Krav          |                                 | 0,2 kg                             |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea | AWG 28/1                           |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea | AWG 28/19                          |
|                                                             | Utvärdering   |                                 | godkänd                            |
|                                                             | Krav          |                                 | 0,3 kg                             |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea | 2 × AWG 24/1                       |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea | 2 × AWG 24/19 med ändhylsa         |
|                                                             | Utvärdering   |                                 | godkänd                            |
| Fråslagstest                                                | Standard      |                                 | DIN EN 60999-1 avsnitt 9.5 / 12.00 |
|                                                             | Krav          |                                 | ≥5 N                               |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea | AWG 28/1                           |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea | AWG 28/19                          |
|                                                             | Utvärdering   |                                 | godkänd                            |
|                                                             | Krav          |                                 | ≥10 N                              |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea | 2 × AWG 24/1                       |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea | 2 × AWG 24/19 med ändhylsa         |
|                                                             | Utvärdering   |                                 | godkänd                            |
|                                                             | Krav          |                                 | ≥40 N                              |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea | H05V-U1.5                          |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea | H05V-K1.5                          |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea | AWG 16/7                           |
|                                                             | Utvärdering   |                                 | godkänd                            |

## Systemvärden

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktfamilj                      | OMNIMATE Signal – serie BL/SL 3.50 |
| Anslutningstyp                     | Fältanslutning                     |
| Ledaranslutningsteknik             | Klämbygelanslutning                |
| Delning i mm (P)                   | 3.50 mm                            |
| Delning i tum (P)                  | 0.138 "                            |
| Ledarutgångsriktning               | 270°                               |
| Antal poler                        | 9                                  |
| L1 i mm                            | 28.00 mm                           |
| L1 i tum                           | 1.102 "                            |
| Antal rader                        | 1                                  |
| Polradstal                         | 1                                  |
| Märkarea                           | 1.5 mm <sup>2</sup>                |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 57   | fingersäker                        |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten  |

## BL 3.50/09/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                        |                         |                   |              |
|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Skyddsklass            | IP20, komplett monterad |                   |              |
| Genomgångsmotstånd (6) | ≤5 mΩ                   |                   |              |
| Koderbar               | Ja                      |                   |              |
| Avisoleringslängd      | 6 mm                    |                   |              |
| Klämskruv              | M 2                     |                   |              |
| Skruvmejselklinga      | 0,4 x 2,5               |                   |              |
| Skruvmejselklinga Norm | DIN 5264                |                   |              |
| Stickcykler            | 25                      |                   |              |
| Max. instickskraft/pol | 7 N                     |                   |              |
| Max. dragkraft/pol     | 5 N                     |                   |              |
| Åtdragningsmoment      | Momenttyp               | Ledaranslutning   |              |
|                        | Användningsinformation  | Åtdragningsmoment | min. 0.2 Nm  |
|                        |                         |                   | max. 0.25 Nm |
|                        | Momenttyp               | Skruvfläns        |              |
|                        | Användningsinformation  | Åtdragningsmoment | min. 0.15 Nm |
|                        |                         |                   | max. 0.2 Nm  |

## Materialdata

|                                  |                            |                                |           |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Isoleringsmaterial               | PBT                        | Färgkod                        | orange    |
| Färgtabell (jämförbar)           | RAL 2000                   | Isoleringsmaterialgrupp        | IIIa      |
| CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 200                      | Isolationsmotstånd             | ≥ 108 Ω   |
| Moisture Level (MSL)             |                            | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0       |
| Kontaktmaterial                  | Cu-legering                | Kontaktyta                     | förtennad |
| Skiktstruktur för stiftkontakten | 4...8 µm Sn hot-dip tinned | Lagertemperatur, min.          | -40 °C    |
| Lagertemperatur, max.            | 70 °C                      | Driftstemperatur, min.         | -50 °C    |
| Driftstemperatur, max.           | 100 °C                     | Temperaturområde Montage, min. | -30 °C    |
| Temperaturområde Montage, max.   | 100 °C                     |                                |           |

## Anslutningsbara ledare

|                                           |                          |                        |                            |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| Anslutningsområde, min.                   | 0.08 mm <sup>2</sup>     |                        |                            |
| Anslutningsområde, max.                   | 1.5 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| Ledardiameter, AWG, min.                  | AWG 28                   |                        |                            |
| Ledardiameter, AWG, max.                  | AWG 14                   |                        |                            |
| entrådig, min. H05(07) V-U                | 0.2 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| entrådig, max. H05(07) V-U                | 1.5 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| fintrådig, min. H05(07) V-K               | 0.2 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| fintrådig, max. H05(07) V-K               | 1.5 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| med AEH med krage DIN 46 228/4, min.      | 0.2 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min.        | 0.2 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max.    | 1.5 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| Passtift enligt EN 60999 a x b; ø         | 2,4 mm x 1,5 mm          |                        |                            |
| Anslutningsbar ledare                     | Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig                  |
|                                           |                          | nominell               | 0.5 mm <sup>2</sup>        |
|                                           | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 8 mm              |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.5/12 OR</a> |
|                                           |                          | Avisoleringslängd      | nominell 6 mm              |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.5/6</a>     |
|                                           | Ledarens anslutningsarea | Typ                    | fintrådig                  |
|                                           |                          | nominell               | 0.75 mm <sup>2</sup>       |
|                                           | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 8 mm              |
|                                           |                          |                        |                            |

## BL 3.50/09/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                          |  |                        |                              |
|--------------------------|--|------------------------|------------------------------|
|                          |  | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0,75/12 W</a>   |
|                          |  | Avisoleringslängd      | nominell 6 mm                |
|                          |  | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0,75/6</a>      |
| Ledarens anslutningsarea |  | Typ                    | fintrådig                    |
|                          |  | nominell               | 1 mm <sup>2</sup>            |
| kabelsko                 |  | Avisoleringslängd      | nominell 8 mm                |
|                          |  | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H1,0/12 GE</a>   |
|                          |  | Avisoleringslängd      | nominell 6 mm                |
|                          |  | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H1,0/6</a>       |
| Ledarens anslutningsarea |  | Typ                    | fintrådig                    |
|                          |  | nominell               | 0.25 mm <sup>2</sup>         |
| kabelsko                 |  | Avisoleringslängd      | nominell 8 mm                |
|                          |  | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0,25/10 HBL</a> |
|                          |  | Avisoleringslängd      | nominell 5 mm                |
|                          |  | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0,25/5</a>      |
| Ledarens anslutningsarea |  | Typ                    | fintrådig                    |
|                          |  | nominell               | 0.34 mm <sup>2</sup>         |
| kabelsko                 |  | Avisoleringslängd      | nominell 8 mm                |
|                          |  | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0,34/10 TK</a>  |

Referenstext Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P). Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.

## Märkdata enligt CSA

|                                      |                                                                           |                                      |                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                       | CSA                                                                       | Certifikat nr. (CSA)                 | 154685-1318353 |
| Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V                                                                     | Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 300 V          |
| Märkström (användargrupp B / CSA)    | 10 A                                                                      | Märkström (användargrupp D / CSA)    | 10 A           |
| Ledardiameter AWG, min.              | AWG 28                                                                    | Ledardiameter AWG, max.              | AWG 14         |
| Hänvisning till godkännandevärden    | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                      |                |

## Märkdata enligt UL 1059

|                                          |                                                                           |                                          |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Institut (UR)                            | UR                                                                        | Certifikat nr. (UR)                      | E60693 |
| Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V                                                                     | Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V  |
| Märkström (användargrupp B / UL 1059)    | 8 A                                                                       | Märkström (användargrupp D / UL 1059)    | 8 A    |
| Ledardiameter AWG, min.                  | AWG 28                                                                    | Ledardiameter AWG, max.                  | AWG 14 |
| Hänvisning till godkännandevärden        | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                          |        |

## Märkdata enligt IEC

|                                                         |                        |                                                           |       |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| testad enligt standard                                  | IEC 60664-1, IEC 61984 | Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)                     | 12 A  |
| Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)                   | 10 A                   | Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)                     | 10 A  |
| Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)                   | 8 A                    | Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2    | 320 V |
| Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2 | 160 V                  | Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutningsgrad III/3 | 160 V |

## Technical data

|                                                                 |        |                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Märkspänning vid överspänningsk./<br>Nedsmutningsgrad II/2      | 2.5 kV | Märkspänning vid överspänningsk./<br>Nedsmutningsgrad III/2 | 2.5 kV           |
| Märkstötspänning vid överspänningsk./<br>Nedsmutningsgrad III/3 | 2.5 kV | Korttidströmhållfasthet                                     | 3 x 1s mit 100 A |

## Viktig hänvisningstext


|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hänvisningstext | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm</li> <li>• Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## Klassificeringar


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Drawings


### Produktillustration




### Dimensional drawing



### Graph




### Graph



## Accessories

## Kodelement



Kopplar bara vad som hör ihop: Rätt anslutning på rätt ställe.

Kodnings- och förvriddningsskyddselementen tilldelar tydligt anslutande element under tillverkningen och driften

Kodnings- och förvriddningsskyddselementen skjuts in innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen. Alternativen hos Weidmüller: konfigurera enkelt och individuellt online i variantkonfiguratorn och få färdigt förkodat.

En felbestyckning på kretskortet eller felanslutning av anslutningselement är inte längre möjligt.

Fördelen: Ingen felsökning vid tillverkningen och ingen felhantering av användaren.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BL SL 3.5 KO OR            | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1693430000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, orange, Antal       |
| GTIN (EAN) | 4008190867447              | poler: 1                                                              |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                       |
| Typ        | BL SL 3.5 KO SW            | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1610100000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4008190187637              | 1                                                                     |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                       |

## BL 3.50/09/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SLD 3.50/90




Stiftlist i två våningar SCDV för våglödning med delning 3,50 mm. Kontaktdonet finns som öppet, stängt och i flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. Förpackning i kartong.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 3.50/18/90 3.2SN OR... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1633420000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190257873              | 3.50 mm, Antal poler: 18, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 20 ST                      | orange, Box                                                              |

## SLD 3.50/90G



Stiftlist i två våningar SCDV för våglödning med delning 3,50 mm. Kontaktdonet finns som öppet, stängt och i flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. Förpackning i kartong.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 3.50/18/90G 3.2SN O... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1633650000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT           |
| GTIN (EAN) | 4008190258108              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 18, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 20 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                           |

## SL-SMT 3.5/180G Box



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfäläns (LF) eller rastbar lödfäläns (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## BL 3.50/09/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Counterpart

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/09/180G 1.5... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1753052001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248130955              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |

## SL-SMT 3.5/180G Tape



Högtemperaturlålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/09/180G 1.5... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1753054001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248135653              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 265 ST                     | mm, förtennad, svart, Tape                                           |

## SL-SMT 3.5/90G Box



Högtemperaturlålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/09/90G 1.5S... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1761612001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR          |
| GTIN (EAN) | 4032248132102              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, |
| Förp.      | 50 ST                      | förtennad, svart, Box                                                   |

## BL 3.50/09/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 3.5/90G Tray



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/09/90G 1.5S... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1761613001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR          |
| GTIN (EAN) | 4032248133888              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, |
| Förp.      | 48 ST                      | förtennad, svart, Tray                                                  |

## SL-SMT 3.5/90G Tape




Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/09/90G 1.5S... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1761614001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR          |
| GTIN (EAN) | 4032248136056              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, |
| Förp.      | 385 ST                     | förtennad, svart, Tape                                                  |

## SL 3.50/90G



Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## BL 3.50/09/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Counterpart

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/09/90G 3.2SN BK... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1762990000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT              |
| GTIN (EAN) | 4032248049356              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 50 ST                      | förtennad, svart, Box                                                   |

## SL 3.50/90




Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/09/90 3.2SN OR ... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1597280000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190123185              | 3.50 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,      |
| Förp.      | 50 ST                      | orange, Box                                                              |

## SL 3.50/180G



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/09/180G 3.2SN O... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1604540000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT           |
| GTIN (EAN) | 4008190155643              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                           |
| Typ        | SL 3.50/09/180G 4.5SN O... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1604690000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT           |
| GTIN (EAN) | 4008190121303              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                           |

## BL 3.50/09/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL 3.50/180




Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/09/180 3.2SN OR... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1604840000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190093006              | 3.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 50 ST                      | orange, Box                                                              |

## SL 3.50/90G




Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/09/90G 3.2SN OR... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1605140000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT              |
| GTIN (EAN) | 4008190137731              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 50 ST                      | förtennad, orange, Box                                                  |
| Typ        | SL 3.50/09/90G 4.5SN BK... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1615460000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT              |
| GTIN (EAN) | 4008190055646              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, |
| Förp.      | 50 ST                      | förtennad, svart, Box                                                   |

## SL 3.50/180



Stiftlistor för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## BL 3.50/09/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/09/180 4.5SN BK... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1615960000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190064280              | 3.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 50 ST                      | svart, Box                                                               |

## SL-SMT 3.5/90G Box




Högtemperaturlålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/09/90G 3.2S... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1841700000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR          |
| GTIN (EAN) | 4032248353057              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 50 ST                      | förtennad, svart, Box                                                   |

## SL-SMT 3.5/180G Box



Högtemperaturlålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/09/180G 3.2... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1842390000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248353743              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |

## BL 3.50/09/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 3.5/90G Tape



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/09/90G 1.5S... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1791590000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR          |
| GTIN (EAN) | 4032248222599              | lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, |
| Förp.      | 385 ST                     | förtennad, svart, Tape                                                  |

## SL-THR 3.5/135F




Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/09/135F 3.2... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1003580000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,  |
| GTIN (EAN) | 4032248700202              | 3.50 mm, Antal poler: 9, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, |
| Förp.      | 48 ST                      | svart, Box                                                           |

## SLD 3.50/90F



Stiftlist i två våningar SCDV för våglödning med delning 3,50 mm. Kontaktdonet finns som öppet, stängt och i flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. Förpackning i kartong.

## BL 3.50/09/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Counterpart

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 3.50/18/90F 3.2SN O... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1633880000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50    |
| GTIN (EAN) | 4008190258337              | mm, Antal poler: 18, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, |
| Förp.      | 20 ST                      | Box                                                                     |

## SL 3.50/135F




Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/09/135F 3.2SN O... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1643400000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50    |
| GTIN (EAN) | 4008190282165              | mm, Antal poler: 9, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, |
| Förp.      | 48 ST                      | Box                                                                     |

## SL 3.50/90F



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/09/90F 3.2SN BK... | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">1681710000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50   |
| GTIN (EAN) | 4008190472511              | mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart,  |
| Förp.      | 50 ST                      | Box                                                                    |
| Typ        | SL 3.50/09/90F 3.2SN OR... | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">1607110000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50   |
| GTIN (EAN) | 4008190041854              | mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, |
| Förp.      | 50 ST                      | Box                                                                    |

## BL 3.50/09/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL 3.50/180F




Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 3.50/09/180F 3.2SN O... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1607570000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50    |
| GTIN (EAN) | 4008190143503              | mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, |
| Förp.      | 50 ST                      | Box                                                                     |

## SL-SMT 3.5/90LF Tape



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/09/90LF 1.5... | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">1805380000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248269730              | 3.50 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 385 ST                     | svart, Tape                                                            |

## SL-SMT 3.5/90LF Box



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## BL 3.50/09/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Counterpart

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/09/90LF 3.2... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1841930000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfäns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248353286              | 3.50 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,   |
| Förp.      | 48 ST                      | svart, Box                                                            |

## SL-SMT 3.5/180LF Box




Högtemperaturlålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfäns (LF) eller rastbar lödfäns (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/09/180LF 1.... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1804770000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfäns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248268559              | 3.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,  |
| Förp.      | 48 ST                      | svart, Box                                                            |

## SL-SMT 3.5/90LF Box



Högtemperaturlålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfäns (LF) eller rastbar lödfäns (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/09/90LF 1.5... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1805010000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfäns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248268917              | 3.50 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,   |
| Förp.      | 48 ST                      | svart, Box                                                            |

## BL 3.50/09/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 3.5/180LF Tape




Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/09/180LF 1.... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1805300000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfälans, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248269563              | 3.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 265 ST                     | svart, Tape                                                             |

## SL-SMT 3.5/90F Box



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfälans (LF) eller rastbar lödfälans (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/09/90F 3.2S... | Utförande                                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1842150000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248353507              | 3.50 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, |
| Förp.      | 48 ST                      | svart, Box                                                          |

## BL 3.50/09/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 3.5/180LF Box



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödf läns (LF) eller rastbar lödf läns (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/09/180LF 3.... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1842610000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödf läns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248353972              | 3.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 48 ST                      | svart, Box                                                              |

## SL-SMT 3.5/180F Box



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.

- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
- Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödf läns (LF) eller rastbar lödf läns (RF)
- Optimerad för SMT-processen
- Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
- Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
- Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
- Stiftlisten kan kodas

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 3.50/09/180F 3.2... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1842840000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,  |
| GTIN (EAN) | 4032248354207              | 3.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, |
| Förp.      | 48 ST                      | svart, Box                                                           |