

## VT SF 3/21 MC NE BL V0


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



SlimFix är ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. De består av halogenfritt material med brandklassificering V0/V2. SlimFix är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

## Fördelar:

- Halogenfritt material
- Brandskyddsklass V0/V2
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm<sup>2</sup>
- Märkning i beprövat MultiCard-format

## Allmänna beställningsdata

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Utförande  | SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, blå |
| Art.nr.    | <a href="#">1689430002</a>                                      |
| Typ        | VT SF 3/21 MC NE BL V0                                          |
| GTIN (EAN) | 4008190872489                                                   |
| Förp.      | 512 items                                                       |

## VT SF 3/21 MC NE BL V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 4.8 mm | Byggdjup (tum)  | 0.189 inch  |
| Höjd      | 21 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0.8268 inch |
| Bredd     | 4.6 mm | Byggbredd (tum) | 0.1811 inch |
| Nettovikt | 0.42 g |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -50...120 °C |
|---------------------------------|--------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                             |                                |                  |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus  | Kompatibel utan undantag       |                  |
| REACH SVHC                  | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |                  |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind               | 0.003 kg CO2 eq. |

## Allmänna data

|                                        |                                                                                             |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Typ av märkning                        | neutral                                                                                     |           |
| Bredd                                  | 4.6 mm                                                                                      |           |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94         | V-0                                                                                         |           |
| Temperaturområde för användning max.   | 120 °C                                                                                      |           |
| Temperaturområde för användning min.   | -50 °C                                                                                      |           |
| Färgkod                                | blå                                                                                         |           |
| Halogener                              | Nej                                                                                         |           |
| Grundläggande material                 | Polyamid 66                                                                                 |           |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform                                                                                | MultiCard |
| Teckenfältets storlek                  | 21 x 4.6 mm                                                                                 |           |
| Rekommenderade tillverkare             | Transportväsende, Maskinbyggnad                                                             |           |
| anpassad skrivare                      | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |
| Antal märkningar per kombination       | 1 MultiCard = Conductor and cable markers                                                   |           |
| Temperaturområde för användning        | -50...120 °C                                                                                |           |

## Ledar- och kabelmärkning

|                          |                           |                          |                     |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Halogener                | Nej                       | Ledardiameter, max.      | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 1.5 mm <sup>2</sup>       | Ledarytterdiameter, max. | 3.7 mm              |
| Ledarytterdiameter, min. | 3 mm                      | Ledarytterdiameter       | 3 - 3.7 mm          |
| Ledararea                | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |                          |                     |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

