

**CLI C 1-6 GE/SW 32 CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Avbildning liknande

CLI C &nbsp;ledarmärkning monteras på ej anslutna ledare. Det finns fyra olika storlekar för märkning av ledare med areor från 0,5 mm<sup>2</sup> till max. 70 mm<sup>2</sup>. Märkningarna är tryckta och klara för användning. Individuell märkning är möjlig genom att kombinera de enskilda märkningarna.

- Slutna märkhylsor, tillförlitliga och för montering på ej anslutna kablar
- En speciell flexibel bälgeprofil säkerställer ett brett användningsområde
- Snabb och enkel att montera – med minimal ansträngning
- Motsvarande tillbehör gör märkning lätt
- Permanent, högkvalitativ märkning
- Hög kontrast för optimal läsbarhet

**Allmänna beställningsdata**

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Utförande        | CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul |
| Art.nr.          | <a href="#">1868811553</a>                                       |
| Typ              | CLI C 1-6 GE/SW 32 CD                                            |
| GTIN (EAN)       | 4032248443123                                                    |
| Förp.            | 250 items                                                        |
| Leveransstatus   | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.         |
| Tillgänglig till | 2025-08-31T00:00:00+02:00                                        |

## CLI C 1-6 GE/SW 32 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 5 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.1968 inch |
| Höjd      | 6 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0.2362 inch |
| Bredd     | 4.2 mm | Byggbredd (tum) | 0.1654 inch |
| Nettovikt | 0.16 g |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde för användning | -30...80 °C |
|---------------------------------|-------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|                                        |                                      |       |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Materialfärg enligt motståndskod       | 4                                    |       |
| Orientering av texten                  | vågrätt                              |       |
| Typ av märkning                        | Standard                             |       |
| Märkningsmetod                         | varmpräglad                          |       |
| Utförande                              | CD                                   |       |
| Bredd                                  | 4.2 mm                               |       |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94         | V-0                                  |       |
| Temperaturområde för användning max.   | 80 °C                                |       |
| Temperaturområde för användning min.   | -30 °C                               |       |
| Färgkod                                | gul                                  |       |
| Halogener                              | Ja                                   |       |
| Isoleringsdiameter, max.               | 5                                    |       |
| Grundläggande material                 | PVC, mjuk, utan kadmium              |       |
| Textsfärg                              | svart                                |       |
| Skrivna tecken                         | Tal                                  |       |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform                         | Rulle |
| Rekommenderade tillverkare             | Process, Maskinbyggnad               |       |
| Antal märkningar per kombination       | 1 Reel = Conductor and cable markers |       |
| Temperaturområde för användning        | -30...80 °C                          |       |
| Impressum                              | 32                                   |       |

## Ledar- och kabelmärkning

|                          |                         |                          |                   |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| Halogener                | Ja                      | Ledardiameter, max.      | 4 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Ledarytterdiameter, max. | 5 mm              |
| Ledarytterdiameter, min. | 2.5 mm                  | Ledarytterdiameter       | 2.5 - 5 mm        |
| Ledararea                | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |                          |                   |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Drawings**



Avbildning liknande