

## CLI C 1-9 SDR SG


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CLI C &nbsp;ledarmärkning monteras på ej anslutna ledare. Det finns fyra olika storlekar för märkning av ledare med areor från 0,5 mm<sup>2</sup> till max. 70 mm<sup>2</sup>. Märkningarna är tryckta och klara för användning. Individuell märkning är möjlig genom att kombinera de enskilda märkningarna.

- Slutna märkhylsor, tillförlitliga och för montering på ej anslutna kablar
- En speciell flexibel bälgprofil säkerställer ett brett användningsområde
- Snabb och enkel att montera – med minimal ansträngning
- Motsvarande tillbehör gör märkning lätt
- Permanent, högkvalitativ märkning
- Hög kontrast för optimal läsbarhet

## Allmänna beställningsdata

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 9 x 4.2 mm, enligt kundönskan |
| Art.nr.    | <a href="#">1868819999</a>                                                     |
| Typ        | CLI C 1-9 SDR SG                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248518913                                                                  |
| Förp.      | 100 items                                                                      |

## Tekniska data

### Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

### Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 5 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.1968 inch |
| Höjd      | 9 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0.3543 inch |
| Bredd     | 4.2 mm | Byggbredd (tum) | 0.1654 inch |
| Nettovikt | 0.15 g |                 |             |

### Temperaturer

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde för användning | -30...80 °C |
|---------------------------------|-------------|

### Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

### Allmänna data

|                                      |                         |                                      |              |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Orientering av texten                | vågrätt                 | Typ av märkning                      | Kundspecifik |
| Märkningsmetod                       | Bläckstråleförfarande   | Utförande                            | Slinga       |
| Bredd                                | 4.2 mm                  | Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-0          |
| Temperaturområde för användning max. | 80 °C                   | Temperaturområde för användning min. | -30 °C       |
| Färgkod                              | enligt kundönskan       | Halogener                            | Ja           |
| Grundläggande material               | PVC, mjuk, utan kadmium | Textsfärg                            | svart        |
| Skrivna tecken                       | enligt kundönskan       | Temperaturområde för användning      | -30...80 °C  |
| Impressum                            | Specialtryck            |                                      |              |

### Ledar- och kabelmärkning

|                          |                         |                          |                   |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| Halogener                | Ja                      | Ledardiameter, max.      | 4 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Ledarytterdiameter, max. | 5 mm              |
| Ledarytterdiameter, min. | 2.5 mm                  | Ledarytterdiameter       | 2.5 - 5 mm        |
| Ledararea                | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |                          |                   |

### Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



Avbildning liknande