

**SAIE-M5B-3-0.2U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | Chassie kontakt, M5, Hylsa, rak, Monteringsgänga: , Antal poler: 3, Tråd-/kabelldngd: 0.2 m |
| Art.nr.    | <a href="#">1873060000</a>                                                                  |
| Typ        | SAIE-M5B-3-0.2U                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4032248478309                                                                               |
| Förp.      | 1 items                                                                                     |

## Technical data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 3.63 g |
|-----------|--------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel                           |
| REACH SVHC                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                       | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

## Tekniska data för kabel

|            |                      |                   |       |
|------------|----------------------|-------------------|-------|
| Ledararea  | 0.14 mm <sup>2</sup> | Tråd-/kabelldängd | 0.2 m |
| Färbodning | brun, blå, svart     | Antal poler       | 3     |

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

|                   |                            |                           |                     |
|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| Antal poler       | 3                          | Kontaktyta                | förgylld            |
| Anslutningstyp    | Hylsa                      | Kapslingsmaterial         | Mässing, förnicklad |
| Nominell spänning | 60 V                       | Märkström                 | 1 A                 |
| Skyddsklass       | IP67, i åtdraget tillstånd | Stickcykler               | ≥ 500               |
| Kabelförskruvning | M 5                        | Temperaturområde kapsling | -25...+80 °C        |

## Allmänna data


|                           |                            |                        |                      |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|
| Antal poler               | 3                          | Anslutningsgönga       | M5                   |
| Kontaktyta                | förgylld                   | Ledararea              | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningstyp            | Hylsa                      | Kapslingsmaterial      | Mässing, förnicklad  |
| Nominell spänning         | 60 V                       | Märkström              | 1 A                  |
| Skyddsklass               | IP67, i åtdraget tillstånd | Stickcykler            | ≥ 500                |
| Kabelförskruvning         | M 5                        | Grundläggande material | PVC                  |
| Märkspänning              | 60 V                       | Anslutning 1           | M5                   |
| Anslutning 2              | Flying wires               | Tråd-/kabelldängd      | 0.2 m                |
| Temperaturområde kapsling | -25...+80 °C               | Ledarytterdiameter     | -                    |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003570    | ETIM 9.0    | EC003570    |
| ETIM 10.0   | EC003570    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 |             |             |

## Drawings

### Kopplingsbild



### Polschema