Datablad

ST 4000/L M M10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tack vare anslutningstekniken för ringkabelskor, vilken är en beprövad järnvägsteknik, ger våra ST 4000® högspänningsplintar dig ett modulärt system som är både globalt erkänt och enkelt att installera i hela världen.
Produkterna har testats och uppfyller de krav som ställs i de professionella standarderna EN 50155, EN 50124-1, EN 45545 och IEC 61373. Våra produkter övervakas och vidareutvecklas kontinuerligt.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Bultplintar, Märkning, Märkarea:
Art.nr.	1809450000
Typ	ST 4000/L M M10
GTIN (EAN)	4032248293889
Förp.	150 items
Leveransstatus	Avanmäld

Datablad

ST 4000/L M M10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt	10.37 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Ledaranslutningsarea, flertrådig, max.	150 mm²	Ledararea, fintrådig, min.	10 mm²

Materialdata

Färgkod	Mässingfärg

Systemparametrar

Antal våningar	1	Nivåer internt överkopplade	Nej
PE-anslutning	Nej		

ytterligare tekniska data

explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	Direktmontage

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		