


SF 3/12 MC SDR V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



SlimFix är ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. De består av halogenfritt material med brandklassificering V0/V2. SlimFix är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

Fördelar:

- Halogenfritt material
- Brandskyddsklass V0/V2
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm²
- Märkning i beprövat MultiCard-format

Allmänna beställningsdata

Utförande	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, enligt kundönskan
Art.nr.	1919510000
Typ	SF 3/ 12 MC SDR V2
GTIN (EAN)	4032248555802
Förp.	64 items

SF 3/12 MC SDR V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	4.8 mm	Byggdjup (tum)	0.189 inch
Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0.4724 inch
Bredd	4.6 mm	Byggbredd (tum)	0.1811 inch
Nettovikt	0.22 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...100 °C
---------------------------------	--------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag	
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent	
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.003 kg CO2 eq.

Allmänna data

Orientering av texten	vågrätt	
Typ av märkning	Kundspecifik	
Märkningsmetod	MC-Laser	
Bredd	4.6 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	
Temperaturområde för användning max.	100 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	enligt kundönskan	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	Polyamid 66	
Textsfärg	svart	
Skrivna tecken	Kräver M-Print PRO-fil	
Rådmärkning	Färgbaserat på kundens krav (Vänligen skicka M-Print PRO-fil)	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard
Teckenfältets storlek	12 x 4.6 mm	
anpassad skrivare	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2	
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
Temperaturområde för användning	-40...100 °C	

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	2.5 mm ²
Ledardiameter, min.	1.5 mm ²	Ledarytterdiameter, max.	3.7 mm
Ledarytterdiameter, min.	3 mm	Ledarytterdiameter	3 - 3.7 mm
Ledararea	1.5 - 2.5 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		