

Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG H (HDC halv kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 32, 8 mm, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1921760000
Typ	VG H M32 MS
GTIN (EAN)	4032248563029
Förp.	20 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2024-08-31T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0.4724 inch
Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1.2598 inch
Nettovikt	27.15 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...60 °C
-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	25 mm	Kabeldiameter utsidan min.	16 mm
O-Ring	NBR	Skyddsklass med GWDR	IP65
Temperaturområde för användning max.	60 °C	Temperaturområde för användning min.	-20 °C
Gängstigning	1.5 mm	Halogener	Ja
Nyckelbredd 1	32 mm	Nyckelbredd 2	32 mm
Nyckelbredd	32 mm	Skyddsklass	IP65
Kabelförskruvning	Metrisk, M 32	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Tätningssats	NBR	Tätning	NBR
Inskärning i tätningssats, diameter 1	16 mm	Inskärning i tätningssats, diameter 2	19 mm
Inskärning i tätningssats, diameter 3	22 mm	Inskärning i tätningssats, diameter 4	25 mm
Gänga (yttre)	M 32	Gängningslängd	8 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		